


Rhino® SD3/XD3 Konteyner Yerinde Sensörü

Tanım

Bkz. Şekil 1. Rhino® SD3/XD3 konteyner yerinde sensörü (2), bir konteynerin takipçi plakasının veya ısıtmalı silindirin altında yerinde olduğunu doğrulamak için sistem kontrol ünitesine bir sinyal sağlar. Çerçeve malzemesi konteyner kılavuzları arasına bir konteyner konulduğunda bu, kola (1) temas eder ve sistem kontrol ünitesine giden devreyi kapatır.

Döner valf tokmak kontrolü: Kol (1), konteyner algılamazsa pompaya giden hava beslemesi kapatılır ve pompa devre dışı bırakılır. Ayrıca sistem kontrol ünitesinde büyük bir hata verilir.

İki elle aşağı tokmak kontrolü: Normal çalışma sırasındaki tokmak hareketi, takip plakası veya ısıtmalı silindir konteynerin içine girdikten sonra otomatiktir. Kol (1), konteyner algılamazsa iki elle tokmak kontrol düğmeleri kullanılarak tokmak hareketinin manuel olarak kontrol edilmesi gerekir. Ayrıca sistem kontrol ünitesinde büyük bir hata verilir.



Şekil 1 Konteyner yerinde sensörü


Limit şalteri ayarı



UYARI: Aşağıdaki görevleri sadece kalifiye personelin yerine getirmesine izin verin. Bu doküman ve diğer tüm ilgili dokümanlardaki güvenlik talimatlarına uyun.

Bkz. Şekil 2 ve limit şalterinin ayarlanması gerekiyorsa aşağıdaki prosedürü uygulayın.

1. Kolu (1) olabildiğince konteyner takip plakasının merkezine yakınına yerleştirin.
2. Naylon kol vidasını (3) parmağınızla sıkın ve kolu (1) hafifçe sola ve sağa sallayın; limit şalterinin (4) tıklamasını dinleyin. Naylon kol tık sesi çıkarmazsa naylon kolu gevşetin ve tık sesi duyuluncaya kadar yeniden ayarlayın. Sonra naylon kolu yerine sabitleyin.
3. Kolu (1), limit şalteri (4) ile aynı hızda döndürün ve kablo bağı (2) kullanarak limit şalterine bağlayarak boşaltıcı bileşenlerine müdahale etmesini önleyin.




10019317

Şekil 2 Limit şalterinin ayarlanması

Parçalar

Parça sipariş etmek için (800) 433-9319 numaralı telefondan Nordson Endüstriyel Kaplama Sistemleri Müşteri Destek Merkezi'ni arayın veya yerel Nordson temsilcinizle irtibata geçin.


55-galon çerçeve konteyner yerinde sensörü



10019317

Şekil 3 55-galon çerçeve konteyner yerinde sensörü

Malzeme	P/N	P/N	P/N	Tanım	Miktar	Not
—	1618433	—	—	MODULE, drum-in-position, 24 V, SD3/XD3, 55-gallon	—	
—	—	1618428	—	MODULE, drum-in-position, 24 V, SD3/XD3, red, 55-gallon	—	
—	—	—	1617768	MODULE, drum-in-position, 24 V, SD3/XD3, gray, 55-gallon	—	
1	1615821	1615821	1615821	• CABLE, 4-pin micro, 1 M, male/female, PL	1	
2	1062089	1062089	1062089	• LEVER, rod, nylon, 12 in., 802 T	1	
3	-----	-----	-----	• SCREW, socket, M5 x 35, zinc, per ISO 4762	2	
4	1612696	1612696	1612696	• SWITCH, limit, with receptacle, lever, spring return	1	
5	-----	-----	-----	• CAPSCREW, socket head, M6 x 20 mm, steel-zinc, per ISO 4762	2	
6	-----	-----	-----	• WASHER, flat, M, regular, M6, steel, zinc, per ISO 7089	2	
NS	939110	939110	939110	• CABLE TIE, 3.9 in., 185 F/85 C, nylon, natural	1	
NS	324289	324289	324289	• STRAP, cable, 0.06-4.00, black	1	
NS: Gösterilmiyor						

5-galon çerçeve konteyner yerinde sensörü


10019317

Şekil 4 5-galon çerçeve konteyner yerinde sensörü

Malzeme	P/N	P/N	P/N	Tanım	Miktar	Not
—	1618425	—	—	MODULE, drum-in-position, 24 V, SD3/XD3, 5-gallon	—	
—	—	1618426	—	MODULE, drum-in-position, 24 V, SD3/XD3, red, 5-gallon	—	
—	—	—	1618427	MODULE, drum-in-position, 24 V, SD3/XD3, gray, 5-gallon	—	
1	-----	-----	-----	• NUT, hex, M6, steel, zinc, per ISO 4032	2	
2	-----	-----	-----	• SCREW, hex, cap, M10 x 35, zinc, per ISO 4762	2	
3	1062089	1062089	1062089	• LEVER, rod, nylon, 12 in., 802 T	1	
4	-----	-----	-----	• SCREW, socket, M5 x 35, zinc, per ISO 4762	2	
5	1612696	1612696	1612696	• SWITCH, limit, with receptacle, lever, spring return	1	
6	1615821	1615821	1615821	• CABLE, 4-pin micro, 1 M, male/female, PL	1	
7	-----	-----	-----	• CAPSCREW, socket head, M6 x 20 mm, steel-zinc, per ISO 4762	2	
8	-----	-----	-----	• WASHER, flat, M, regular, M6, steel, zinc, per ISO 7089	2	
NS	939110	939110	939110	• CABLE TIE, 3.9 in., 185 F/85 C, nylon, natural	1	
NS	324289	324289	324289	• STRAP, cable, 0.06-4.00, black	4	
NS	900464	900464	900464	• ADHESIVE, Loctite® Blue 242™, removable, 50 m	AR	

NS: Gösterilmiyor

AR: Gerekli gibi

İkili direk çerçeve konteyner yerinde sensörü

10019044

Şekil 5 İkili direk çerçeve konteyner yerinde sensörü

Malzeme	P/N	Tanım	Miktar	Not
—	1617691	MODULE, drum-in-position, 24 V, SD3/XD3, 5-gallon	—	
1	1062089	• LEVER, rod, nylon, 12 in., 802 T	1	
2	-----	• SCREW, socket, M5 x 35, zinc	2	
3	1615821	• CABLE, 4-pin micro, 1 M, male/female, PL	1	
4	1612696	• SWITCH, limit, with receptacle, lever, spring return	1	
5	-----	• SCREW, set, cone, M6 x 20 mm, stainless steel, per ISO 4027	2	
6	-----	• SCREW, socket, M6 x 16, zinc, per ISO 4062	2	
7	-----	• WASHER, flat, M, regular, M6, steel, zinc, per ISO 7089	2	
NS	939110	• CABLE TIE, 3.9 in., 185 F/85 C, nylon, natural	2	
NS	900464	• ADHESIVE, Loctite® Blue 242®, removable, 50 m	AR	

NS: Gösterilmiyor

AR: Gerekliği gibi

Yayın tarihi 06/20

Orijinal telif hakkı tarihi 2020. Rhino, Nordson ve Nordson logosu tescilli ticari markalarıdır Nordson Corporation.

Tüm diğer ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyeti altındadır.