


Standard-Kugelrückschlagventile



TECHNISCHE DATEN

Max. Materialdruck: 6000 psi (413 bar)

Öffnungsdruck: 20 psi (1,4 bar)

Großer Rahmen, Ausgangsanschlussgröße: 1 1/4 Zoll SAE, O-Ring-Vorsprung Größe 20, 1 5/8-12 UNF-2B-Gewinde

Kleiner Rahmen, Ausgangsanschlussgröße: 3/4 Zoll SAE, O-Ring-Vorsprung Größe 12, 1 1/16-12 UNF-2B-Gewinde

SCHMIERSTELLEN

Pos. A: Vor der Installation NEVER SEEZ (P/N 900334) auftragen.

Pos. B: Vor der Installation Rohrdichtungspaste (P/N 900481) auftragen.

Pos. C: Vor der Installation Gleitmittel (P/N 900223) auf die O-Ringe auftragen.

HINWEIS: Das Rückschlagventil für den kleinen Rahmen kann um 180° gedreht werden, um die Position des Ausgangsanschlusses zu ändern.

SD/SD2


Position	P/N	P/N	P/N	Beschreibung	Anz.
—	1107466			Check valve, depressurization, large frame	1
—		1107467		Check valve, bleeder, large frame	1
—			1107468	Check valve, bleeder, small frame	1
1	-----	-----	-----	• Plug, SAE, 1 5/8-12	1
2	987066	987066	987066	• Spring, 2 x 1.225 x 0.125	1
3	1058448	1058448	1058448	• Screw, 1/2-13 x 5.0	4
4	-----	124698	124698	• Body, bleeder valve	1
5	-----	124697	124697	• Poppet, screw adjustment	1
6	1084970	1084970	1084970	• Body, check valve	1
7A	973591	973591	-----	• Plug, O-ring, 1 1/16-12, (only for large frame; not included with small frame)	1
7B	-----	-----	973477	• Plug, O-ring, 1 1/4-12, (only for small frame; not included with large frame)	1
8	900006	900006	900006	• Ball, 440, 1.5, 1	1
9	1041272	1041272	1041272	• O-ring, -131, Viton, 1.674 I.D., 0.103 w	1
10	1039067	1039067	1039067	• Seat, ball	1
11	303706	303706	303706	• O-ring, -920, Viton, 1.475 I.D., 0.118 w	1

Standard-Kugelrückschlagventile (Forts.)

XD/XD2

Position	P/N	P/N	P/N	Beschreibung	Anz.
—	1085038			Check valve, depressurization, large frame	1
—		1085040		Check valve, bleeder, large frame	1
—			1085041	Check valve, bleeder, small frame	1
1	-----	-----	-----	• Plug, SAE, 1 5/8-12	1
2	987066	987066	987066	• Spring, 2 x 1.225 x 0.125	1
3	1039707	1039707	1039707	• Screw, 1/2-13 x 4.5	4
4	-----	124698	124698	• Body, bleeder valve	1
5	-----	124697	124697	• Poppet, screw adjustment	1
6	1084970	1084970	1084970	• Body, check valve	1
7A	973591	973591	-----	• Plug, O-ring, 1 1/16-12, (only for large frame; not included with small frame)	1
7B	-----	-----	973477	• Plug, O-ring, 1 1/4-12, (only for small frame; not included with large frame)	1
8	900006	900006	900006	• Ball, 440, 1.5, 1	1
9	1041272	1041272	1041272	• O-ring, -131, Viton, 1.674 I.D., 0.103 w	1
10	1039067	1039067	1039067	• Seat, ball	1
11	303706	303706	303706	• O-ring, -920, Viton, 1.475 I.D., 0.118 w	1

Edelstahl-Kugelrückschlagventile



TECHNISCHE DATEN

Max. Materialdruck: 6000 psi (413 bar)

Öffnungsdruck: 20 psi (1,4 bar)

Großer Rahmen, Ausgangsanschlussgröße:
1 1/4 Zoll SAE, O-Ring-Vorsprung Größe 20, 1 5/8-12 UNF-2B-Gewinde

Kleiner Rahmen, Ausgangsanschlussgröße:
3/4 Zoll SAE, O-Ring-Vorsprung Größe 12, 1 1/16-12 UNF-2B-Gewinde

HINWEIS: Das Rückschlagventil für den kleinen Rahmen kann um 180° gedreht werden, um die Position des Ausgangsanschlusses zu ändern.

SCHMIERSTELLEN

Pos. A: Vor der Installation NEVER SEEZ (P/N 900334) auftragen.

Pos. B: Vor der Installation Rohrdichtungspaste (P/N 900481) auftragen.

Pos. C: Vor der Installation Gleitmittel Mobil SHC 634 (P/N 900334) auf die O-Ringe auftragen.

Position	P/N	P/N	Beschreibung	Anz.
—	1085065		Check valve, bleeder, large frame, stainless steel	1
—		1085066	Check valve, bleeder, small frame, stainless steel	1
1	-----	-----	• Plug, SAE, 1 5/8-12, stainless steel	1
2	987066	987066	• Spring, 2 x 1.225 x 0.125	1
3	1039707	1039707	• Screw, 1/2-13 x 4.5	4
4	160559	160559	• Body, bleeder valve, stainless steel	1
5	160560	160560	• Poppet, screw adjustment, stainless steel	1
6	1085061	1085061	• Body, check valve, stainless steel	1
7A	1057806	-----	• Plug, O-ring, 1 1/16-12, (only for large frame; not included with small frame)	1
7B	-----	1057808	• Plug, O-ring, 1 1/4-12, (only for small frame; not included with large frame)	1
8	900006	900006	• Ball, 440, 1.5, 1	1
9	1041272	1041272	• O-ring, -131, Viton, 1.674 I.D., 0.103 w	1
10	1057807	1057807	• Seat, ball, stainless steel	1
11	303706	303706	• O-ring, -920, Viton, 1.475 I.D., 0.118 w	1

Datum der Original-Urheberrechte: 2003. Nordson, das Nordson Logo und Rhino sind eingetragene Warenzeichen der Nordson Corporation.
Alle anderen Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.

- Übersetzung des Originals -