

## Kennenlernen

Es sind zwei Typen von Rhino SD Ablassventilen erhältlich:

- Kugelhahn
- Nadelsitzventil

### Kugelhahn-Ablassventile

Siehe Abbildung 1. Kugelhahn-Ablassventile sind für den 5-Gallonen Kleingebinderahmen (1) und den 33/55-Gallonen-Rahmen (2) erhältlich. Die Ablassventile sind voll geöffnet, wenn der Griff (3) um 1/4 Umdrehung gedreht wird.




Abb.1 Typische Kugelhahn-Ablassventile

### Nadelsitz-Ablassventile

Siehe Abbildung 2. Das Nadelsitz-Ablassventil (1) ist für die Verwendung am 5-Gallonen Kleingebinderahmen und am 33/55-Gallonen-Rahmen ausgelegt.



Nadelsitz-Ablassventile nicht weiter als zwei oder drei Umdrehungen öffnen. Sonst könnte das Ablassventil zusammen mit Material aus dem Ventilgehäuse herausgedrückt werden und Verletzungen verursachen.

Das Nadelsitz-Ablassventil ist voll geöffnet, wenn die Stellschraube (2) zwei oder drei Umdrehungen gedreht wird.




Abb.2 Nadelsitz-Ablassventil

## Ersatzteile

Zur Bestellung von Ersatzteilen wenden Sie sich bitte an das Kundendienstcenter oder Ihren Ansprechpartner bei Nordson.

### 5-Gallonen Kleingebinderahmen-Ablassventil

Siehe Abb. 3 und nachstehende Ersatzteilliste.




Abb.3 5-Gallonen Kleingebinderahmen-Ablassventil

| Position | P/N     | Benennung                                       | Anzahl |
|----------|---------|---|--------|
| —        | 1042461 | Ball valve, small frame                         | 1      |
| 1        | 1010570 | • Adapter, 1/4 SAE x 1/4 NPT, with Viton O-ring | 1      |
| 2        | 1024756 | • Plate   | 1      |
| 3        | 1042460 | • Label   | 1      |
| 4        | 972050  | • Connector, male 37, 9/16-18 x 1/4             | 1      |
| 5        | 146496  | • Valve, 2-way                                  | 1      |
| 6        | 973151  | • Ell, pipe, 90, 1/4                            | 1      |
| 7        | 900223  | • Lubricant, O-ring                             | AR     |
| 8        | 900481  | • Adhesive, pipe thread                         | AR     |

AR: As Required

### 30/55-Gallonen-Rahmen-Ablassventil

Siehe Abb. 4 und nachstehende Ersatzteilliste.




Abb.4 30/55-Gallonen-Rahmen-Ablassventil

| Position | P/N     | P/N     | Benennung                                       | Anzahl |
|----------|---------|---------|---|--------|
| —        | 1042458 |         | Ball valve, large frame                         | 1      |
| —        |         | 1079620 | Ball valve, large frame, no label               | 1      |
| 1        | 1010570 | 1010570 | • Adapter, 1/4 SAE x 1/4 NPT, with Viton O-ring | 1      |
| 2        | 1024756 | -----   | • Plate   | 1      |
| 3        | 1042460 | -----   | • Label   | 1      |
| 4        | 972200  | 972200  | • EIL, male 37, 9/16-18 x 1/4                   | 1      |
| 5        | 146496  | 146496  | • Valve, 2-way                                  | 1      |
| 6        | 900223  | 900223  | • Lubricant, O-ring                             | AR     |
| 7        | 900481  | 900481  | • Adhesive, pipe thread                         | AR     |

AR: As Required

### 5-Gallonen Kleingebinderahmen- und 33/55-Gallonen-Rahmen-Ablassventil

Siehe Abb. 5 und nachstehende Ersatzteilliste.




Abb.5 Ablassventil

| Position | P/N     | P/N     | Benennung                                       | Anzahl |
|----------|---------|---------|---|--------|
| —        | 1042458 |         | Ball valve, large frame                         | 1      |
| —        |         | 1079620 | Ball valve, large frame, no label               | 1      |
| 1        | 1010570 | 1010570 | • Adapter, 1/4 SAE x 1/4 NPT, with Viton O-ring | 1      |
| 2        | 1024756 | -----   | • Plate   | 1      |
| 3        | 1042460 | -----   | • Label   | 1      |
| 4        | 972200  | 972200  | • EIL, male 37, 9/16-18 x 1/4                   | 1      |
| 5        | 146496  | 146496  | • Valve, 2-way                                  | 1      |
| 6        | 900223  | 900223  | • Lubricant, O-ring                             | AR     |
| 7        | 900481  | 900481  | • Adhesive, pipe thread                         | AR     |

AR: As Required

Datum der Urheberrechte 2004. Nordson, das Nordson-Logo und Rhino sind eingetragene Warenzeichen der Nordson Corporation. Alle anderen Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.