


Supape de închidere cu bilă standard



SPECIFICAȚII

Presiunea maximă a materialului: 6000 psi (413 bar)

Presiunea de deschidere: 20 psi (1,4 bar)

Dimensiunea portului de ieșire al cadrului mare:
1 1/4-in. SAE, inel de etanșare dimensiunea 20, filet 1 5/8-12 UNF-2B

Dimensiunea portului de ieșire al cadrului mic:
3/4-in. SAE, inel de etanșare dimensiunea 12, filet 1 1/16-12 UNF-2B

PUNCTE DE LUBRIFIERE

Articolul A: Aplicați NEVER SEEZ (piesa 900334) înainte de montare.


Articolul B: Aplicați adeziv pentru conducte (piesa 900481) înainte de montare.

Articolul C: Aplicați lubrifiant (piesa 900223) pe inelele de etanșare înainte de montare.

NOTĂ: Supapa de închidere a cadrului mic poate fi rotită cu 180° pentru a schimba poziția portului de ieșire.

Ele-ment	P/N	P/N	P/N	Descriere	Canti-tate
—	1085038			Check valve, depressurization, large frame	1
—		1085040		Check valve, bleeder, large frame	1
—			1085041	Check valve, bleeder, small frame	1
1	1039066	1039066	1039066	• Plug, SAE, 1 5/8-12	1
2	987066	987066	987066	• Spring, 2 x 1.225 x 0.125	1
3	1039707	1039707	1039707	• Screw, 1/2-13 x 4.5	4
4	-----	124698	124698	• Body, bleeder valve	1
5	-----	124697	124697	• Poppet, screw adjustment	1
6	1084970	1084970	1084970	• Body, check valve	1
7A	973591	973591	-----	• Plug, O-ring, 1 1/16-12, (only for large frame; not included with small frame)	1
7B	-----	-----	973477	• Plug, O-ring, 1 1/4-12, (only for small frame; not included with large frame)	1
8	900006	900006	900006	• Ball, 440, 1.5, 1	1
9	1041272	1041272	1041272	• O-ring, -131, Viton, 1.674 I.D., 0.103 w	1
10	1039067	1039067	1039067	• Seat, ball	1
11	303706	303706	303706	• O-ring, -920, Viton, 1.475 I.D., 0.118 w	1

Supape de închidere cu bilă din oțel inoxidabil



SPECIFICAȚII

Presiunea maximă a materialului: 6000 psi (413 bar)

Presiunea de deschidere: 20 psi (1,4 bar)

Dimensiunea portului de ieșire al cadrului mare: 1 1/4-in. SAE, inel de etanșare dimensiunea 20, filet 1 5/8-12 UNF-2B

Dimensiunea portului de ieșire al cadrului mic: 3/4-in. SAE, inel de etanșare dimensiunea 12, filet 1 1/16-12 UNF-2B

NOTĂ: Supapa de închidere a cadrului mic poate fi rotită cu 180° pentru a schimba poziția portului de ieșire.

PUNCTE DE LUBRIFIERE

Articolul A: Aplicați NEVER SEEZ (piesa 900334) înainte de montare.

Articolul B: Aplicați adeziv pentru conducte (piesa 900481) înainte de montare.

Articolul C: Aplicați lubrifiant Mobil SHC 634 (piesa 900334) pe inelele de etanșare înainte de montare.

Element	P/N	P/N	Descriere	Cantitate
—	1085065		Check valve, bleeder, large frame, stainless steel	1
—		1085066	Check valve, bleeder, small frame, stainless steel	1
1	1057804	1057804	• Plug, SAE, 1 5/8-12, stainless steel	1
2	987066	987066	• Spring, 2 x 1.225 x 0.125	1
3	1039707	1039707	• Screw, 1 1/2-13 x 4.5	4
4	160559	160559	• Body, bleeder valve, stainless steel	1
5	160560	160560	• Poppet, screw adjustment, stainless steel	1
6	1085061	1085061	• Body, check valve, stainless steel	1
7A	1057806	-----	• Plug, O-ring, 1 1/16-12, (only for large frame; not included with small frame)	1
7B	-----	1057808	• Plug, O-ring, 1 1/4-12, (only for small frame; not included with large frame)	1
8	900006	900006	• Ball, 440, 1.5, 1	1
9	1041272	1041272	• O-ring, -131, Viton, 1.674 I.D., 0.103 w	1
10	1057807	1057807	• Seat, ball, stainless steel	1
11	303706	303706	• O-ring, -920, Viton, 1.475 I.D., 0.118 w	1

Data originală a dreptului de autor este 2003. Nordson, simbolul Nordson și Rhino sunt mărci comerciale înregistrate ale Nordson Corporation.

Toate celelalte mărci comerciale reprezintă proprietatea respectivilor proprietari.