

Descripción

Ver la figura 1. Los módulos de manguera de interconexión SD2/XD2 y VE de Rhino han sido diseñados para ser utilizados con soportes de descargador de gran y pequeño volumen configurados con platos seguidores de 5, 30, y 55 galones. Los módulos también están disponibles para los descargadores de gran volumen configurados con la opción de despresurización. Cada módulo dispone de mangueras, conectores y el hardware necesario para conectar los componentes de control neumático del módulo de control del descargador de gran volumen a la bomba y al plato seguidor. Los módulos están disponibles con mangueras o mangueras negras cubiertas de fibra tejida resistente al fuego.

Piezas de repuesto

Para pedir piezas de repuesto, llamar a Nordson International o al representante local de Nordson. Las listas de piezas de los módulos de manguera de interconexión están organizadas en función del tamaño del soporte:

- Las listas de piezas SD2/XD2 de Rhino figuran a partir de la página 2.
- Las listas de piezas VE de Rhino figuran a partir de la página 18.




Figura 1 Módulo de manguera de interconexión típica

Manguera resistente al fuego para soporte pequeño

Ver la figura 2 y la siguiente lista de piezas.




Figura 2 Módulo de manguera de interconexión resistente al fuego para soporte pequeño

Ítem	Pieza	Descripción	Cant.
—	1071082	Module Interconnect hose, small frame, fire resistant	1
1	1045604	• Ell, male, 37, $1/2$ -20 x $3/8$ NPT	1
2	329830	• Connector, female, $1/4$ hose, $1/2$ -20 barbed	2
3	1010773	• Hose, $1/4$ ID, fire resistant, blue, Push-Lok	10.9 ft
4	1045607	• Clamp, hose, 0.50 OD, cushion	1
5	124795	• Fitting, hose, $3/4$ barbed x $1 1/16$	2
6	145240	• Hose, 0.75 I.D., fire resistant, blue	3.5 ft
7	329829	• Connector, female, $1/4$ hose, $7/16$ -20 barbed	2
8	324289	• Strap, cable, 0.06-4.00, black	6
9	900481	• Adhesive, pipe	AR
AR: Según las necesidades			

Manguera resistente al fuego para soporte grande de 5/30 galones

Ver la figura 4 y la siguiente lista de piezas.




Figura 4 Manguera resistente al fuego para soporte grande de 5/30 galones

Ítem	Pieza	Descripción	Cant.
—	1071073	Module Interconnect hose, large frame, 5/30, fire resistant	1
1	1045604	• Ell, male, 37, 1/2-20 x 3/8 NPT	1
2	329830	• Connector, female, 1/4 hose, 1/2-20 barbed	2
3	1010773	• Hose, 1/4 ID, fire resistant, blue, Push-Lok	13.5 ft
4	1045607	• Clamp, hose, 0.50 OD, cushion	1
5	124795	• Fitting, hose, 3/4 barbed x 1 1/16	2
6	329829	• Connector, female, 1/4 hose, 7/16-20 barbed	2
7	145240	• Hose, 0.75 I.D., fire resistant, blue	4.8 ft
8	324289	• Strap, cable, 0.06-4.00, black	10
9	900481	• Adhesive, pipe	AR
AR: Según las necesidades			

Manguera negra para soporte grande de 5/30 galones

Ver la figura 5 y la siguiente lista de piezas.




Figura 5 Manguera negra para soporte grande de 5/30 galones

Ítem	Pieza	Descripción	Cant.
—	1071074	Module Interconnect hose, large frame, 5/30 black	1
1	1045604	• Ell, male, 37, 1/2-20 x 3/8 NPT	1
2	329830	• Connector, female, 1/4 hose, 1/2-20 barbed	2
3	1004375	• Clamp, hose, 9/16, crimp, double ear	4
4	805652	• Hose, air 1/4 I.D.	13.5 ft
5	1045607	• Clamp, hose, 0.50 O.D., cushion	1
6	124795	• Fitting, hose, 3/4 barb x 1 1/16	2
7	1004377	• Clamp, hose, 1.125, crimp, double ear	2
8	329829	• Connector, female, 1/4 hose, 7/16-20 barbed	2
9	124792	• Hose, 0.75 I.D., 200 psi	4.8 ft
10	324289	• Strap, cable, 0.06-4.00, black	10
11	900481	• Adhesive, pipe	AR
AR: Según las necesidades			

Manguera resistente al fuego para soporte grande de 5/30 galones con despresurización

Ver las figuras 6 y 7 junto con la lista de piezas de la página 7.




Figura 6 Manguera resistente al fuego para soporte grande de 5/30 galones con despresurización




Figura 7 Manguera resistente al fuego para soporte grande de 5/30 galones con despresurización (continuación)

Ítem	Pieza	Descripción	Cant.
—	1071075	Module Interconnect hose, large frame, with depressurization, 5/30, fire resistant	1
1	1045604	• Ell,male, 37, 1/2-20 x 3/8 NPT	1
2	329830	• Connector, female, 1/4 hose, 1/2-20 barbed	4
3	1010773	• Hose, 1/4 I.D., fire resistant, blue, Push-Lok	32.9 ft
4	1045607	• Clamp, hose, 0.50 O.D., cushion	3
5	124795	• Fitting, hose, 3/4 barbed x 1 1/16	2
6	329829	• Connector, female, 1/4 hose, 7/16-20 barbed	4
7	145240	• Hose, 0.75 I.D., fire resist, blue	4.8 ft
8	282785	• Clamp, 1 1/2 I.D.	1
9	324289	• Strap, cable, 0.06-4.00, black	10
10	981647	• Screw, socket, 1/4-20 x 2.5	2
11	983141	• Washer, lock, e, internal, 1/4	2
12	900481	• Adhesive, pipe	AR
AR: Según las necesidades			

Manguera negra para soporte grande de 5/30 galones con despresurización

Ver las figuras 8 y 9 junto con la siguiente lista de piezas.




Figura 8 Manguera negra para soporte grande de 5/30 galones con despresurización




Figura 9 Manguera negra para soporte grande de 5/30 galones con despresurización (continuación)

Ítem	Pieza	Descripción	Cant.
—	1071076	Module Interconnect hose, large frame, with depressurization, 5/30, black	1
1	1045604	• Ell,male, 37, $\frac{1}{2}$ -20 x $\frac{3}{8}$ NPT	1
2	329830	• Connector, female, $\frac{1}{4}$ hose, $\frac{1}{2}$ -20 barbed	4
3	1004375	• Clamp, hose, $\frac{9}{16}$, crimp, double ear	8
4	805652	• Hose, air $\frac{1}{4}$ I.D.	32.9 ft
5	1045607	• Clamp, hose, 0.50 O.D., cushion	3
6	124795	• Fitting, hose, $\frac{3}{4}$ barbed x $1\frac{1}{16}$	2
7	1004377	• Clamp, hose, 1.125, crimp, double ear	2
8	329829	• Connector, female, $\frac{1}{4}$ hose, $\frac{7}{16}$ -20 barbed	4
9	124792	• Hose, 0.75 I.D., 200 PSI	4.8 ft
10	282785	• Clamp, $1\frac{1}{2}$ I.D.	1
11	324289	• Strap, cable, 0.06-4.00, black	10
12	981647	• Screw, socket, $\frac{1}{4}$ -20 x 2.5	2
13	983141	• Washer, lock, e, internal, $\frac{1}{4}$	2
14	900481	• Adhesive, pipe	AR
AR: Según las necesidades			

Manguera resistente al fuego para soporte grande de 55 galones

Ver la figura 10 y la siguiente lista de piezas.




Figura 10 Manguera resistente al fuego para soporte grande de 55 galones

Ítem	Pieza	Descripción	Cant.
—	1071077	Module Interconnect hose, large frame, 55-gallon, fire resistant	1
1	972658	• Ell, male, 37, $\frac{9}{16}$ -18 x $\frac{3}{8}$	1
2	1045647	• Connector, female, barbed, $\frac{3}{8}$ t, $\frac{9}{16}$ -18, brass	2
3	1045606	• Hose, $\frac{3}{8}$ I.D., fire resistant, blue, Push-Lok	8.2 ft
4	1045608	• Clamp, hose, $\frac{5}{8}$ O.D, cushion	1
5	124795	• Fitting, hose, $\frac{3}{4}$ barbed x $1\frac{1}{16}$	2
6	329829	• Connector, female, $\frac{1}{4}$ hose, $\frac{7}{16}$ -20 barbed	2
7	1010773	• Hose, $\frac{1}{4}$ I.D., fire resistant, blue, Push-Lok	5.4 ft
8	145240	• Hose, 0.75 I.D., fire resist, blue	4.8 ft
9	324289	• Strap, cable, 0.06-4.00, black	10
10	900481	• Adhesive, pipe	AR
AR: Según las necesidades			

Manguera verde resistente al fuego para soporte grande de 55 galones

Ver la figura 11 y la siguiente lista de piezas.




Figura 11 Manguera verde resistente al fuego para soporte grande de 55 galones

Ítem	Pieza	Descripción	Cant.
—	1082262	Module, hose, XD2, large frame, G-port	1
1	1082097	• Tubing, 6 mm, flame resistant, green polyethylene	6.1 ft
2	1082263	• Connector, male, 3/8, hose R 1/4 BSPT, barb	1
3	1045605	• Hose, air, 3/8 ID x 5/8 OD, 300 psi	8 ft
4	324289	• Strap, cable, 0.06-4, black	10
5	1045647	• Connector, female, barbed, 3/8 T, 9/16-18, brass	1
6	972852	• Connector, male, 3/4 hose, 3/4 NPT, barb	1
7	124795	• Fitting, hose, 3/4 barb x 1 1/16	1
8	124792	• Hose, 0.75 ID, 200 psi	4.3 ft
9	1043385	• Clamp, hose, 0.31 OD, cushion	AR
10	900481	• Adhesive, pipe	AR

AR: Según las necesidades

Manguera negra para soporte grande de 55 galones

Ver la figura 12 y la siguiente lista de piezas.




Figura 12 Manguera negra para soporte grande de 55 galones

Ítem	Pieza	Descripción	Cant.
—	1071078	Module Interconnect hose, large frame, 55-gallon, black	1
1	972658	• Ell, male, 37, $\frac{9}{16}$ -18 x $\frac{3}{8}$	1
2	1045647	• Connector, female, barbed, $\frac{3}{8}$ t, $\frac{9}{16}$ -18, brass	2
3	1045321	• Clamp, hose, $\frac{5}{8}$ crimp, double ear	2
4	1045605	• Hose, air, $\frac{3}{8}$ I.D. x $\frac{5}{8}$ O.D., 300 psi	8.2 ft
5	1045608	• Clamp, hose, $\frac{5}{8}$ O.D., cushion	1
6	124795	• Fitting, hose, $\frac{3}{4}$ barbed x $1\frac{1}{16}$	2
7	1004377	• Clamp, hose, 1.125, crimp, double ear	2
8	329829	• Connector, female, $\frac{1}{4}$ hose, $\frac{7}{16}$ -20 barbed	2
9	1004375	• Clamp, hose, $\frac{9}{16}$, crimp, double ear	2
10	805652	• Hose, air $\frac{1}{4}$ I.D.	5.4 ft
11	124792	• Hose, 0.75 I.D., 200 psi	4.8 ft
12	324289	• Strap, cable, 0.06-4.00, black	10
13	900481	• Adhesive, pipe	AR
AR: Según las necesidades			

Manguera resistente al fuego para soporte grande de 55 galones con despresurización

Ver las figuras 13 y 14 junto con la siguiente lista de piezas.




Figura 13 Manguera negra para soporte grande de 55 galones




Figura 14 Manguera negra para soporte grande de 55 galones (continuación)

Ítem	Pieza	Descripción	Cant.
—	1071079	Module Interconnect hose, large frame, with depressurization, 55-Gallon Fire Resistant	1
1	972658	• Ell, male, 37, $\frac{9}{16}$ -18 x $\frac{3}{8}$	1
2	1045647	• Connector, female, barbed, $\frac{3}{8}$ t, $\frac{9}{16}$ -18, brass	2
3	1045606	• Hose, $\frac{3}{8}$ I.D., fire resistant, blue, Push-Lok	8.2 ft
4	1045608	• Clamp, hose, $\frac{5}{8}$ O.D., cushion	1
5	124795	• Fitting, hose, $\frac{3}{4}$ barbed x $\frac{1}{16}$	2
6	329829	• Connector, female, $\frac{1}{4}$ hose, $\frac{7}{16}$ -20 barbed	4
7	1010773	• Hose, $\frac{1}{4}$ I.D., fire resistant, blue, Push-Lok	24.7 ft
8	145240	• Hose, 0.75 I.D., fire resist, blue	4.8 ft
9	282785	• Clamp, $1\frac{1}{2}$ I.D.	1
10	329830	• Connector, female, $\frac{1}{4}$ hose, $\frac{1}{2}$ -20 barbed	2
11	324289	• Strap, cable, 0.06-4.00, black	10
12	981647	• Screw, socket, $\frac{1}{4}$ -20 x 2.5	2
13	983141	• Washer, lock, e, internal, $\frac{1}{4}$	2
14	1045607	• Clamp, hose, 0.50 O.D., cushion	2
15	900481	• Adhesive, pipe	AR
AR: Según las necesidades			

Manguera negra para soporte grande de 55 galones con despresurización

Ver las figuras 15 y 16 junto con la siguiente lista de piezas.




Figura 15 Manguera negra para soporte grande de 55 galones con despresurización




Figura 16 Manguera negra para soporte grande de 55 galones con despresurización (continuación)

Ítem	Pieza	Descripción	Cant.
—	1071080	Module interconnect hose, large frame, with depressurization, 55-gallon black	1
1	972658	• Ell, male, 37, $\frac{9}{16}$ -18 x $\frac{3}{8}$	1
2	1045647	• Connector, female, barbed, $\frac{3}{8}$ t, $\frac{9}{16}$ -18, brass	2
3	1045321	• Clamp, hose, $\frac{5}{8}$ crimp, double ear	2
4	1045605	• Hose, air, $\frac{3}{8}$ I.D. x $\frac{5}{8}$ O.D., 300 psi	8.2 ft
5	1045608	• Clamp, hose, $\frac{5}{8}$ O.D., cushion	1
6	124795	• Fitting, hose, $\frac{3}{4}$ barbed x $1\frac{1}{16}$	2
7	1004377	• Clamp, hose, 1.125, crimp, double ear	2
8	329829	• Connector, female, $\frac{1}{4}$ hose, $\frac{7}{16}$ -20 barbed	4
9	1004375	• Clamp, hose, $\frac{9}{16}$, crimp, double ear	6
10	805652	• Hose, air $\frac{1}{4}$ I.D.	24.7 ft
11	124792	• Hose, 0.75 I.D., 200 psi	4.8 ft
12	282785	• Clamp, $1\frac{1}{2}$ ID	1
13	329830	• Connector, female, $\frac{1}{4}$ hose, $\frac{1}{2}$ -20 barbed	2
14	324289	• Strap, cable, 0.06-4.00, black	10
15	981647	• Screw, socket, $\frac{1}{4}$ -20 x 2.5	2
16	983141	• Washer, lock, e, internal, $\frac{1}{4}$	2
17	1045607	• Clamp, hose, 0.50 OD, cushion	2
18	900481	• Adhesive, pipe	AR

AR: Según las necesidades

Manguera para soporte pequeño VE

Ver la figura 17 y la siguiente lista de piezas.




Figura 17 Manguera para soporte pequeño VE de Rhino

Ítem	Pieza	Descripción	Cant.
—	1072964	Module hose, small frame, VE	1
1	805652	• Hose, air, 1/4 ID	3 ft
2	1073450	• Connector, male 1/4 hose x 1/8 NPT, barbed	1
3	324046	• Hanger, hose	1
4	1073256	• Coupler, disconnect, barb, push lock, 1/4	1
5	972119	• Elbow, male, 1/4 tube x 1/8 NPT	1
6	900571	• Tube, Polyethylene, 1/4	12 ft
7	124792	• Hose, 0.75 I.D., 200 psi	5 ft
8	324289	• Strap, cable, 0.06-4.00, black	5
9	124795	• Fitting, hose, 3/4 barbed x 1 ¹ / ₁₆	1
10	972852	• Connector, male 3/4 hose x 3/4 NPT, barbed	1
11	900481	• Adhesive, pipe	AR
AR: Según las necesidades			

Manguera CE para soporte pequeño VE

Ver la figura 18 y la siguiente lista de piezas.




Figura 18 Manguera CE para soporte pequeño VE de Rhino

Ítem	Pieza	Descripción	Cant.
—	1097597	Module hose, small frame, VE	1
1	805652	• Hose, air, 1/4 ID	4 ft
2	1073450	• Connector, male 1/4 hose x 1/8 NPT, barbed	1
3	324046	• Hanger, hose	1
4	1073256	• Coupler, disconnect, barb, push lock, 1/4	1
5	972119	• Elbow, male, 1/4 tube x 1/8 NPT	1
6	900571	• Tube, Polyethylene, 1/4	12 ft
7	124792	• Hose, 0.75 I.D., 200 psi	5 ft
8	324289	• Strap, cable, 0.06-4.00, black	5
9	124795	• Fitting, hose, 3/4 barbed x 1 ¹ / ₁₆	1
10	972852	• Connector, male 3/4 hose x 3/4 NPT, barbed	1
11	900481	• Adhesive, pipe	AR
AR: Según las necesidades			

Manguera para soporte grande VE

Ver la figura 19 y la siguiente lista de piezas.




Figura 19 Manguera CE para soporte grande VE de Rhino

Ítem	Pieza	Descripción	Cant.
—	1072966	Module hose, large frame, VE	1
1	1045605	• Hose, air, 3/8 ID x 5/8 OD, 300 psi	5.5 ft
2	972893	• Connector, male 3/8 hose x 1/4 NPT, barbed	1
3	324046	• Hanger, hose	1
4	1076422	• Coupler, disconnect, barb, push lock, 3/8	1
5	972119	• Elbow, male, 1/4 tube x 1/8 NPT	1
6	900571	• Tube, Polyethylene, 1/4	12 ft
7	124792	• Hose, 0.75 I.D., 200 psi	5 ft
8	324289	• Strap, cable, 0.06-4.00, black	5
9	124795	• Fitting, hose, 3/4 barbed x 1 ¹ / ₁₆	1
10	972852	• Connector, male 3/4 hose x 3/4 NPT, barbed	1
11	900481	• Adhesive, pipe	AR
AR: Según las necesidades			

Manguera CE para soporte grande VE

Ver la figura 20 y la siguiente lista de piezas.




Figura 20 Manguera CE para soporte grande VE de Rhino

Ítem	Pieza	Descripción	Cant.
—	1097596	Module hose, large frame, VE	, CE1
1	1045605	• Hose, air, 3/8 ID x 5/8 OD, 300 psi	5.5 ft
2	972893	• Connector, male 3/8 hose x 1/4 NPT, barbed	1
3	324046	• Hanger, hose	1
4	1076422	• Coupler, disconnect, barb, push lock, 3/8	1
5	972119	• Elbow, male, 1/4 tube x 1/8 NPT	1
6	900571	• Tube, Polyethylene, 1/4	12 ft
7	124792	• Hose, 0.75 I.D., 200 psi	5 ft
8	324289	• Strap, cable, 0.06-4.00, black	5
9	124795	• Fitting, hose, 3/4 barbed x 1 ¹ / ₁₆	1
10	972852	• Connector, male 3/4 hose x 3/4 NPT, barbed	1
11	900481	• Adhesive, pipe	AR
AR: Según las necesidades			

Notas:

[illegible]

Edición 12/12

Fecha de copyright original 2007. Nordson, el logotipo de Nordson, y Rhino son marcas comerciales registradas de Nordson Corporation. El resto de marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

- Traducción del original -