


Clapets anti-retour à bille Rhino[®] SD/SD2/XD/XD2 3/4" et 1 1/4"

Clapets anti-retour à bille standard

Pompes SD2/XD2 65:1 avec sections hydrauliques de 95 cm³ (5.8 Cubic Inch)



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Pression maximale de la matière : 6000 psi (413 bar)
Pression d'ouverture : 20 psi (1,4 bar)
Taille de l'orifice de sortie du grand bâti :
1 1/4" SAE, joint torique à bossage taille 20, filet 1 5/8-12 UNF-2B
Taille de l'orifice de sortie du petit bâti :
3/4" SAE, joint torique à bossage taille 12, filet 1 1/16-12 UNF-2B

POINTS DE LUBRIFICATION


Élément A : Appliquer du NEVER SEEZ (P/N 900334) avant la pose.
Élément B : Appliquer de l'adhésif à tuyau (P/N 900481) avant la pose.
Élément C : Appliquer du lubrifiant (P/N 1612251) sur les joints toriques avant de les poser.

REMARQUE : Le clapet anti-retour pour petit bâti peut être pivoté de 180° pour modifier la position de l'orifice de sortie.

Élément	P/N	P/N	P/N	Description	Qté
—	1107466			Check valve, depressurization, large frame	1
—		1107467		Check valve, bleeder, large frame	1
—			1107468	Check valve, bleeder, small frame	1
1	-----	-----	-----	• Plug, SAE, 1 5/8-12	1
2	987066	987066	987066	• Spring, 2 x 1.225 x 0.125	1
3	1058448	1058448	1058448	• Screw, 1 1/2-13 x 5.0	4
4	-----	124698	124698	• Body, bleeder valve	1
5	-----	124697	124697	• Poppet, screw adjustment	1
6	1084970	1084970	1084970	• Body, check valve	1
7A	973591	973591	-----	• Plug, O-ring, 1 1/16-12, (only for large frame; not included with small frame)	1
7B	-----	-----	973477	• Plug, O-ring, 1 1/4-12, (only for small frame; not included with large frame)	1
8	900006	900006	900006	• Ball, 440, 1.5, 1	1
9	1041272	1041272	1041272	• O-ring, -131, Viton, 1.674 I.D., 0.103 w	1
10	1039067	1039067	1039067	• Seat, ball	1
11	303706	303706	303706	• O-ring, -920, Viton, 1.475 I.D., 0.118 w	1

Clapets anti-retour à bille standard (suite)

Pompes SD/XD 65:1 avec sections hydrauliques 95 cm³ (5.8 Cubic Inch) et pompes SD/SD2/XD/XD2 48:1 avec sections hydrauliques 133 cm³ (8.1 Cubic Inch)



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Pression maximale de la matière : 6000 psi (413 bar)

Pression d'ouverture : 20 psi (1,4 bar)

Taille de l'orifice de sortie du grand bâti :
1 1/4" SAE, joint torique à bossage taille 20, filet 1 5/8-12 UNF-2B

Taille de l'orifice de sortie du petit bâti :
3/4" SAE, joint torique à bossage taille 12, filet 1/16-12 UNF-2B

POINTS DE LUBRIFICATION

Élément A : Appliquer du NEVER SEEZ (P/N 900334) avant la pose.


Élément B : Appliquer de l'adhésif à tuyau (P/N 900481) avant la pose.

Élément C : Appliquer du lubrifiant (P/N 1612251) sur les joints toriques avant de les poser.

REMARQUE : Le clapet anti-retour pour petit bâti peut être pivoté de 180° pour modifier la position de l'orifice de sortie.

Elément	P/N	P/N	P/N	Description	Qté
—	1085038			Check valve, depressurization, large frame	1
—		1085040		Check valve, bleeder, large frame	1
—			1085041	Check valve, bleeder, small frame	1
1	-----	-----	-----	• Plug, SAE, 1 5/8-12	1
2	987066	987066	987066	• Spring, 2 x 1.225 x 0.125	1
3	1039707	1039707	1039707	• Screw, 1/2-13 x 4.5	4
4	-----	124698	124698	• Body, bleeder valve	1
5	-----	124697	124697	• Poppet, screw adjustment	1
6	1084970	1084970	1084970	• Body, check valve	1
7A	973591	973591	-----	• Plug, O-ring, 1 1/16-12, (only for large frame; not included with small frame)	1
7B	-----	-----	973477	• Plug, O-ring, 1 1/4-12, (only for small frame; not included with large frame)	1
8	900006	900006	900006	• Ball, 440, 1.5, 1	1
9	1041272	1041272	1041272	• O-ring, -131, Viton, 1.674 I.D., 0.103 w	1
10	1039067	1039067	1039067	• Seat, ball	1
11	303706	303706	303706	• O-ring, -920, Viton, 1.475 I.D., 0.118 w	1

Clapets anti-retour à bille en acier inoxydable



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Pression maximale de la matière : 6000 psi (413 bar)

Pression d'ouverture : 20 psi (1,4 bar)

Taille de l'orifice de sortie du grand bâti :
1 ¼" SAE, joint torique à bossage taille 20, filet 1 5/8-12 UNF-2B

Taille de l'orifice de sortie du petit bâti :
¾" SAE, joint torique à bossage taille 12, filet 1 1/16-12 UNF-2B

POINTS DE LUBRIFICATION

Élément A : Appliquer du NEVER SEEZ (P/N 900334) avant la pose.


Élément B : Appliquer de l'adhésif à tuyau (P/N 900481) avant la pose.

Élément C : Appliquer du lubrifiant Mobil SHC 634 (P/N 156289) sur les joints toriques avant de les poser.

REMARQUE : Le clapet anti-retour pour petit bâti peut être pivoté de 180° pour modifier la position de l'orifice de sortie.

Elément	P/N	P/N	Description	Qté
—	1085065		Check valve, bleeder, large frame, stainless steel	1
—		1085066	Check valve, bleeder, small frame, stainless steel	1
1	-----	-----	• Plug, SAE, 1 5/8-12, stainless steel	1
2	987066	987066	• Spring, 2 x 1.225 x 0.125	1
3	1039707	1039707	• Screw, 1 1/2-13 x 4.5	4
4	160559	160559	• Body, bleeder valve, stainless steel	1
5	160560	160560	• Poppet, screw adjustment, stainless steel	1
6	1085061	1085061	• Body, check valve, stainless steel	1
7A	1057806	-----	• Plug, O-ring, 1 1/16-12, (only for large frame; not included with small frame)	1
7B	-----	1057808	• Plug, O-ring, 1 1/4-12, (only for small frame; not included with large frame)	1
8	900006	900006	• Ball, 440, 1.5, 1	1
9	1041272	1041272	• O-ring, -131, Viton, 1.674 I.D., 0.103 w	1
10	1057807	1057807	• Seat, ball, stainless steel	1
11	303706	303706	• O-ring, -920, Viton, 1.475 I.D., 0.118 w	1

Clapet anti-retour de dépressurisation SD2 chauffé pour grand bâti



POINTS DE LUBRIFICATION

Élément A : Appliquer du NEVER SEEZ (P/N 900334) avant la pose.

Élément B : Appliquer du lubrifiant Mobil SHC 634 (P/N 156289) sur les joints toriques avant de les poser.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Pression maximale de la matière : 6000 psi (413 bar)

Pression d'ouverture : 20 psi (1,4 bar)

Taille de l'orifice de sortie du grand bâti :

1 ¼" SAE, joint torique à bossage taille 20, filet 1 5/8-12 UNF-2B

Élément	P/N	Description	Qté
—	1614609	Check valve, depressurization, large frame, 1.375-in. diameter, SD2, heated	1
1	-----	• Plug, SAE, 1 5/8-12, straight thread, check valve	1
2	987066	• Spring, 2 x 1.225 O.D. x 0.125	1
3	-----	• Screw, socket 1/2-13 x 5, Grade 8, per ISO 4762	4
4	973591	• Plug, O-ring, straight thread, 1 1/8-12	1
5	-----	• Body, check valve, 10-degree offset, SD2	1
6	900006	• Ball, 440, 1.5, 100	1
7	1041272	• O-ring, -131, Viton, 1.674 I.D., 0.103 w	1
8	1039067	• Seat, ball, check valve, Rhino SD	1
9	303706	• O-ring, -920, Viton, 1.475 I.D., 0.118 w	1

Édition 06/2019

- Traduction de l'original -

Date du copyright original 2003. Nordson et le logo Nordson sont des marques déposées de Nordson Corporation.

Toutes les autres marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.