


## Opis

Patrz rys. 1. Moduły węży łączących Rhino SD2/XD2 oraz VE można stosować w małych i dużych ramach urządzeń rozładujących w płyty dociskowe do beczek o pojemności 5, 30 i 55 galonów. Dostępne są również moduły do urządzeń rozładujących możliwość odpuszczenia ciśnienia. W skład każdego modułu wchodzi węże, przyłącza i elementy niezbędne do podłączenia komponentów sterowania pneumatycznego modułu sterowania urządzeniem do pompy i płyty dociskowej. Dostępne są moduły wyposażone w węże w tkanej osnowie ogniotrwałej lub węże koloru czarnego.

## Części

W sprawach związanych z zamawianiem części zamiennych należy kontaktować się z Centrum Obsługi Klienta firmy Nordson lub z lokalnym przedstawicielem firmy Nordson. Wykazy części do modułów węży łączących zostały uszeregowane według wielkości ramy:


- Wykaz części do urządzenia Rhino SD2/XD2 rozpoczyna się na stronie 2.
- Wykaz części do urządzenia Rhino VE rozpoczyna się na stronie LEERER MERKER.



Rys. 1      Typowy moduł węży łączących

## Ogniotrwały węz do małej ramy

Zapoznać się z rysunkiem 2 i z wykazami części.




Rys. 2 Moduł węży ogniotrwałego do małej ramy

| Pozycja                          | P/N     | Opis                                                               | Liczba  |
|----------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------|---------|
| —                                | 1071082 | Module Interconnect hose, small frame, fire resistant              | 1       |
| 1                                | 1045604 | • Ell, male, 37, $\frac{1}{2}$ -20 x $\frac{3}{8}$ NPT             | 1       |
| 2                                | 329830  | • Connector, female, $\frac{1}{4}$ hose, $\frac{1}{2}$ -20 barbed  | 2       |
| 3                                | 1010773 | • Hose, $\frac{1}{4}$ ID, fire resistant, blue, Push-Lok           | 10.9 ft |
| 4                                | 1045607 | • Clamp, hose, 0.50 OD, cushion                                    | 1       |
| 5                                | 124795  | • Fitting, hose, $\frac{3}{4}$ barbed x $1\frac{1}{16}$            | 2       |
| 6                                | 145240  | • Hose, 0.75 I.D., fire resistant, blue                            | 3.5 ft  |
| 7                                | 329829  | • Connector, female, $\frac{1}{4}$ hose, $\frac{7}{16}$ -20 barbed | 2       |
| 8                                | 324289  | • Strap, cable, 0.06-4.00, black                                   | 6       |
| 9                                | 900481  | • Adhesive, pipe                                                   | AR      |
| AR: Według potrzeb (As Required) |         |                                                                    |         |

**Czarny węz do małej ramy**

Zapoznać się z rysunkiem 3 i z wykazami części.




Rys. 3 Czarny węz do małej ramy

| Pozycja                          | P/N     | Opis                                                               | Liczba  |
|----------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------|---------|
| —                                | 1071072 | Module Interconnect hose, small frame, black                       | 1       |
| 1                                | 1045604 | • Ell, male, 37, $1\frac{1}{2}$ -20 x $\frac{3}{8}$ NPT            | 1       |
| 2                                | 329830  | • Connector, female, $\frac{1}{4}$ hose, $\frac{1}{2}$ -20 barbed  | 2       |
| 3                                | 1004375 | • Clamp, hose, $\frac{9}{16}$ , crimp, double ear                  | 4       |
| 4                                | 805652  | • Hose, air $\frac{1}{4}$ I.D.                                     | 10.9 ft |
| 5                                | 1045607 | • Clamp, hose, 0.50 O.D., cushion                                  | 1       |
| 6                                | 124795  | • Fitting, hose, $\frac{3}{4}$ barbed x $1\frac{1}{16}$            | 2       |
| 7                                | 1004377 | • Clamp, hose, 1.125, crimp, double ear                            | 2       |
| 8                                | 124792  | • Hose, 0.75 I.D., 200 psi                                         | 3.5 ft  |
| 9                                | 329829  | • Connector, female, $\frac{1}{4}$ hose, $\frac{7}{16}$ -20 barbed | 2       |
| 10                               | 324289  | • Strap, cable, 0.06-4.00, black                                   | 6       |
| 11                               | 900481  | • Adhesive, pipe                                                   | AR      |
| AR: Według potrzeb (As Required) |         |                                                                    |         |

## Wąż ogniotrwały do dużej ramy do beczek o pojemności 5/30 galonów

Zapoznać się z rysunkiem 4 i z wykazami części.




Rys. 4 Wąż ogniotrwały do dużej ramy do beczek o pojemności 5/30 galonów

| Pozycja                          | P/N     | Opis                                                        | Liczba  |
|----------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------|---------|
| —                                | 1071073 | Module Interconnect hose, large frame, 5/30, fire resistant | 1       |
| 1                                | 1045604 | • Ell, male, 37, 1/2-20 x 3/8 NPT                           | 1       |
| 2                                | 329830  | • Connector, female, 1/4 hose, 1/2-20 barbed                | 2       |
| 3                                | 1010773 | • Hose, 1/4 ID, fire resistant, blue, Push-Lok              | 13.5 ft |
| 4                                | 1045607 | • Clamp, hose, 0.50 OD, cushion                             | 1       |
| 5                                | 124795  | • Fitting, hose, 3/4 barbed x 1 1/16                        | 2       |
| 6                                | 329829  | • Connector, female, 1/4 hose, 7/16-20 barbed               | 2       |
| 7                                | 145240  | • Hose, 0.75 I.D., fire resistant, blue                     | 4.8 ft  |
| 8                                | 324289  | • Strap, cable, 0.06-4.00, black                            | 10      |
| 9                                | 900481  | • Adhesive, pipe                                            | AR      |
| AR: Według potrzeb (As Required) |         |                                                             |         |

## Czarny wąż do dużej ramy do beczek o pojemności 5/30 galonów

Zapoznać się z rysunkiem 5 i z wykazami części.




Rys. 5 Czarny wąż do dużej ramy do beczek o pojemności 5/30 galonów


| Pozycja                          | P/N     | Opis                                                               | Liczba  |
|----------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------|---------|
| —                                | 1071074 | Module Interconnect hose, large frame, 5/30 black                  | 1       |
| 1                                | 1045604 | • Ell, male, 37, $\frac{1}{2}$ -20 x $\frac{3}{8}$ NPT             | 1       |
| 2                                | 329830  | • Connector, female, $\frac{1}{4}$ hose, $\frac{1}{2}$ -20 barbed  | 2       |
| 3                                | 1004375 | • Clamp, hose, $\frac{9}{16}$ , crimp, double ear                  | 4       |
| 4                                | 805652  | • Hose, air $\frac{1}{4}$ I.D.                                     | 13.5 ft |
| 5                                | 1045607 | • Clamp, hose, 0.50 O.D., cushion                                  | 1       |
| 6                                | 124795  | • Fitting, hose, $\frac{3}{4}$ barb x $\frac{1}{16}$               | 2       |
| 7                                | 1004377 | • Clamp, hose, 1.125, crimp, double ear                            | 2       |
| 8                                | 329829  | • Connector, female, $\frac{1}{4}$ hose, $\frac{7}{16}$ -20 barbed | 2       |
| 9                                | 124792  | • Hose, 0.75 I.D., 200 psi                                         | 4.8 ft  |
| 10                               | 324289  | • Strap, cable, 0.06-4.00, black                                   | 10      |
| 11                               | 900481  | • Adhesive, pipe                                                   | AR      |
| AR: Według potrzeb (As Required) |         |                                                                    |         |

## ***Wąż ogniotrwały do dużej ramy do beczek o pojemności 5/30 galonów z możliwością odpuszczenia ciśnienia***

Zapoznać się z rysunkami 6 i 7 oraz z wykazem części na stronie 7.



Rys. 6 Wąż ogniotrwały do dużej ramy do beczek o pojemności 5/30 galonów z możliwością odpuszczenia ciśnienia




Rys. 7 Wąż ogniotrwały do dużej ramy do beczek o pojemności 5/30 galonów z możliwością odpuszczenia ciśnienia (cd.)


| Pozycja                          | P/N     | Opis                                                                               | Liczba  |
|----------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| —                                | 1071075 | Module Interconnect hose, large frame, with depressurization, 5/30, fire resistant | 1       |
| 1                                | 1045604 | • Ell, male, 37, $\frac{1}{2}$ -20 x $\frac{3}{8}$ NPT                             | 1       |
| 2                                | 329830  | • Connector, female, $\frac{1}{4}$ hose, $\frac{1}{2}$ -20 barbed                  | 4       |
| 3                                | 1010773 | • Hose, $\frac{1}{4}$ I.D., fire resistant, blue, Push-Lok                         | 32.9 ft |
| 4                                | 1045607 | • Clamp, hose, 0.50 O.D., cushion                                                  | 3       |
| 5                                | 124795  | • Fitting, hose, $\frac{3}{4}$ barbed x $1\frac{1}{16}$                            | 2       |
| 6                                | 329829  | • Connector, female, $\frac{1}{4}$ hose, $\frac{7}{16}$ -20 barbed                 | 4       |
| 7                                | 145240  | • Hose, 0.75 I.D., fire resist, blue                                               | 4.8 ft  |
| 8                                | 282785  | • Clamp, $1\frac{1}{2}$ I.D.                                                       | 1       |
| 9                                | 324289  | • Strap, cable, 0.06-4.00, black                                                   | 10      |
| 10                               | 981647  | • Screw, socket, $\frac{1}{4}$ -20 x 2.5                                           | 2       |
| 11                               | 983141  | • Washer, lock, e, internal, $\frac{1}{4}$                                         | 2       |
| 12                               | 900481  | • Adhesive, pipe                                                                   | AR      |
| AR: Według potrzeb (As Required) |         |                                                                                    |         |

## ***Czarny wąż do dużej ramy do beczek o pojemności 5/30 galonów z możliwością odpuszczenia ciśnienia***

Zapoznać się z rysunkami 8 i 9 oraz z następującą listą części.



Rys. 8 Czarny wąż do dużej ramy do beczek o pojemności 5/30 galonów z możliwością odpuszczenia ciśnienia




Rys. 9 Czarny wąż do dużej ramy do beczek o pojemności 5/30 galonów z możliwością odpuszczenia ciśnienia (cd.)

| Pozycja                          | P/N     | Opis                                                                      | Liczba  |
|----------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------|---------|
| —                                | 1071076 | Module Interconnect hose, large frame, with depressurization, 5/30, black | 1       |
| 1                                | 1045604 | • Ell,male, 37, $\frac{1}{2}$ -20 x $\frac{3}{8}$ NPT                     | 1       |
| 2                                | 329830  | • Connector, female, $\frac{1}{4}$ hose, $\frac{1}{2}$ -20 barbed         | 4       |
| 3                                | 1004375 | • Clamp, hose, $\frac{9}{16}$ , crimp, double ear                         | 8       |
| 4                                | 805652  | • Hose, air $\frac{1}{4}$ I.D.                                            | 32.9 ft |
| 5                                | 1045607 | • Clamp, hose, 0.50 O.D., cushion                                         | 3       |
| 6                                | 124795  | • Fitting, hose, $\frac{3}{4}$ barbed x $\frac{1}{16}$                    | 2       |
| 7                                | 1004377 | • Clamp, hose, 1.125, crimp, double ear                                   | 2       |
| 8                                | 329829  | • Connector, female, $\frac{1}{4}$ hose, $\frac{7}{16}$ -20 barbed        | 4       |
| 9                                | 124792  | • Hose, 0.75 I.D., 200 PSI                                                | 4.8 ft  |
| 10                               | 282785  | • Clamp, $1\frac{1}{2}$ I.D.                                              | 1       |
| 11                               | 324289  | • Strap, cable, 0.06-4.00, black                                          | 10      |
| 12                               | 981647  | • Screw, socket, $\frac{1}{4}$ -20 x 2.5                                  | 2       |
| 13                               | 983141  | • Washer, lock, e, internal, $\frac{1}{4}$                                | 2       |
| 14                               | 900481  | • Adhesive, pipe                                                          | AR      |
| AR: Według potrzeb (As Required) |         |                                                                           |         |

## Zielony węz ogniotrwały do dużej ramy do beczek o pojemności 55 galonów

Zapoznać się z rysunkiem 10 i z wykazami części.




Rys. 10 Wąż ogniotrwały do dużej ramy do beczek o pojemności 55 galonów

| Pozycja                          | P/N     | Opis                                                                    | Liczba |
|----------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------|--------|
| —                                | 1071077 | Module Interconnect hose, large frame, 55-gallon, fire resistant        | 1      |
| 1                                | 972658  | • Ell, male, 37, $\frac{9}{16}$ -18 x $\frac{3}{8}$                     | 1      |
| 2                                | 1045647 | • Connector, female, barbed, $\frac{3}{8}$ t, $\frac{9}{16}$ -18, brass | 2      |
| 3                                | 1045606 | • Hose, $\frac{3}{8}$ I.D., fire resistant, blue, Push-Lok              | 8.2 ft |
| 4                                | 1045608 | • Clamp, hose, $\frac{5}{8}$ O.D, cushion                               | 1      |
| 5                                | 124795  | • Fitting, hose, $\frac{3}{4}$ barbed x $1\frac{1}{16}$                 | 2      |
| 6                                | 329829  | • Connector, female, $\frac{1}{4}$ hose, $\frac{7}{16}$ -20 barbed      | 2      |
| 7                                | 1010773 | • Hose, $\frac{1}{4}$ I.D., fire resistant, blue, Push-Lok              | 5.4 ft |
| 8                                | 145240  | • Hose, 0.75 I.D., fire resist, blue                                    | 4.8 ft |
| 9                                | 324289  | • Strap, cable, 0.06-4.00, black                                        | 10     |
| 10                               | 900481  | • Adhesive, pipe                                                        | AR     |
| AR: Według potrzeb (As Required) |         |                                                                         |        |

## Zielony węży ogniotrwały do dużej ramy do beczek o pojemności 55 galonów

Zapoznać się z rysunkiem 11 i z wykazami części.




Rys. 11 Zielony węży ogniotrwały do dużej ramy do beczek o pojemności 55 galonów

| Pozycja | P/N     | Opis                                                | Liczba |
|---------|---------|-----------------------------------------------------|--------|
| —       | 1082262 | Module, hose, XD2, large frame, G-port              | 1      |
| 1       | 1082097 | • Tubing, 6 mm, flame resistant, green polyethylene | 6.1 ft |
| 2       | 1082263 | • Connector, male, 3/8, hose R 1/4 BSPT, barb       | 1      |
| 3       | 1045605 | • Hose, air, 3/8 ID x 5/8 OD, 300 psi               | 8 ft   |
| 4       | 324289  | • Strap, cable, 0.06-4, black                       | 10     |
| 5       | 1045647 | • Connector, female, barbed, 3/8 T, 9/16-18, brass  | 1      |
| 6       | 972852  | • Connector, male, 3/4 hose, 3/4 NPT, barb          | 1      |
| 7       | 124795  | • Fitting, hose, 3/4 barb x 1 1/16                  | 1      |
| 8       | 124792  | • Hose, 0.75 ID, 200 psi                            | 4.3 ft |
| 9       | 1043385 | • Clamp, hose, 0.31 OD, cushion                     | AR     |
| 10      | 900481  | • Adhesive, pipe                                    | AR     |

AR: Według potrzeb (As Required)

## Czarny wąż do dużej ramy do beczek o pojemności 55 galonów

Zapoznać się z rysunkiem 12 i z wykazami części.




Rys. 12 Czarny wąż do dużej ramy do beczek o pojemności 55 galonów

| Pozycja                          | P/N     | Opis                                                                    | Liczba |
|----------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------|--------|
| —                                | 1071078 | Module Interconnect hose, large frame, 55-gallon, black                 | 1      |
| 1                                | 972658  | • Ell, male, 37, $\frac{9}{16}$ -18 x $\frac{3}{8}$                     | 1      |
| 2                                | 1045647 | • Connector, female, barbed, $\frac{3}{8}$ t, $\frac{9}{16}$ -18, brass | 2      |
| 3                                | 1045321 | • Clamp, hose, $\frac{5}{8}$ crimp, double ear                          | 2      |
| 4                                | 1045605 | • Hose, air, $\frac{3}{8}$ I.D. x $\frac{5}{8}$ O.D., 300 psi           | 8.2 ft |
| 5                                | 1045608 | • Clamp, hose, $\frac{5}{8}$ O.D., cushion                              | 1      |
| 6                                | 124795  | • Fitting, hose, $\frac{3}{4}$ barbed x $1\frac{1}{16}$                 | 2      |
| 7                                | 1004377 | • Clamp, hose, 1.125, crimp, double ear                                 | 2      |
| 8                                | 329829  | • Connector, female, $\frac{1}{4}$ hose, $\frac{7}{16}$ -20 barbed      | 2      |
| 9                                | 1004375 | • Clamp, hose, $\frac{9}{16}$ , crimp, double ear                       | 2      |
| 10                               | 805652  | • Hose, air $\frac{1}{4}$ I.D.                                          | 5.4 ft |
| 11                               | 124792  | • Hose, 0.75 I.D., 200 psi                                              | 4.8 ft |
| 12                               | 324289  | • Strap, cable, 0.06-4.00, black                                        | 10     |
| 13                               | 900481  | • Adhesive, pipe                                                        | AR     |
| AR: Według potrzeb (As Required) |         |                                                                         |        |




**Wąż ogniotrwały do dużej ramy do beczek o pojemności 55 galonów z możliwością odpuszczenia ciśnienia**

Zapoznać się z rysunkami 13 i 14 oraz z następującą listą części.



Rys. 13 Czarny wąż do dużej ramy do beczek o pojemności 55 galonów




Rys. 14 Czarny węży do dużej ramy do beczek o pojemności 55 galonów (cd.)


| Pozycja                          | P/N     | Opis                                                                                   | Liczba  |
|----------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| —                                | 1071079 | Module Interconnect hose, large frame, with depressurization, 55-Gallon Fire Resistant | 1       |
| 1                                | 972658  | • Ell, male, 37, $\frac{9}{16}$ -18 x $\frac{3}{8}$                                    | 1       |
| 2                                | 1045647 | • Connector, female, barbed, $\frac{3}{8}$ t, $\frac{9}{16}$ -18, brass                | 2       |
| 3                                | 1045606 | • Hose, $\frac{3}{8}$ I.D., fire resistant, blue, Push-Lok                             | 8.2 ft  |
| 4                                | 1045608 | • Clamp, hose, $\frac{5}{8}$ O.D., cushion                                             | 1       |
| 5                                | 124795  | • Fitting, hose, $\frac{3}{4}$ barbed x $\frac{1}{16}$                                 | 2       |
| 6                                | 329829  | • Connector, female, $\frac{1}{4}$ hose, $\frac{7}{16}$ -20 barbed                     | 4       |
| 7                                | 1010773 | • Hose, $\frac{1}{4}$ I.D., fire resistant, blue, Push-Lok                             | 24.7 ft |
| 8                                | 145240  | • Hose, 0.75 I.D., fire resist, blue                                                   | 4.8 ft  |
| 9                                | 282785  | • Clamp, $1\frac{1}{2}$ I.D.                                                           | 1       |
| 10                               | 329830  | • Connector, female, $\frac{1}{4}$ hose, $\frac{1}{2}$ -20 barbed                      | 2       |
| 11                               | 324289  | • Strap, cable, 0.06-4.00, black                                                       | 10      |
| 12                               | 981647  | • Screw, socket, $\frac{1}{4}$ -20 x 2.5                                               | 2       |
| 13                               | 983141  | • Washer, lock, e, internal, $\frac{1}{4}$                                             | 2       |
| 14                               | 1045607 | • Clamp, hose, 0.50 O.D., cushion                                                      | 2       |
| 15                               | 900481  | • Adhesive, pipe                                                                       | AR      |
| AR: Według potrzeb (As Required) |         |                                                                                        |         |

## ***Czarny wąż do dużej ramy do beczek o pojemności 55 galonów z możliwością odpuszczenia ciśnienia***

Zapoznać się z rysunkami 15 i 16 oraz z następującą listą części.



Rys. 15 Czarny wąż do dużej ramy do beczek o pojemności 55 galonów z możliwością odpuszczenia ciśnienia




Rys. 16 Czarny wąż do dużej ramy do beczek o pojemności 55 galonów z możliwością odpuszczenia ciśnienia (cd.)

| Pozycja | P/N     | Opis                                                                          | Liczba  |
|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|
| —       | 1071080 | Module interconnect hose, large frame, with depressurization, 55-gallon black | 1       |
| 1       | 972658  | • Ell, male, 37, $\frac{9}{16}$ -18 x $\frac{3}{8}$                           | 1       |
| 2       | 1045647 | • Connector, female, barbed, $\frac{3}{8}$ t, $\frac{9}{16}$ -18, brass       | 2       |
| 3       | 1045321 | • Clamp, hose, $\frac{5}{8}$ crimp, double ear                                | 2       |
| 4       | 1045605 | • Hose, air, $\frac{3}{8}$ I.D. x $\frac{5}{8}$ O.D., 300 psi                 | 8.2 ft  |
| 5       | 1045608 | • Clamp, hose, $\frac{5}{8}$ O.D., cushion                                    | 1       |
| 6       | 124795  | • Fitting, hose, $\frac{3}{4}$ barbed x $1\frac{1}{16}$                       | 2       |
| 7       | 1004377 | • Clamp, hose, 1.125, crimp, double ear                                       | 2       |
| 8       | 329829  | • Connector, female, $\frac{1}{4}$ hose, $\frac{7}{16}$ -20 barbed            | 4       |
| 9       | 1004375 | • Clamp, hose, $\frac{9}{16}$ , crimp, double ear                             | 6       |
| 10      | 805652  | • Hose, air $\frac{1}{4}$ I.D.                                                | 24.7 ft |
| 11      | 124792  | • Hose, 0.75 I.D., 200 psi                                                    | 4.8 ft  |
| 12      | 282785  | • Clamp, $1\frac{1}{2}$ ID                                                    | 1       |
| 13      | 329830  | • Connector, female, $\frac{1}{4}$ hose, $\frac{1}{2}$ -20 barbed             | 2       |
| 14      | 324289  | • Strap, cable, 0.06-4.00, black                                              | 10      |
| 15      | 981647  | • Screw, socket, $\frac{1}{4}$ -20 x 2.5                                      | 2       |
| 16      | 983141  | • Washer, lock, e, internal, $\frac{1}{4}$                                    | 2       |
| 17      | 1045607 | • Clamp, hose, 0.50 OD, cushion                                               | 2       |
| 18      | 900481  | • Adhesive, pipe                                                              | AR      |

AR: Według potrzeb (As Required)

## Wąż do małej ramy do urządzenia VE

Zapoznać się z rysunkiem 17 i z wykazami części.




Rys. 17 Rhino VE Small Frame Hose

| Pozycja                          | P/N     | Opis                                                         | Liczba |
|----------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------|--------|
| —                                | 1072964 | Module hose, small frame, VE                                 | 1      |
| 1                                | 805652  | • Hose, air, 1/4 ID                                          | 3 ft   |
| 2                                | 1073450 | • Connector, male 1/4 hose x 1/8 NPT, barbed                 | 1      |
| 3                                | 324046  | • Hanger, hose                                               | 1      |
| 4                                | 1073256 | • Coupler, disconnect, barb, push lock, 1/4                  | 1      |
| 5                                | 972119  | • Elbow, male, 1/4 tube x 1/8 NPT                            | 1      |
| 6                                | 900571  | • Tube, Polyethylene, 1/4                                    | 12 ft  |
| 7                                | 124792  | • Hose, 0.75 I.D., 200 psi                                   | 5 ft   |
| 8                                | 324289  | • Strap, cable, 0.06-4.00, black                             | 5      |
| 9                                | 124795  | • Fitting, hose, 3/4 barbed x 1 <sup>1</sup> / <sub>16</sub> | 1      |
| 10                               | 972852  | • Connector, male 3/4 hose x 3/4 NPT, barbed                 | 1      |
| 11                               | 900481  | • Adhesive, pipe                                             | AR     |
| AR: Według potrzeb (As Required) |         |                                                              |        |

## Wąż do małej ramy CE do urządzenia VE

Zapoznać się z rysunkiem 18 i z wykazami części.




Rys. 18 Wąż do małej ramy CE do urządzenia Rhino VE

| Pozycja                          | P/N     | Opis                                                         | Liczba |
|----------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------|--------|
| —                                | 1097597 | Module hose, small frame, VE                                 | 1      |
| 1                                | 805652  | • Hose, air, 1/4 ID                                          | 4 ft   |
| 2                                | 1073450 | • Connector, male 1/4 hose x 1/8 NPT, barbed                 | 1      |
| 3                                | 324046  | • Hanger, hose                                               | 1      |
| 4                                | 1073256 | • Coupler, disconnect, barb, push lock, 1/4                  | 1      |
| 5                                | 972119  | • Elbow, male, 1/4 tube x 1/8 NPT                            | 1      |
| 6                                | 900571  | • Tube, Polyethylene, 1/4                                    | 12 ft  |
| 7                                | 124792  | • Hose, 0.75 I.D., 200 psi                                   | 5 ft   |
| 8                                | 324289  | • Strap, cable, 0.06-4.00, black                             | 5      |
| 9                                | 124795  | • Fitting, hose, 3/4 barbed x 1 <sup>1</sup> / <sub>16</sub> | 1      |
| 10                               | 972852  | • Connector, male 3/4 hose x 3/4 NPT, barbed                 | 1      |
| 11                               | 900481  | • Adhesive, pipe                                             | AR     |
| AR: Według potrzeb (As Required) |         |                                                              |        |

## Wąż do dużej ramy VE

Zapoznać się z rysunkiem 19 i z wykazami części.




Rys. 19 Wąż do dużej ramy do urządzenia Rhino VE

| Pozycja | P/N     | Opis                                                         | Liczba |
|---------|---------|--------------------------------------------------------------|--------|
| —       | 1072966 | Module hose, large frame, VE                                 | 1      |
| 1       | 1045605 | • Hose, air, 3/8 ID x 5/8 OD, 300 psi                        | 5.5 ft |
| 2       | 972893  | • Connector, male 3/8 hose x 1/4 NPT, barbed                 | 1      |
| 3       | 324046  | • Hanger, hose                                               | 1      |
| 4       | 1076422 | • Coupler, disconnect, barb, push lock, 3/8                  | 1      |
| 5       | 972119  | • Elbow, male, 1/4 tube x 1/8 NPT                            | 1      |
| 6       | 900571  | • Tube, Polyethylene, 1/4                                    | 12 ft  |
| 7       | 124792  | • Hose, 0.75 I.D., 200 psi                                   | 5 ft   |
| 8       | 324289  | • Strap, cable, 0.06-4.00, black                             | 5      |
| 9       | 124795  | • Fitting, hose, 3/4 barbed x 1 <sup>1</sup> / <sub>16</sub> | 1      |
| 10      | 972852  | • Connector, male 3/4 hose x 3/4 NPT, barbed                 | 1      |
| 11      | 900481  | • Adhesive, pipe                                             | AR     |

AR: Według potrzeb (As Required)

## Wąż do dużej ramy CE do urządzenia VE

Zapoznać się z rysunkiem 20 i z wykazami części.



Rys. 20 Wąż do dużej ramy CE do urządzenia Rhino VE

| Pozycja                          | P/N     | Opis                                                         | Liczba |
|----------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------|--------|
| —                                | 1097596 | Module hose, large frame, VE                                 | , CE1  |
| 1                                | 1045605 | • Hose, air, 3/8 ID x 5/8 OD, 300 psi                        | 5.5 ft |
| 2                                | 972893  | • Connector, male 3/8 hose x 1/4 NPT, barbed                 | 1      |
| 3                                | 324046  | • Hanger, hose                                               | 1      |
| 4                                | 1076422 | • Coupler, disconnect, barb, push lock, 3/8                  | 1      |
| 5                                | 972119  | • Elbow, male, 1/4 tube x 1/8 NPT                            | 1      |
| 6                                | 900571  | • Tube, Polyethylene, 1/4                                    | 12 ft  |
| 7                                | 124792  | • Hose, 0.75 I.D., 200 psi                                   | 5 ft   |
| 8                                | 324289  | • Strap, cable, 0.06-4.00, black                             | 5      |
| 9                                | 124795  | • Fitting, hose, 3/4 barbed x 1 <sup>1</sup> / <sub>16</sub> | 1      |
| 10                               | 972852  | • Connector, male 3/4 hose x 3/4 NPT, barbed                 | 1      |
| 11                               | 900481  | • Adhesive, pipe                                             | AR     |
| AR: Według potrzeb (As Required) |         |                                                              |        |

## Notatki:

[illegible]

Wydanie 12/12

- Tłumaczenie z oryginału -

Ochroną prawną objęto w roku 2007. Nazwy Nordson, logo Nordson i Rhino są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Nordson Corporation. Wszystkie pozostałe znaki towarowe należą do ich właścicieli.