

Description

Voir la figure 1. Les modules de tuyaux d'interconnexion Rhino SD2/XD2 et VE sont conçus pour être utilisés sur des vide-fûts à petit et grand châssis dotés de plateaux suiveurs de 5, 30 et 55 gallons (20, 115 et 210 l). Les modules peuvent également être utilisés sur des vide-fûts dotés d'une option de dépressurisation. Chaque module se compose de tuyaux, de connecteurs et du matériel nécessaire à la connexion des composants de commande pneumatique du module de commande du vide-fût à la pompe et au plateau suiveur. Ces modules sont équipés de tuyaux recouverts de fibres tissées ignifuges ou de tuyaux noirs.

Pièces de rechange

Pour commander des pièces, veuillez appeler le Service Clients ou le représentant local de Nordson. Les listes de pièces des modules de tuyaux d'interconnexion varient selon la taille du châssis :

- Vous trouverez les listes des pièces du module Rhino SD2/XD2 à partir de la page 2.
- Vous trouverez les listes des pièces du module Rhino VE à partir de la page 18.




Figure 1 Module typique de tuyaux d'interconnexion

Tuyau ignifuge pour petit châssis

Voir la figure 2 et la liste de pièces ci-après.




Figure 2 Module de tuyaux d'interconnexion ignifuges à petit châssis

Élément	P/N	Description	Qt
—	1071082	Module Interconnect hose, small frame, fire resistant	1
1	1045604	• Ell, male, 37, 1/2-20 x 3/8 NPT	1
2	329830	• Connector, female, 1/4 hose, 1/2-20 barbed	2
3	1010773	• Hose, 1/4 ID, fire resistant, blue, Push-Lok	10.9 ft
4	1045607	• Clamp, hose, 0.50 OD, cushion	1
5	124795	• Fitting, hose, 3/4 barbed x 1 1/16	2
6	145240	• Hose, 0.75 I.D., fire resistant, blue	3.5 ft
7	329829	• Connector, female, 1/4 hose, 7/16-20 barbed	2
8	324289	• Strap, cable, 0.06-4.00, black	6
9	900481	• Adhesive, pipe	AR
AR : Suivant les besoins			

Tuyau noir pour petit châssis

Voir la figure 3 et la liste de pièces ci-après.




Figure 3 Tuyau noir pour petit châssis

Élément	P/N	Description	Qt
—	1071072	Module Interconnect hose, small frame, black	1
1	1045604	• Ell, male, 37, 1/2-20 x 3/8 NPT	1
2	329830	• Connector, female, 1/4 hose, 1/2-20 barbed	2
3	1004375	• Clamp, hose, 9/16, crimp, double ear	4
4	805652	• Hose, air 1/4 I.D.	10.9 ft
5	1045607	• Clamp, hose, 0.50 O.D., cushion	1
6	124795	• Fitting, hose, 3/4 barbed x 1 1/16	2
7	1004377	• Clamp, hose, 1.125, crimp, double ear	2
8	124792	• Hose, 0.75 I.D., 200 psi	3.5 ft
9	329829	• Connector, female, 1/4 hose, 7/16-20 barbed	2
10	324289	• Strap, cable, 0.06-4.00, black	6
11	900481	• Adhesive, pipe	AR
AR : Suivant les besoins			

Tuyau ignifuge grand châssis 5/30 gallons (20/115 l)

Voir la figure 4 et la liste de pièces ci-après.




Figure 4 Tuyau ignifuge grand châssis 5/30 gallons (20/115 l)

Élément	P/N	Description	Qt
—	1071073	Module Interconnect hose, large frame, 5/30, fire resistant	1
1	1045604	• Ell, male, 37, 1/2-20 x 3/8 NPT	1
2	329830	• Connector, female, 1/4 hose, 1/2-20 barbed	2
3	1010773	• Hose, 1/4 ID, fire resistant, blue, Push-Lok	13.5 ft
4	1045607	• Clamp, hose, 0.50 OD, cushion	1
5	124795	• Fitting, hose, 3/4 barbed x 1 1/16	2
6	329829	• Connector, female, 1/4 hose, 7/16-20 barbed	2
7	145240	• Hose, 0.75 I.D., fire resistant, blue	4.8 ft
8	324289	• Strap, cable, 0.06-4.00, black	10
9	900481	• Adhesive, pipe	AR
AR : Suivant les besoins			

Tuyau ignifuge grand châssis 5/30 gallons (20/115 l)

Voir la figure 5 et la liste de pièces ci-après.




Figure 5 Tuyau ignifuge grand châssis 5/30 gallons (20/115 l)

Élément	P/N	Description	Qt
—	1071074	Module Interconnect hose, large frame, 5/30 black	1
1	1045604	• Ell, male, 37, 1/2-20 x 3/8 NPT	1
2	329830	• Connector, female, 1/4 hose, 1/2-20 barbed	2
3	1004375	• Clamp, hose, 9/16, crimp, double ear	4
4	805652	• Hose, air 1/4 I.D.	13.5 ft
5	1045607	• Clamp, hose, 0.50 O.D., cushion	1
6	124795	• Fitting, hose, 3/4 barb x 1 1/16	2
7	1004377	• Clamp, hose, 1.125, crimp, double ear	2
8	329829	• Connector, female, 1/4 hose, 7/16-20 barbed	2
9	124792	• Hose, 0.75 I.D., 200 psi	4.8 ft
10	324289	• Strap, cable, 0.06-4.00, black	10
11	900481	• Adhesive, pipe	AR
AR : Suivant les besoins			

Grand châssis 5/30 gallons (20/115 l) Tuyau ignifuge avec dépressurisation

Voir les figures 6 et 7 ainsi que la liste des pièces figurant à la page 7.




Figure 6 Grand châssis 5/30 gallons (20/115 l) Tuyau ignifuge avec dépressurisation




Figure 7 Tuyau ignifuge avec dépressurisation grand châssis 5/30 gallons (20/115 l) (suite)

Élément	P/N	Description	Qt
—	1071075	Module Interconnect hose, large frame, with depressurization, 5/30, fire resistant	1
1	1045604	• Ell, male, 37, 1/2-20 x 3/8 NPT	1
2	329830	• Connector, female, 1/4 hose, 1/2-20 barbed	4
3	1010773	• Hose, 1/4 I.D., fire resistant, blue, Push-Lok	32.9 ft
4	1045607	• Clamp, hose, 0.50 O.D., cushion	3
5	124795	• Fitting, hose, 3/4 barbed x 1 1/16	2
6	329829	• Connector, female, 1/4 hose, 7/16-20 barbed	4
7	145240	• Hose, 0.75 I.D., fire resist, blue	4.8 ft
8	282785	• Clamp, 1 1/2 I.D.	1
9	324289	• Strap, cable, 0.06-4.00, black	10
10	981647	• Screw, socket, 1/4-20 x 2.5	2
11	983141	• Washer, lock, e, internal, 1/4	2
12	900481	• Adhesive, pipe	AR
AR : Suivant les besoins			

Grand châssis 5/30 gallons (20/115 l) Tuyau noir avec dépressurisation

Voir les figures 8 et 9 ainsi que les listes de pièces suivantes.




Figure 8 Grand châssis 5/30 gallons (20/115 l) Tuyau noir avec dépressurisation




Figure 9 Tuyau noir avec dépressurisation grand châssis 5/30 gallons (20/115 l) (suite)

Élément	P/N	Description	Qt
—	1071076	Module Interconnect hose, large frame, with depressurization, 5/30, black	1
1	1045604	• Ell,male, 37, 1/2-20 x 3/8 NPT	1
2	329830	• Connector, female, 1/4 hose, 1/2-20 barbed	4
3	1004375	• Clamp, hose, 9/16, crimp, double ear	8
4	805652	• Hose, air 1/4 I.D.	32.9 ft
5	1045607	• Clamp, hose, 0.50 O.D., cushion	3
6	124795	• Fitting, hose, 3/4 barbed x 1 1/16	2
7	1004377	• Clamp, hose, 1.125, crimp, double ear	2
8	329829	• Connector, female, 1/4 hose, 7/16-20 barbed	4
9	124792	• Hose, 0.75 I.D., 200 PSI	4.8 ft
10	282785	• Clamp, 1 1/2 I.D.	1
11	324289	• Strap, cable, 0.06-4.00, black	10
12	981647	• Screw, socket, 1/4-20 x 2.5	2
13	983141	• Washer, lock, e, internal, 1/4	2
14	900481	• Adhesive, pipe	AR
AR : Suivant les besoins			

Tuyau ignifuge grand châssis 55 gallons (210 l)

Voir la figure 10 et la liste de pièces ci-après.




Figure 10 Tuyau ignifuge grand châssis 55 gallons (210 l)

Élément	P/N	Description	Qt
—	1071077	Module Interconnect hose, large frame, 55-gallon, fire resistant	1
1	972658	• Ell, male, 37, $\frac{9}{16}$ -18 x $\frac{3}{8}$	1
2	1045647	• Connector, female, barbed, $\frac{3}{8}$ t, $\frac{9}{16}$ -18, brass	2
3	1045606	• Hose, $\frac{3}{8}$ I.D., fire resistant, blue, Push-Lok	8.2 ft
4	1045608	• Clamp, hose, $\frac{5}{8}$ O.D., cushion	1
5	124795	• Fitting, hose, $\frac{3}{4}$ barbed x $1\frac{1}{16}$	2
6	329829	• Connector, female, $\frac{1}{4}$ hose, $\frac{7}{16}$ -20 barbed	2
7	1010773	• Hose, $\frac{1}{4}$ I.D., fire resistant, blue, Push-Lok	5.4 ft
8	145240	• Hose, 0.75 I.D., fire resist, blue	4.8 ft
9	324289	• Strap, cable, 0.06-4.00, black	10
10	900481	• Adhesive, pipe	AR
AR : Suivant les besoins			

Grand châssis 55 gallons (210 l) Tuyau ignifuge vert

Voir la figure 11 et la liste de pièces ci-après.




Figure 11 Grand châssis 55 gallons (210 l) Tuyau ignifuge vert

Élément	P/N	Description	Qt
—	1082262	Module, hose, XD2, large frame, G-port	1
1	1082097	• Tubing, 6 mm, flame resistant, green polyethylene	6.1 ft
2	1082263	• Connector, male, 3/8, hose R 1/4 BSPT, barb	1
3	1045605	• Hose, air, 3/8 ID x 5/8 OD, 300 psi	8 ft
4	324289	• Strap, cable, 0.06-4, black	10
5	1045647	• Connector, female, barbed, 3/8 T, 9/16-18, brass	1
6	972852	• Connector, male, 3/4 hose, 3/4 NPT, barb	1
7	124795	• Fitting, hose, 3/4 barb x 1 1/16	1
8	124792	• Hose, 0.75 ID, 200 psi	4.3 ft
9	1043385	• Clamp, hose, 0.31 OD, cushion	AR
10	900481	• Adhesive, pipe	AR

AR : Suivant les besoins

Tuyau noir grand châssis 55 gallons (210 l)

Voir la figure 12 et la liste de pièces ci-après.




Figure 12 Tuyau noir grand châssis 55 gallons (210 l)

Élément	P/N	Description	Qt
—	1071078	Module Interconnect hose, large frame, 55-gallon, black	1
1	972658	• Ell, male, 37, $\frac{9}{16}$ -18 x $\frac{3}{8}$	1
2	1045647	• Connector, female, barbed, $\frac{3}{8}$ t, $\frac{9}{16}$ -18, brass	2
3	1045321	• Clamp, hose, $\frac{5}{8}$ crimp, double ear	2
4	1045605	• Hose, air, $\frac{3}{8}$ I.D. x $\frac{5}{8}$ O.D., 300 psi	8.2 ft
5	1045608	• Clamp, hose, $\frac{5}{8}$ O.D., cushion	1
6	124795	• Fitting, hose, $\frac{3}{4}$ barbed x $1\frac{1}{16}$	2
7	1004377	• Clamp, hose, 1.125, crimp, double ear	2
8	329829	• Connector, female, $\frac{1}{4}$ hose, $\frac{7}{16}$ -20 barbed	2
9	1004375	• Clamp, hose, $\frac{9}{16}$, crimp, double ear	2
10	805652	• Hose, air $\frac{1}{4}$ I.D.	5.4 ft
11	124792	• Hose, 0.75 I.D., 200 psi	4.8 ft
12	324289	• Strap, cable, 0.06-4.00, black	10
13	900481	• Adhesive, pipe	AR

AR : Suivant les besoins

Grand châssis 55 gallons (210 l) Tuyau ignifuge avec dépressurisation

Voir les figures 13 et 14 ainsi que les listes de pièces suivantes.




Figure 13 Tuyau noir grand châssis 55 gallons (210 l)




Figure 14 Tuyau noir grand châssis 55 gallons (210 l) (suite)

Élément	P/N	Description	Qt
—	1071079	Module Interconnect hose, large frame, with depressurization, 55-Gallon Fire Resistant	1
1	972658	• Ell, male, 37, $\frac{9}{16}$ -18 x $\frac{3}{8}$	1
2	1045647	• Connector, female, barbed, $\frac{3}{8}$ t, $\frac{9}{16}$ -18, brass	2
3	1045606	• Hose, $\frac{3}{8}$ I.D., fire resistant, blue, Push-Lok	8.2 ft
4	1045608	• Clamp, hose, $\frac{5}{8}$ O.D., cushion	1
5	124795	• Fitting, hose, $\frac{3}{4}$ barbed x $1\frac{1}{16}$	2
6	329829	• Connector, female, $\frac{1}{4}$ hose, $\frac{7}{16}$ -20 barbed	4
7	1010773	• Hose, $\frac{1}{4}$ I.D., fire resistant, blue, Push-Lok	24.7 ft
8	145240	• Hose, 0.75 I.D., fire resist, blue	4.8 ft
9	282785	• Clamp, $1\frac{1}{2}$ I.D.	1
10	329830	• Connector, female, $\frac{1}{4}$ hose, $\frac{1}{2}$ -20 barbed	2
11	324289	• Strap, cable, 0.06-4.00, black	10
12	981647	• Screw, socket, $\frac{1}{4}$ -20 x 2.5	2
13	983141	• Washer, lock, e, internal, $\frac{1}{4}$	2
14	1045607	• Clamp, hose, 0.50 O.D., cushion	2
15	900481	• Adhesive, pipe	AR
AR : Suivant les besoins			

Grand châssis 55 gallons (210 l) Tuyau noir avec dépressurisation

Voir les figures 15 et 16 ainsi que les listes de pièces suivantes.




Figure 15 Grand châssis 55 gallons (210 l) Tuyau noir avec dépressurisation




Figure 16 Tuyau noir avec dépressurisation grand châssis 55 gallons (210 l) (suite)

Élément	P/N	Description	Qt
—	1071080	Module interconnect hose, large frame, with depressurization, 55-gallon black	1
1	972658	• Ell, male, 37, $\frac{9}{16}$ -18 x $\frac{3}{8}$	1
2	1045647	• Connector, female, barbed, $\frac{3}{8}$ t, $\frac{9}{16}$ -18, brass	2
3	1045321	• Clamp, hose, $\frac{5}{8}$ crimp, double ear	2
4	1045605	• Hose, air, $\frac{3}{8}$ I.D. x $\frac{5}{8}$ O.D., 300 psi	8.2 ft
5	1045608	• Clamp, hose, $\frac{5}{8}$ O.D., cushion	1
6	124795	• Fitting, hose, $\frac{3}{4}$ barbed x $1\frac{1}{16}$	2
7	1004377	• Clamp, hose, 1.125, crimp, double ear	2
8	329829	• Connector, female, $\frac{1}{4}$ hose, $\frac{7}{16}$ -20 barbed	4
9	1004375	• Clamp, hose, $\frac{9}{16}$, crimp, double ear	6
10	805652	• Hose, air $\frac{1}{4}$ I.D.	24.7 ft
11	124792	• Hose, 0.75 I.D., 200 psi	4.8 ft
12	282785	• Clamp, $1\frac{1}{2}$ ID	1
13	329830	• Connector, female, $\frac{1}{4}$ hose, $\frac{1}{2}$ -20 barbed	2
14	324289	• Strap, cable, 0.06-4.00, black	10
15	981647	• Screw, socket, $\frac{1}{4}$ -20 x 2.5	2
16	983141	• Washer, lock, e, internal, $\frac{1}{4}$	2
17	1045607	• Clamp, hose, 0.50 OD, cushion	2
18	900481	• Adhesive, pipe	AR

AR : Suivant les besoins

Tuyau petit châssis Rhino VE

Voir la figure 17 et la liste de pièces ci-après.




Figure 17 Tuyau petit châssis Rhino VE

Élément	P/N	Description	Qt
—	1072964	Module hose, small frame, VE	1
1	805652	• Hose, air, 1/4 ID	3 ft
2	1073450	• Connector, male 1/4 hose x 1/8 NPT, barbed	1
3	324046	• Hanger, hose	1
4	1073256	• Coupler, disconnect, barb, push lock, 1/4	1
5	972119	• Elbow, male, 1/4 tube x 1/8 NPT	1
6	900571	• Tube, Polyethylene, 1/4	12 ft
7	124792	• Hose, 0.75 I.D., 200 psi	5 ft
8	324289	• Strap, cable, 0.06-4.00, black	5
9	124795	• Fitting, hose, 3/4 barbed x 1 1/16	1
10	972852	• Connector, male 3/4 hose x 3/4 NPT, barbed	1
11	900481	• Adhesive, pipe	AR
AR : Suivant les besoins			

Tuyau CE petit châssis VE

Voir la figure 18 et la liste de pièces ci-après.




Figure 18 Tuyau CE petit châssis Rhino VE

Élément	P/N	Description	Qt
—	1097597	Module hose, small frame, VE	1
1	805652	• Hose, air, 1/4 ID	4 ft
2	1073450	• Connector, male 1/4 hose x 1/8 NPT, barbed	1
3	324046	• Hanger, hose	1
4	1073256	• Coupler, disconnect, barb, push lock, 1/4	1
5	972119	• Elbow, male, 1/4 tube x 1/8 NPT	1
6	900571	• Tube, Polyethylene, 1/4	12 ft
7	124792	• Hose, 0.75 I.D., 200 psi	5 ft
8	324289	• Strap, cable, 0.06-4.00, black	5
9	124795	• Fitting, hose, 3/4 barbed x 1 1/16	1
10	972852	• Connector, male 3/4 hose x 3/4 NPT, barbed	1
11	900481	• Adhesive, pipe	AR
AR : Suivant les besoins			

Tuyau grand châssis VE

Voir la figure 19 et la liste de pièces ci-après.




Figure 19 Tuyau CE grand châssis Rhino VE

Élément	P/N	Description	Qt
—	1072966	Module hose, large frame, VE	1
1	1045605	• Hose, air, 3/8 ID x 5/8 OD, 300 psi	5.5 ft
2	972893	• Connector, male 3/8 hose x 1/4 NPT, barbed	1
3	324046	• Hanger, hose	1
4	1076422	• Coupler, disconnect, barb, push lock, 3/8	1
5	972119	• Elbow, male, 1/4 tube x 1/8 NPT	1
6	900571	• Tube, Polyethylene, 1/4	12 ft
7	124792	• Hose, 0.75 I.D., 200 psi	5 ft
8	324289	• Strap, cable, 0.06-4.00, black	5
9	124795	• Fitting, hose, 3/4 barbed x 1 1/16	1
10	972852	• Connector, male 3/4 hose x 3/4 NPT, barbed	1
11	900481	• Adhesive, pipe	AR

AR : Suivant les besoins

Tuyau CE grand châssis VE

Voir la figure 20 et la liste de pièces ci-après.




Figure 20 Tuyau CE grand châssis Rhino VE

Élément	P/N	Description	Qt
—	1097596	Module hose, large frame, VE	, CE1
1	1045605	• Hose, air, 3/8 ID x 5/8 OD, 300 psi	5.5 ft
2	972893	• Connector, male 3/8 hose x 1/4 NPT, barbed	1
3	324046	• Hanger, hose	1
4	1076422	• Coupler, disconnect, barb, push lock, 3/8	1
5	972119	• Elbow, male, 1/4 tube x 1/8 NPT	1
6	900571	• Tube, Polyethylene, 1/4	12 ft
7	124792	• Hose, 0.75 I.D., 200 psi	5 ft
8	324289	• Strap, cable, 0.06-4.00, black	5
9	124795	• Fitting, hose, 3/4 barbed x 1 1/16	1
10	972852	• Connector, male 3/4 hose x 3/4 NPT, barbed	1
11	900481	• Adhesive, pipe	AR
AR : Suivant les besoins			

Notes :

[illegible]

Édition 12/12

Copyright original 2007. Nordson, le logo Nordson et Rhino sont des marques déposées de Nordson Corporation.
Toutes les autres marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

- Traduction de l'original -