


## Popis

Viz obr. 1. Moduly pro propojení hadic Rhino SD2/XD2 a VE jsou určeny k použití u malých a velkých rámu velkoobjemového přečerpávače konfigurované pro desky ucpávky s objemem 5, 30 a 55 galonů. Moduly jsou také dostupné pro velkoobjemové přečerpávače konfigurované s možností dekomprese. Každý modul zahrnuje hadice, konektory a hardware potřebný k připojení komponentů pneumatického řízení z řídicího modulu velkoobjemového přečerpávače k čerpadlu a desce ucpávky. Moduly jsou dostupné s hadicí nebo černou hadicí pokrytou žáruvzdornou tkaninou.

## Náhradní díly

Chcete-li objednat náhradní díly, zavolejte zákaznické a servisní středisko Nordson nebo se obraťte na místního zástupce společnosti Nordson. Díly modulu pro propojení hadic jsou organizovány podle velikosti rámu:


- Seznam dílů produktu Rhino SD2/XD2 začíná na stránce 2.
- Seznam dílů produktu Rhino VE začíná na stránce 18.



Obr. 1 Typický modul pro propojení hadic

## Žárovzdorná hadice s malým rámem

Viz obr. 2 a následující seznam dílů.




Obr. 2 Modul pro žárovzdornou propojovací hadici s malým rámem

Položka	P/N	Popis	Počet
—	1071082	Module Interconnect hose, small frame, fire resistant	1
1	1045604	• Ell, male, 37, 1/2-20 x 3/8 NPT	1
2	329830	• Connector, female, 1/4 hose, 1/2-20 barbed	2
3	1010773	• Hose, 1/4 ID, fire resistant, blue, Push-Lok	10.9 ft
4	1045607	• Clamp, hose, 0.50 OD, cushion	1
5	124795	• Fitting, hose, 3/4 barbed x 1 1/16	2
6	145240	• Hose, 0.75 I.D., fire resistant, blue	3.5 ft
7	329829	• Connector, female, 1/4 hose, 7/16-20 barbed	2
8	324289	• Strap, cable, 0.06-4.00, black	6
9	900481	• Adhesive, pipe	AR

AR: Dle potřeby

## Černá hadice pro malý rám

Viz obr. 3 a následující seznam dílů.




Obr. 3 Černá hadice pro malý rám

Položka	P/N	Popis	Počet
—	1071072	Module Interconnect hose, small frame, black	1
1	1045604	• Ell, male, 37, 1/2-20 x 3/8 NPT	1
2	329830	• Connector, female, 1/4 hose, 1/2-20 barbed	2
3	1004375	• Clamp, hose, 9/16, crimp, double ear	4
4	805652	• Hose, air 1/4 I.D.	10.9 ft
5	1045607	• Clamp, hose, 0.50 O.D., cushion	1
6	124795	• Fitting, hose, 3/4 barbed x 1 1/16	2
7	1004377	• Clamp, hose, 1.125, crimp, double ear	2
8	124792	• Hose, 0.75 I.D., 200 psi	3.5 ft
9	329829	• Connector, female, 1/4 hose, 7/16-20 barbed	2
10	324289	• Strap, cable, 0.06-4.00, black	6
11	900481	• Adhesive, pipe	AR

AR: Dle potřeby

## 5/30galonová žáruvzdorná hadice pro velký rám

Viz obr. 4 a následující seznam dílů.




Obr. 4 5/30galonová žáruvzdorná hadice pro velký rám

Položka	P/N	Popis	Počet
—	1071073	Module Interconnect hose, large frame, 5/30, fire resistant	1
1	1045604	• Ell, male, 37, 1/2-20 x 3/8 NPT	1
2	329830	• Connector, female, 1/4 hose, 1/2-20 barbed	2
3	1010773	• Hose, 1/4 ID, fire resistant, blue, Push-Lok	13.5 ft
4	1045607	• Clamp, hose, 0.50 OD, cushion	1
5	124795	• Fitting, hose, 3/4 barbed x 1 1/16	2
6	329829	• Connector, female, 1/4 hose, 7/16-20 barbed	2
7	145240	• Hose, 0.75 I.D., fire resistant, blue	4.8 ft
8	324289	• Strap, cable, 0.06-4.00, black	10
9	900481	• Adhesive, pipe	AR

AR: Dle potřeby

## 5/30galonová černá hadice pro velký rám

Viz obr. 5 a následující seznam dílů.




Obr. 5 5/30galonová černá hadice pro velký rám

Položka	P/N	Popis	Počet
—	1071074	Module Interconnect hose, large frame, 5/30 black	1
1	1045604	• Ell, male, 37, 1/2-20 x 3/8 NPT	1
2	329830	• Connector, female, 1/4 hose, 1/2-20 barbed	2
3	1004375	• Clamp, hose, 9/16, crimp, double ear	4
4	805652	• Hose, air 1/4 I.D.	13.5 ft
5	1045607	• Clamp, hose, 0.50 O.D., cushion	1
6	124795	• Fitting, hose, 3/4 barb x 1 1/16	2
7	1004377	• Clamp, hose, 1.125, crimp, double ear	2
8	329829	• Connector, female, 1/4 hose, 7/16-20 barbed	2
9	124792	• Hose, 0.75 I.D., 200 psi	4.8 ft
10	324289	• Strap, cable, 0.06-4.00, black	10
11	900481	• Adhesive, pipe	AR


AR: Dle potřeby

## 5/30galonová žáruvzdorná hadice pro velký rám s odtlakováním

Viz obrázky 6 a 7 a seznam dílů, který začíná na straně 7.



Obr. 6 5/30galonová žáruvzdorná hadice pro velký rám s odtlakováním




Obr. 7 5/30galonová žáruvzdorná hadice pro velký rám s odtlakováním (pokr.)

Položka	P/N	Popis	Počet
—	1071075	Module Interconnect hose, large frame, with depressurization, 5/30, fire resistant	1
1	1045604	• Ell, male, 37, 1/2-20 x 3/8 NPT	1
2	329830	• Connector, female, 1/4 hose, 1/2-20 barbed	4
3	1010773	• Hose, 1/4 I.D., fire resistant, blue, Push-Lok	32.9 ft
4	1045607	• Clamp, hose, 0.50 O.D., cushion	3
5	124795	• Fitting, hose, 3/4 barbed x 1 1/16	2
6	329829	• Connector, female, 1/4 hose, 7/16-20 barbed	4
7	145240	• Hose, 0.75 I.D., fire resist, blue	4.8 ft
8	282785	• Clamp, 1 1/2 I.D.	1
9	324289	• Strap, cable, 0.06-4.00, black	10
10	981647	• Screw, socket, 1/4.20 x 2.5	2
11	983141	• Washer, lock, e, internal, 1/4	2
12	900481	• Adhesive, pipe	AR

AR: Dle potřeby


## 5/30galonová černá hadice pro velký rám s odtlakováním

Viz obrázky 8 a 9 následující seznam dílů.



Obr. 8 5/30galonová černá hadice pro velký rám s odtlakováním






Obr. 9 5/30galonová černá hadice pro velký rám s odtlakováním (pokr.)

Položka	P/N	Popis	Počet
—	1071076	Module Interconnect hose, large frame, with depressurization, 5/30, black	1
1	1045604	• Ell,male, 37, 1/2-20 x 3/8 NPT	1
2	329830	• Connector, female, 1/4 hose, 1/2-20 barbed	4
3	1004375	• Clamp, hose, 9/16, crimp, double ear	8
4	805652	• Hose, air 1/4 I.D.	32.9 ft
5	1045607	• Clamp, hose, 0.50 O.D., cushion	3
6	124795	• Fitting, hose, 3/4 barbed x 1 1/16	2
7	1004377	• Clamp, hose, 1.125, crimp, double ear	2
8	329829	• Connector, female, 1/4 hose, 7/16-20 barbed	4
9	124792	• Hose, 0.75 I.D., 200 PSI	4.8 ft
10	282785	• Clamp, 1 1/2 I.D.	1
11	324289	• Strap, cable, 0.06-4.00, black	10
12	981647	• Screw, socket, 1/4-20 x 2.5	2
13	983141	• Washer, lock, e, internal, 1/4	2
14	900481	• Adhesive, pipe	AR

AR: Dle potřeby

## 55galonová žáruvzdorná hadice pro velký rám

Viz obr. 10 a následující seznam dílů.




Obr. 10 55galonová žáruvzdorná hadice pro velký rám

Položka	P/N	Popis	Počet
—	1071077	Module Interconnect hose, large frame, 55-gallon, fire resistant	1
1	972658	• Ell, male, 37, $9/16$ -18 x $3/8$	1
2	1045647	• Connector, female, barbed, $3/8$ t, $9/16$ -18, brass	2
3	1045606	• Hose, $3/8$ I.D., fire resistant, blue, Push-Lok	8.2 ft
4	1045608	• Clamp, hose, $5/8$ O.D, cushion	1
5	124795	• Fitting, hose, $3/4$ barbed x $1 1/16$	2
6	329829	• Connector, female, $1/4$ hose, $7/16$ -20 barbed	2
7	1010773	• Hose, $1/4$ I.D., fire resistant, blue, Push-Lok	5.4 ft
8	145240	• Hose, 0.75 I.D., fire resist, blue	4.8 ft
9	324289	• Strap, cable, 0.06-4.00, black	10
10	900481	• Adhesive, pipe	AR

AR: Dle potřeby

## 55galonová zelená žáruvzdorná hadice pro velký rám

Viz obr. 11 a následující seznam dílů.




Obr. 11 55galonová zelená žáruvzdorná hadice pro velký rám

Položka	P/N	Popis	Počet
—	1082262	Module, hose, XD2, large frame, G-port	1
1	1082097	• Tubing, 6 mm, flame resistant, green polyethylene	6.1 ft
2	1082263	• Connector, male, 3/8, hose R 1/4 BSPT, barb	1
3	1045605	• Hose, air, 3/8 ID x 5/8 OD, 300 psi	8 ft
4	324289	• Strap, cable, 0.06-4, black	10
5	1045647	• Connector, female, barbed, 3/8 T, 9/16-18, brass	1
6	972852	• Connector, male, 3/4 hose, 3/4 NPT, barb	1
7	124795	• Fitting, hose, 3/4 barb x 1 <sup>1</sup> / <sub>16</sub>	1
8	124792	• Hose, 0.75 ID, 200 psi	4.3 ft
9	1043385	• Clamp, hose, 0.31 OD, cushion	AR
10	900481	• Adhesive, pipe	AR

AR: Dle potřeby

## 55galonová černá hadice pro velký rám

Viz obr. 12 a následující seznam dílů.



Obr. 12 55galonová černá hadice pro velký rám


Položka	P/N	Popis	Počet
—	1071078	Module Interconnect hose, large frame, 55-gallon, black	1
1	972658	• Ell, male, 37, $\frac{9}{16}$ -18 x $\frac{3}{8}$	1
2	1045647	• Connector, female, barbed, $\frac{3}{8}$ t, $\frac{9}{16}$ -18, brass	2
3	1045321	• Clamp, hose, $\frac{5}{8}$ crimp, double ear	2
4	1045605	• Hose, air, $\frac{3}{8}$ I.D. x $\frac{5}{8}$ O.D., 300 psi	8.2 ft
5	1045608	• Clamp, hose, $\frac{5}{8}$ O.D., cushion	1
6	124795	• Fitting, hose, $\frac{3}{4}$ barbed x $1\frac{1}{16}$	2
7	1004377	• Clamp, hose, 1.125, crimp, double ear	2
8	329829	• Connector, female, $\frac{1}{4}$ hose, $\frac{7}{16}$ -20 barbed	2
9	1004375	• Clamp, hose, $\frac{9}{16}$ , crimp, double ear	2
10	805652	• Hose, air $\frac{1}{4}$ I.D.	5.4 ft
11	124792	• Hose, 0.75 I.D., 200 psi	4.8 ft
12	324289	• Strap, cable, 0.06-4.00, black	10
13	900481	• Adhesive, pipe	AR

AR: Dle potřeby


## Poznámky:


## 55galonová žáruvzdorná hadice pro velký rám s odtlakováním

Viz obrázky 13 a 14 následující seznam dílů.



Obr. 13 55galonová černá hadice pro velký rám




Obr. 14 55galonová černá hadice pro velký rám (pokr.)

Položka	P/N	Popis	Počet
—	1071079	Module Interconnect hose, large frame, with depressurization, 55-Gallon Fire Resistant	1
1	972658	• Ell, male, 37, $\frac{9}{16}$ -18 x $\frac{3}{8}$	1
2	1045647	• Connector, female, barbed, $\frac{3}{8}$ t, $\frac{9}{16}$ -18, brass	2
3	1045606	• Hose, $\frac{3}{8}$ I.D., fire resistant, blue, Push-Lok	8.2 ft
4	1045608	• Clamp, hose, $\frac{5}{8}$ O.D., cushion	1
5	124795	• Fitting, hose, $\frac{3}{4}$ barbed x $1\frac{1}{16}$	2
6	329829	• Connector, female, $\frac{1}{4}$ hose, $\frac{7}{16}$ -20 barbed	4
7	1010773	• Hose, $\frac{1}{4}$ I.D., fire resistant, blue, Push-Lok	24.7 ft
8	145240	• Hose, 0.75 I.D., fire resist, blue	4.8 ft
9	282785	• Clamp, $1\frac{1}{2}$ I.D.	1
10	329830	• Connector, female, $\frac{1}{4}$ hose, $\frac{1}{2}$ -20 barbed	2
11	324289	• Strap, cable, 0.06-4.00, black	10
12	981647	• Screw, socket, $\frac{1}{4}$ -20 x 2.5	2
13	983141	• Washer, lock, e, internal, $\frac{1}{4}$	2
14	1045607	• Clamp, hose, 0.50 O.D., cushion	2
15	900481	• Adhesive, pipe	AR

AR: Dle potřeby


## 55galonová černá hadice pro velký rám s odtlakováním

Viz obrázky 15 a 16 následující seznam dílů.



Obr. 15 55galonová černá hadice pro velký rám s odtlakováním






Obr. 16 55galonová černá hadice pro velký rám s odtlakováním (pokr.)

Položka	P/N	Popis	Počet
—	1071080	Module interconnect hose, large frame, with depressurization, 55-gallon black	1
1	972658	• Ell, male, 37, $\frac{9}{16}$ -18 x $\frac{3}{8}$	1
2	1045647	• Connector, female, barbed, $\frac{3}{8}$ t, $\frac{9}{16}$ -18, brass	2
3	1045321	• Clamp, hose, $\frac{5}{8}$ crimp, double ear	2
4	1045605	• Hose, air, $\frac{3}{8}$ I.D. x $\frac{5}{8}$ O.D., 300 psi	8.2 ft
5	1045608	• Clamp, hose, $\frac{5}{8}$ O.D., cushion	1
6	124795	• Fitting, hose, $\frac{3}{4}$ barbed x $1\frac{1}{16}$	2
7	1004377	• Clamp, hose, 1.125, crimp, double ear	2
8	329829	• Connector, female, $\frac{1}{4}$ hose, $\frac{7}{16}$ -20 barbed	4
9	1004375	• Clamp, hose, $\frac{9}{16}$ , crimp, double ear	6
10	805652	• Hose, air $\frac{1}{4}$ I.D.	24.7 ft
11	124792	• Hose, 0.75 I.D., 200 psi	4.8 ft
12	282785	• Clamp, $1\frac{1}{2}$ ID	1
13	329830	• Connector, female, $\frac{1}{4}$ hose, $\frac{1}{2}$ -20 barbed	2
14	324289	• Strap, cable, 0.06-4.00, black	10
15	981647	• Screw, socket, $\frac{1}{4}$ -20 x 2.5	2
16	983141	• Washer, lock, e, internal, $\frac{1}{4}$	2
17	1045607	• Clamp, hose, 0.50 OD, cushion	2
18	900481	• Adhesive, pipe	AR

AR: Dle potřeby

## Hadice pro malý rám VE

Viz obr. 17 a následující seznam dílů.




Obr. 17 Hadice pro malý rám Rhino VE

Položka	P/N	Popis	Počet
—	1072964	Module hose, small frame, VE	1
1	805652	• Hose, air, 1/4 ID	3 ft
2	1073450	• Connector, male 1/4 hose x 1/8 NPT, barbed	1
3	324046	• Hanger, hose	1
4	1073256	• Coupler, disconnect, barb, push lock, 1/4	1
5	972119	• Elbow, male, 1/4 tube x 1/8 NPT	1
6	900571	• Tube, Polyethylene, 1/4	12 ft
7	124792	• Hose, 0.75 I.D., 200 psi	5 ft
8	324289	• Strap, cable, 0.06-4.00, black	5
9	124795	• Fitting, hose, 3/4 barbed x 1 <sup>1</sup> / <sub>16</sub>	1
10	972852	• Connector, male 3/4 hose x 3/4 NPT, barbed	1
11	900481	• Adhesive, pipe	AR
AR: Dle potřeby			

**Hadice pro malý rám CE VE**

Viz obr. 18 a následující seznam dílů.




Obr. 18 Hadice pro malý rám CE Rhino VE

Položka	P/N	Popis	Počet
—	1097597	Module hose, small frame, VE	1
1	805652	• Hose, air, 1/4 ID	4 ft
2	1073450	• Connector, male 1/4 hose x 1/8 NPT, barbed	1
3	324046	• Hanger, hose	1
4	1073256	• Coupler, disconnect, barb, push lock, 1/4	1
5	972119	• Elbow, male, 1/4 tube x 1/8 NPT	1
6	900571	• Tube, Polyethylene, 1/4	12 ft
7	124792	• Hose, 0.75 I.D., 200 psi	5 ft
8	324289	• Strap, cable, 0.06-4.00, black	5
9	124795	• Fitting, hose, 3/4 barbed x 1 <sup>1</sup> / <sub>16</sub>	1
10	972852	• Connector, male 3/4 hose x 3/4 NPT, barbed	1
11	900481	• Adhesive, pipe	AR

AR: Dle potřeby

## Hadice pro velký rám VE

Viz obr. 19 a následující seznam dílů.




Obr. 19 Hadice pro velký rám CE Rhino VE

Položka	P/N	Popis	Počet
—	1072966	Module hose, large frame, VE	1
1	1045605	• Hose, air, 3/8 ID x 5/8 OD, 300 psi	5.5 ft
2	972893	• Connector, male 3/8 hose x 1/4 NPT, barbed	1
3	324046	• Hanger, hose	1
4	1076422	• Coupler, disconnect, barb, push lock, 3/8	1
5	972119	• Elbow, male, 1/4 tube x 1/8 NPT	1
6	900571	• Tube, Polyethylene, 1/4	12 ft
7	124792	• Hose, 0.75 I.D., 200 psi	5 ft
8	324289	• Strap, cable, 0.06-4.00, black	5
9	124795	• Fitting, hose, 3/4 barbed x 1 <sup>1</sup> / <sub>16</sub>	1
10	972852	• Connector, male 3/4 hose x 3/4 NPT, barbed	1
11	900481	• Adhesive, pipe	AR

AR: Dle potřeby

**Hadice pro velký rám CE VE**

Viz obr. 20 a následující seznam dílů.



Obr. 20 Hadice pro velký rám CE Rhino VE

Položka	P/N	Popis	Počet
—	1097596	Module hose, large frame, VE	, CE1
1	1045605	• Hose, air, 3/8 ID x 5/8 OD, 300 psi	5.5 ft
2	972893	• Connector, male 3/8 hose x 1/4 NPT, barbed	1
3	324046	• Hanger, hose	1
4	1076422	• Coupler, disconnect, barb, push lock, 3/8	1
5	972119	• Elbow, male, 1/4 tube x 1/8 NPT	1
6	900571	• Tube, Polyethylene, 1/4	12 ft
7	124792	• Hose, 0.75 I.D., 200 psi	5 ft
8	324289	• Strap, cable, 0.06-4.00, black	5
9	124795	• Fitting, hose, 3/4 barbed x 1 <sup>1</sup> / <sub>16</sub>	1
10	972852	• Connector, male 3/4 hose x 3/4 NPT, barbed	1
11	900481	• Adhesive, pipe	AR

AR: Dle potřeby

