

Descrizione

Vedi figura 1. I moduli del tubo di intercollegamento SD2/XD2 e VE Rhino sono destinati all'uso su telai dello scaricatore piccoli e grandi configurati con piastre di pressione da 5, 30 e 55 galloni. I moduli sono anche disponibili per scaricatori configurati con l'opzione di depressurizzazione. Ogni modulo è composto da tubi, connettori e dall'attrezzatura per collegare i componenti di controllo pneumatico dal modulo di controllo dello scaricatore alla pompa e alla piastra di pressione. I moduli sono disponibili con tubo coperto di fibra tessuta e resistente al fuoco o tubo nero.

Pezzi

Per ordinare i pezzi chiamare il Centro Assistenza Nordson o il rappresentante locale Nordson. Le liste dei pezzi del modulo con tubo intercollegato sono organizzate in base alle dimensioni del telaio:

- Le liste dei pezzi Rhino SD2/XD2 iniziano a pagina 2.
- Le liste dei pezzi Rhino VE iniziano a pagina 18.




Figura 1 Tipico modulo del tubo di intercollegamento

Tubo resistente al fuoco con telaio piccolo

Vedi figura 2 e la lista dei pezzi seguente.




Figura 2 Modulo del tubo di intercollegamento resistente al fuoco con telaio piccolo

Elem.	Pezzo	Descrizione	Quant.
—	1071082	Module Interconnect hose, small frame, fire resistant	1
1	1045604	• Ell, male, 37, 1/2-20 x 3/8 NPT	1
2	329830	• Connector, female, 1/4 hose, 1/2-20 barbed	2
3	1010773	• Hose, 1/4 ID, fire resistant, blue, Push-Lok	10.9 ft
4	1045607	• Clamp, hose, 0.50 OD, cushion	1
5	124795	• Fitting, hose, 3/4 barbed x 1 1/16	2
6	145240	• Hose, 0.75 I.D., fire resistant, blue	3.5 ft
7	329829	• Connector, female, 1/4 hose, 7/16-20 barbed	2
8	324289	• Strap, cable, 0.06-4.00, black	6
9	900481	• Adhesive, pipe	AR
AR: A richiesta			

Tubo nero con telaio piccolo

Vedi figura 3 e la lista dei pezzi seguente.




Figura 3 Tubo nero con telaio piccolo

Elem.	Pezzo	Descrizione	Quant.
—	1071072	Module Interconnect hose, small frame, black	1
1	1045604	• Ell, male, 37, $\frac{1}{2}$ -20 x $\frac{3}{8}$ NPT	1
2	329830	• Connector, female, $\frac{1}{4}$ hose, $\frac{1}{2}$ -20 barbed	2
3	1004375	• Clamp, hose, $\frac{9}{16}$, crimp, double ear	4
4	805652	• Hose, air $\frac{1}{4}$ I.D.	10.9 ft
5	1045607	• Clamp, hose, 0.50 O.D., cushion	1
6	124795	• Fitting, hose, $\frac{3}{4}$ barbed x $1\frac{1}{16}$	2
7	1004377	• Clamp, hose, 1.125, crimp, double ear	2
8	124792	• Hose, 0.75 I.D., 200 psi	3.5 ft
9	329829	• Connector, female, $\frac{1}{4}$ hose, $\frac{7}{16}$ -20 barbed	2
10	324289	• Strap, cable, 0.06-4.00, black	6
11	900481	• Adhesive, pipe	AR
AR: A richiesta			

Tubo resistente al fuoco con telaio grande da 5/30 galloni

Vedi figura 4 e la lista dei pezzi seguente.




Figura 4 Tubo resistente al fuoco con telaio grande da 5/30 galloni

Elem.	Pezzo	Descrizione	Quant.
—	1071073	Module Interconnect hose, large frame, 5/30, fire resistant	1
1	1045604	• Ell, male, 37, 1/2-20 x 3/8 NPT	1
2	329830	• Connector, female, 1/4 hose, 1/2-20 barbed	2
3	1010773	• Hose, 1/4 ID, fire resistant, blue, Push-Lok	13.5 ft
4	1045607	• Clamp, hose, 0.50 OD, cushion	1
5	124795	• Fitting, hose, 3/4 barbed x 1 1/16	2
6	329829	• Connector, female, 1/4 hose, 7/16-20 barbed	2
7	145240	• Hose, 0.75 I.D., fire resistant, blue	4.8 ft
8	324289	• Strap, cable, 0.06-4.00, black	10
9	900481	• Adhesive, pipe	AR
AR: A richiesta			

Tubo nero con telaio grande da 5/30 galloni

Vedi figura 5 e la lista dei pezzi seguente.




Figura 5 Tubo nero con telaio grande da 5/30 galloni

Elem.	Pezzo	Descrizione	Quant.
—	1071074	Module Interconnect hose, large frame, 5/30 black	1
1	1045604	• Ell, male, 37, $\frac{1}{2}$ -20 x $\frac{3}{8}$ NPT	1
2	329830	• Connector, female, $\frac{1}{4}$ hose, $\frac{1}{2}$ -20 barbed	2
3	1004375	• Clamp, hose, $\frac{9}{16}$, crimp, double ear	4
4	805652	• Hose, air $\frac{1}{4}$ I.D.	13.5 ft
5	1045607	• Clamp, hose, 0.50 O.D., cushion	1
6	124795	• Fitting, hose, $\frac{3}{4}$ barb x $\frac{1}{16}$	2
7	1004377	• Clamp, hose, 1.125, crimp, double ear	2
8	329829	• Connector, female, $\frac{1}{4}$ hose, $\frac{7}{16}$ -20 barbed	2
9	124792	• Hose, 0.75 I.D., 200 psi	4.8 ft
10	324289	• Strap, cable, 0.06-4.00, black	10
11	900481	• Adhesive, pipe	AR
AR: A richiesta			

Telaio grande da 5/30 galloni Tubo resistente al fuoco con depressurizzazione

Vedi figure 6 e 7 con la lista dei pezzi a pagina 7.




Figura 6 Tubo resistente al fuoco con telaio grande da 5/30 galloni con depressurizzazione




Figura 7 Tubo resistente al fuoco con telaio grande da 5/30 galloni con depressurizzazione (segue)

Elem.	Pezzo	Descrizione	Quant.
—	1071075	Module Interconnect hose, large frame, with depressurization, 5/30, fire resistant	1
1	1045604	• Ell, male, 37, $\frac{1}{2}$ -20 x $\frac{3}{8}$ NPT	1
2	329830	• Connector, female, $\frac{1}{4}$ hose, $\frac{1}{2}$ -20 barbed	4
3	1010773	• Hose, $\frac{1}{4}$ I.D., fire resistant, blue, Push-Lok	32.9 ft
4	1045607	• Clamp, hose, 0.50 O.D., cushion	3
5	124795	• Fitting, hose, $\frac{3}{4}$ barbed x $\frac{1}{16}$	2
6	329829	• Connector, female, $\frac{1}{4}$ hose, $\frac{7}{16}$ -20 barbed	4
7	145240	• Hose, 0.75 I.D., fire resist, blue	4.8 ft
8	282785	• Clamp, $\frac{1}{2}$ I.D.	1
9	324289	• Strap, cable, 0.06-4.00, black	10
10	981647	• Screw, socket, $\frac{1}{4}$ -20 x 2.5	2
11	983141	• Washer, lock, e, internal, $\frac{1}{4}$	2
12	900481	• Adhesive, pipe	AR
AR: A richiesta			

Telaio grande da 5/30 galloni Tubo nero con depressurizzazione

Vedi figure 8 e 9 assieme alla seguente lista dei pezzi.




Figura 8 Tubo nero con telaio grande da 5/30 galloni con depressurizzazione




Figura 9 Tubo nero con telaio grande da 5/30 galloni con depressurizzazione (segue)

Elem.	Pezzo	Descrizione	Quant.
—	1071076	Module Interconnect hose, large frame, with depressurization, 5/30, black	1
1	1045604	• Ell,male, 37, $\frac{1}{2}$ -20 x $\frac{3}{8}$ NPT	1
2	329830	• Connector, female, $\frac{1}{4}$ hose, $\frac{1}{2}$ -20 barbed	4
3	1004375	• Clamp, hose, $\frac{9}{16}$, crimp, double ear	8
4	805652	• Hose, air $\frac{1}{4}$ I.D.	32.9 ft
5	1045607	• Clamp, hose, 0.50 O.D., cushion	3
6	124795	• Fitting, hose, $\frac{3}{4}$ barbed x $1\frac{1}{16}$	2
7	1004377	• Clamp, hose, 1.125, crimp, double ear	2
8	329829	• Connector, female, $\frac{1}{4}$ hose, $\frac{7}{16}$ -20 barbed	4
9	124792	• Hose, 0.75 I.D., 200 PSI	4.8 ft
10	282785	• Clamp, $1\frac{1}{2}$ I.D.	1
11	324289	• Strap, cable, 0.06-4.00, black	10
12	981647	• Screw, socket, $\frac{1}{4}$ -20 x 2.5	2
13	983141	• Washer, lock, e, internal, $\frac{1}{4}$	2
14	900481	• Adhesive, pipe	AR
AR: A richiesta			

Telaio grande da 55 galloni Tubo resistente al fuoco

Vedi figura 10 e la lista dei pezzi seguente.




Figura 10 Tubo resistente al fuoco con telaio grande da 55 galloni

Elem.	Pezzo	Descrizione	Quant.
—	1071077	Module Interconnect hose, large frame, 55-gallon, fire resistant	1
1	972658	• Ell, male, 37, $\frac{9}{16}$ -18 x $\frac{3}{8}$	1
2	1045647	• Connector, female, barbed, $\frac{3}{8}$ t, $\frac{9}{16}$ -18, brass	2
3	1045606	• Hose, $\frac{3}{8}$ I.D., fire resistant, blue, Push-Lok	8.2 ft
4	1045608	• Clamp, hose, $\frac{5}{8}$ O.D., cushion	1
5	124795	• Fitting, hose, $\frac{3}{4}$ barbed x $1\frac{1}{16}$	2
6	329829	• Connector, female, $\frac{1}{4}$ hose, $\frac{7}{16}$ -20 barbed	2
7	1010773	• Hose, $\frac{1}{4}$ I.D., fire resistant, blue, Push-Lok	5.4 ft
8	145240	• Hose, 0.75 I.D., fire resist, blue	4.8 ft
9	324289	• Strap, cable, 0.06-4.00, black	10
10	900481	• Adhesive, pipe	AR
AR: A richiesta			

Telaio grande da 55 galloni Tubo resistente al fuoco verde

Vedi figura 11 e la lista dei pezzi seguente.




Figura 11 Tubo resistente al fuoco verde con telaio grande da 55 galloni

Elem.	Pezzo	Descrizione	Quant.
—	1082262	Module, hose, XD2, large frame, G-port	1
1	1082097	• Tubing, 6 mm, flame resistant, green polyethylene	6.1 ft
2	1082263	• Connector, male, 3/8, hose R 1/4 BSPT, barb	1
3	1045605	• Hose, air, 3/8 ID x 5/8 OD, 300 psi	8 ft
4	324289	• Strap, cable, 0.06-4, black	10
5	1045647	• Connector, female, barbed, 3/8 T, 9/16-18, brass	1
6	972852	• Connector, male, 3/4 hose, 3/4 NPT, barb	1
7	124795	• Fitting, hose, 3/4 barb x 1 1/16	1
8	124792	• Hose, 0.75 ID, 200 psi	4.3 ft
9	1043385	• Clamp, hose, 0.31 OD, cushion	AR
10	900481	• Adhesive, pipe	AR
AR: A richiesta			

Tubo nero con telaio grande da 55 galloni

Vedi figura 12 e la lista dei pezzi seguente.




Figura 12 Tubo nero con telaio grande da 55 galloni

Elem.	Pezzo	Descrizione	Quant.
—	1071078	Module Interconnect hose, large frame, 55-gallon, black	1
1	972658	• Ell, male, 37, $\frac{9}{16}$ -18 x $\frac{3}{8}$	1
2	1045647	• Connector, female, barbed, $\frac{3}{8}$ t, $\frac{9}{16}$ -18, brass	2
3	1045321	• Clamp, hose, $\frac{5}{8}$ crimp, double ear	2
4	1045605	• Hose, air, $\frac{3}{8}$ I.D. x $\frac{5}{8}$ O.D., 300 psi	8.2 ft
5	1045608	• Clamp, hose, $\frac{5}{8}$ O.D., cushion	1
6	124795	• Fitting, hose, $\frac{3}{4}$ barbed x $1\frac{1}{16}$	2
7	1004377	• Clamp, hose, 1.125, crimp, double ear	2
8	329829	• Connector, female, $\frac{1}{4}$ hose, $\frac{7}{16}$ -20 barbed	2
9	1004375	• Clamp, hose, $\frac{9}{16}$, crimp, double ear	2
10	805652	• Hose, air $\frac{1}{4}$ I.D.	5.4 ft
11	124792	• Hose, 0.75 I.D., 200 psi	4.8 ft
12	324289	• Strap, cable, 0.06-4.00, black	10
13	900481	• Adhesive, pipe	AR
AR: A richiesta			

Telaio grande da 55 galloni ***Tubo resistente al fuoco con depressurizzazione***

Vedi figure 13 e 14 assieme alla seguente lista dei pezzi.




Figura 13 Tubo nero con telaio grande da 55 galloni




Figura 14 Tubo nero con telaio grande da 55 galloni (segue)

Elem.	Pezzo	Descrizione	Quant.
—	1071079	Module Interconnect hose, large frame, with depressurization, 55-Gallon Fire Resistant	1
1	972658	• Ell, male, 37, $\frac{9}{16}$ -18 x $\frac{3}{8}$	1
2	1045647	• Connector, female, barbed, $\frac{3}{8}$ t, $\frac{9}{16}$ -18, brass	2
3	1045606	• Hose, $\frac{3}{8}$ I.D., fire resistant, blue, Push-Lok	8.2 ft
4	1045608	• Clamp, hose, $\frac{5}{8}$ O.D., cushion	1
5	124795	• Fitting, hose, $\frac{3}{4}$ barbed x $1\frac{1}{16}$	2
6	329829	• Connector, female, $\frac{1}{4}$ hose, $\frac{7}{16}$ -20 barbed	4
7	1010773	• Hose, $\frac{1}{4}$ I.D., fire resistant, blue, Push-Lok	24.7 ft
8	145240	• Hose, 0.75 I.D., fire resist, blue	4.8 ft
9	282785	• Clamp, $1\frac{1}{2}$ I.D.	1
10	329830	• Connector, female, $\frac{1}{4}$ hose, $\frac{1}{2}$ -20 barbed	2
11	324289	• Strap, cable, 0.06-4.00, black	10
12	981647	• Screw, socket, $\frac{1}{4}$ -20 x 2.5	2
13	983141	• Washer, lock, e, internal, $\frac{1}{4}$	2
14	1045607	• Clamp, hose, 0.50 O.D., cushion	2
15	900481	• Adhesive, pipe	AR
AR: A richiesta			

114 IN.
POSARE VERSO
DEPRESS.
VALVOLA CHIUSA

118 IN.
POSARE VERSO
DEPRESS.
VALVOLA APERTA

64 IN.

57.5 IN.

98 IN.

© 2012 Nordson Corporation




Figura 16 Tubo nero con telaio grande da 55 galloni con depressurizzazione (segue)

Elem.	Pezzo	Descrizione	Quant.
—	1071080	Module interconnect hose, large frame, with depressurization, 55-gallon black	1
1	972658	• Ell, male, 37, $\frac{9}{16}$ -18 x $\frac{3}{8}$	1
2	1045647	• Connector, female, barbed, $\frac{3}{8}$ t, $\frac{9}{16}$ -18, brass	2
3	1045321	• Clamp, hose, $\frac{5}{8}$ crimp, double ear	2
4	1045605	• Hose, air, $\frac{3}{8}$ I.D. x $\frac{5}{8}$ O.D., 300 psi	8.2 ft
5	1045608	• Clamp, hose, $\frac{5}{8}$ O.D., cushion	1
6	124795	• Fitting, hose, $\frac{3}{4}$ barbed x $1\frac{1}{16}$	2
7	1004377	• Clamp, hose, 1.125, crimp, double ear	2
8	329829	• Connector, female, $\frac{1}{4}$ hose, $\frac{7}{16}$ -20 barbed	4
9	1004375	• Clamp, hose, $\frac{9}{16}$, crimp, double ear	6
10	805652	• Hose, air $\frac{1}{4}$ I.D.	24.7 ft
11	124792	• Hose, 0.75 I.D., 200 psi	4.8 ft
12	282785	• Clamp, $1\frac{1}{2}$ ID	1
13	329830	• Connector ,female, $\frac{1}{4}$ hose, $\frac{1}{2}$ -20 barbed	2
14	324289	• Strap, cable, 0.06-4.00, black	10
15	981647	• Screw, socket, $\frac{1}{4}$ -20 x 2.5	2
16	983141	• Washer, lock, e, internal, $\frac{1}{4}$	2
17	1045607	• Clamp, hose, 0.50 OD, cushion	2
18	900481	• Adhesive, pipe	AR

AR: A richiesta

Tubo con telaio piccolo VE

Vedi figura 17 e la lista dei pezzi seguente.




Figura 17 Tubo con telaio piccolo VE Rhino

Elem.	Pezzo	Descrizione	Quant.
—	1072964	Module hose, small frame, VE	1
1	805652	• Hose, air, 1/4 ID	3 ft
2	1073450	• Connector, male 1/4 hose x 1/8 NPT, barbed	1
3	324046	• Hanger, hose	1
4	1073256	• Coupler, disconnect, barb, push lock, 1/4	1
5	972119	• Elbow, male, 1/4 tube x 1/8 NPT	1
6	900571	• Tube, Polyethylene, 1/4	12 ft
7	124792	• Hose, 0.75 I.D., 200 psi	5 ft
8	324289	• Strap, cable, 0.06-4.00, black	5
9	124795	• Fitting, hose, 3/4 barbed x 1 ¹ / ₁₆	1
10	972852	• Connector, male 3/4 hose x 3/4 NPT, barbed	1
11	900481	• Adhesive, pipe	AR

AR: A richiesta

Tubo CE con telaio piccolo VE

Vedi figura 18 e la lista dei pezzi seguente.




Figura 18 Tubo CE con telaio piccolo VE Rhino

Elem.	Pezzo	Descrizione	Quant.
—	1097597	Module hose, small frame, VE	1
1	805652	• Hose, air, 1/4 ID	4 ft
2	1073450	• Connector, male 1/4 hose x 1/8 NPT, barbed	1
3	324046	• Hanger, hose	1
4	1073256	• Coupler, disconnect, barb, push lock, 1/4	1
5	972119	• Elbow, male, 1/4 tube x 1/8 NPT	1
6	900571	• Tube, Polyethylene, 1/4	12 ft
7	124792	• Hose, 0.75 I.D., 200 psi	5 ft
8	324289	• Strap, cable, 0.06-4.00, black	5
9	124795	• Fitting, hose, 3/4 barbed x 1 ¹ / ₁₆	1
10	972852	• Connector, male 3/4 hose x 3/4 NPT, barbed	1
11	900481	• Adhesive, pipe	AR

AR: A richiesta

Tubo con telaio grande VE

Vedi figura 19 e la lista dei pezzi seguente.




Figura 19 Tubo CE con telaio grande VE Rhino

Elem.	Pezzo	Descrizione	Quant.
—	1072966	Module hose, large frame, VE	1
1	1045605	• Hose, air, 3/8 ID x 5/8 OD, 300 psi	5.5 ft
2	972893	• Connector, male 3/8 hose x 1/4 NPT, barbed	1
3	324046	• Hanger, hose	1
4	1076422	• Coupler, disconnect, barb, push lock, 3/8	1
5	972119	• Elbow, male, 1/4 tube x 1/8 NPT	1
6	900571	• Tube, Polyethylene, 1/4	12 ft
7	124792	• Hose, 0.75 I.D., 200 psi	5 ft
8	324289	• Strap, cable, 0.06-4.00, black	5
9	124795	• Fitting, hose, 3/4 barbed x 1 ¹ / ₁₆	1
10	972852	• Connector, male 3/4 hose x 3/4 NPT, barbed	1
11	900481	• Adhesive, pipe	AR

AR: A richiesta

Tubo CE con telaio grande VE

Vedi figura 20 e la lista dei pezzi seguente.




Figura 20 Tubo CE con telaio grande VE Rhino

Elem.	Pezzo	Descrizione	Quant.
—	1097596	Module hose, large frame, VE	, CE1
1	1045605	• Hose, air, 3/8 ID x 5/8 OD, 300 psi	5.5 ft
2	972893	• Connector, male 3/8 hose x 1/4 NPT, barbed	1
3	324046	• Hanger, hose	1
4	1076422	• Coupler, disconnect, barb, push lock, 3/8	1
5	972119	• Elbow, male, 1/4 tube x 1/8 NPT	1
6	900571	• Tube, Polyethylene, 1/4	12 ft
7	124792	• Hose, 0.75 I.D., 200 psi	5 ft
8	324289	• Strap, cable, 0.06-4.00, black	5
9	124795	• Fitting, hose, 3/4 barbed x 1 ¹ / ₁₆	1
10	972852	• Connector, male 3/4 hose x 3/4 NPT, barbed	1
11	900481	• Adhesive, pipe	AR

AR: A richiesta

Note:

[illegible]

Edizione 12/12

Data copyright originale 2007.

- Traduzione dell'originale -

Nordson, il logo Nordson e Rhino sono marchi registrati di Nordson Corporation.
Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.