

Kennenlernen

Siehe Abb. 1. Die Rhino SD2/XD2 und VE Verbindungsschlauchmodule sind für die Verwendung an kleinen und großen Fassentleerern ausgelegt, die mit Stempeln für 5-, 30- und 55-Gallonengebinde konfiguriert sind. Module sind auch für Fassentleerer verfügbar, die mit der Druckentlastungsoption konfiguriert sind. Jedes Modul besteht aus Schläuchen, Steckern und den erforderlichen Elementen für das Anschließen der pneumatischen Steuerkomponenten vom Fassentleerer-Steuerungsmodul zur Pumpe und zum Stempel. Die Module sind mit feuerbeständigem Schlauch mit Fasergewebeüberzug oder schwarzem Schlauch erhältlich.

Ersatzteile

Zur Bestellung von Ersatzteilen wenden Sie sich bitte an das Kundendienstcenter oder Ihren Ansprechpartner bei Nordson. Die Ersatzteillisten der Verbindungsschlauchmodule sind nach Rahmengröße organisiert:

- Ersatzteillisten für Rhino SD2/XD2 beginnen auf Seite 2.
- Ersatzteillisten für Rhino VE beginnen auf Seite 18.




Abb. 1 Typisches Verbindungsschlauchmodul

Feuerbeständiger Schlauch für kleinen Rahmen

Siehe Abb. 2 und nachstehende Ersatzteilliste.




Abb. 2 Feuerbeständiges Verbindungsschlauchmodul für kleinen Rahmen

Pos.	P/N	Beschreibung	Anz.
—	1071082	Module Interconnect hose, small frame, fire resistant	1
1	1045604	• Ell, male, 37, 1/2-20 x 3/8 NPT	1
2	329830	• Connector, female, 1/4 hose, 1/2-20 barbed	2
3	1010773	• Hose, 1/4 ID, fire resistant, blue, Push-Lok	10.9 ft
4	1045607	• Clamp, hose, 0.50 OD, cushion	1
5	124795	• Fitting, hose, 3/4 barbed x 1 1/16	2
6	145240	• Hose, 0.75 I.D., fire resistant, blue	3.5 ft
7	329829	• Connector, female, 1/4 hose, 7/16-20 barbed	2
8	324289	• Strap, cable, 0.06-4.00, black	6
9	900481	• Adhesive, pipe	AR
AR: As Required (Nach Bedarf)			

Schwarzer Schlauch für kleinen Rahmen

Siehe Abb. 3 und nachstehende Ersatzteilliste.




Abb. 3 Schwarzer Schlauch für kleinen Rahmen

Pos.	P/N	Beschreibung	Anz.
—	1071072	Module Interconnect hose, small frame, black	1
1	1045604	• Ell, male, 37, $\frac{1}{2}$ -20 x $\frac{3}{8}$ NPT	1
2	329830	• Connector, female, $\frac{1}{4}$ hose, $\frac{1}{2}$ -20 barbed	2
3	1004375	• Clamp, hose, $\frac{9}{16}$, crimp, double ear	4
4	805652	• Hose, air $\frac{1}{4}$ I.D.	10.9 ft
5	1045607	• Clamp, hose, 0.50 O.D., cushion	1
6	124795	• Fitting, hose, $\frac{3}{4}$ barbed x $1\frac{1}{16}$	2
7	1004377	• Clamp, hose, 1.125, crimp, double ear	2
8	124792	• Hose, 0.75 I.D., 200 psi	3.5 ft
9	329829	• Connector, female, $\frac{1}{4}$ hose, $\frac{7}{16}$ -20 barbed	2
10	324289	• Strap, cable, 0.06-4.00, black	6
11	900481	• Adhesive, pipe	AR
AR: As Required (Nach Bedarf)			

Feuerbeständiger Schlauch für großen Rahmen mit 5/30 Gallonen

Siehe Abb. 4 und nachstehende Ersatzteilliste.




Abb. 4 Feuerbeständiger Schlauch für großen Rahmen mit 5/30 Gallonen

Pos.	P/N	Beschreibung	Anz.
—	1071073	Module Interconnect hose, large frame, 5/30, fire resistant	1
1	1045604	• Ell, male, 37, 1/2-20 x 3/8 NPT	1
2	329830	• Connector, female, 1/4 hose, 1/2-20 barbed	2
3	1010773	• Hose, 1/4 ID, fire resistant, blue, Push-Lok	13.5 ft
4	1045607	• Clamp, hose, 0.50 OD, cushion	1
5	124795	• Fitting, hose, 3/4 barbed x 1 1/16	2
6	329829	• Connector, female, 1/4 hose, 7/16-20 barbed	2
7	145240	• Hose, 0.75 I.D., fire resistant, blue	4.8 ft
8	324289	• Strap, cable, 0.06-4.00, black	10
9	900481	• Adhesive, pipe	AR
AR: As Required (Nach Bedarf)			

Schwarzer Schlauch für großen Rahmen mit 5/30 Gallonen

Siehe Abb. 5 und nachstehende Ersatzteilliste.




Abb. 5 Schwarzer Schlauch für großen Rahmen mit 5/30 Gallonen

Pos.	P/N	Beschreibung	Anz.
—	1071074	Module Interconnect hose, large frame, 5/30 black	1
1	1045604	• Ell, male, 37, 1/2-20 x 3/8 NPT	1
2	329830	• Connector, female, 1/4 hose, 1/2-20 barbed	2
3	1004375	• Clamp, hose, 9/16, crimp, double ear	4
4	805652	• Hose, air 1/4 I.D.	13.5 ft
5	1045607	• Clamp, hose, 0.50 O.D., cushion	1
6	124795	• Fitting, hose, 3/4 barb x 1 1/16	2
7	1004377	• Clamp, hose, 1.125, crimp, double ear	2
8	329829	• Connector, female, 1/4 hose, 7/16-20 barbed	2
9	124792	• Hose, 0.75 I.D., 200 psi	4.8 ft
10	324289	• Strap, cable, 0.06-4.00, black	10
11	900481	• Adhesive, pipe	AR
AR: As Required (Nach Bedarf)			

Feuerbeständiger Schlauch für großen Rahmen mit 5/30 Gallonen mit Druckentlastung

Siehe Abb. 6 und 7 sowie die Ersatzteilliste auf Seite 7.




Abb. 6 Feuerbeständiger Schlauch für großen Rahmen mit 5/30 Gallonen mit Druckentlastung




Abb. 7 Feuerbeständiger Schlauch für großen Rahmen mit 5/30 Gallonen mit Druckentlastung (Forts.)

Pos.	P/N	Beschreibung	Anz.
—	1071075	Module Interconnect hose, large frame, with depressurization, 5/30, fire resistant	1
1	1045604	• Ell,male, 37, 1/2-20 x 3/8 NPT	1
2	329830	• Connector, female, 1/4 hose, 1/2-20 barbed	4
3	1010773	• Hose, 1/4 I.D., fire resistant, blue, Push-Lok	32.9 ft
4	1045607	• Clamp, hose, 0.50 O.D., cushion	3
5	124795	• Fitting, hose, 3/4 barbed x 1 1/16	2
6	329829	• Connector, female, 1/4 hose, 7/16-20 barbed	4
7	145240	• Hose, 0.75 I.D., fire resist, blue	4.8 ft
8	282785	• Clamp, 1 1/2 I.D.	1
9	324289	• Strap, cable, 0.06-4.00, black	10
10	981647	• Screw, socket, 1/4-20 x 2.5	2
11	983141	• Washer, lock, e, internal, 1/4	2
12	900481	• Adhesive, pipe	AR
AR: As Required (Nach Bedarf)			

Schwarzer Schlauch für großen Rahmen mit 5/30 Gallonen mit Druckentlastung

Siehe Abb. 8 und 9 und nachstehende Ersatzteilliste.




Abb. 8 Schwarzer Schlauch für großen Rahmen mit 5/30 Gallonen mit Druckentlastung




Abb. 9 Schwarzer Schlauch für großen Rahmen mit 5/30 Gallonen mit Druckentlastung (Forts.)

Pos.	P/N	Beschreibung	Anz.
—	1071076	Module Interconnect hose, large frame, with depressurization, 5/30, black	1
1	1045604	• Ell,male, 37, 1/2-20 x 3/8 NPT	1
2	329830	• Connector, female, 1/4 hose, 1/2-20 barbed	4
3	1004375	• Clamp, hose, 9/16, crimp, double ear	8
4	805652	• Hose, air 1/4 I.D.	32.9 ft
5	1045607	• Clamp, hose, 0.50 O.D., cushion	3
6	124795	• Fitting, hose, 3/4 barbed x 1 1/16	2
7	1004377	• Clamp, hose, 1.125, crimp, double ear	2
8	329829	• Connector, female, 1/4 hose, 7/16-20 barbed	4
9	124792	• Hose, 0.75 I.D., 200 PSI	4.8 ft
10	282785	• Clamp, 1 1/2 I.D.	1
11	324289	• Strap, cable, 0.06-4.00, black	10
12	981647	• Screw, socket, 1/4-20 x 2.5	2
13	983141	• Washer, lock, e, internal, 1/4	2
14	900481	• Adhesive, pipe	AR
AR: As Required (Nach Bedarf)			

Feuerbeständiger Schlauch für großen Rahmen für 55 Gallonen

Siehe Abb. 10 und nachstehende Ersatzteilliste.




Abb. 10 Feuerbeständiger Schlauch für großen Rahmen mit 55 Gallonen

Pos.	P/N	Beschreibung	Anz.
—	1071077	Module Interconnect hose, large frame, 55-gallon, fire resistant	1
1	972658	• Ell, male, 37, $\frac{9}{16}$ -18 x $\frac{3}{8}$	1
2	1045647	• Connector, female, barbed, $\frac{3}{8}$ t, $\frac{9}{16}$ -18, brass	2
3	1045606	• Hose, $\frac{3}{8}$ I.D., fire resistant, blue, Push-Lok	8.2 ft
4	1045608	• Clamp, hose, $\frac{5}{8}$ O.D, cushion	1
5	124795	• Fitting, hose, $\frac{3}{4}$ barbed x $1\frac{1}{16}$	2
6	329829	• Connector, female, $\frac{1}{4}$ hose, $\frac{7}{16}$ -20 barbed	2
7	1010773	• Hose, $\frac{1}{4}$ I.D., fire resistant, blue, Push-Lok	5.4 ft
8	145240	• Hose, 0.75 I.D., fire resist, blue	4.8 ft
9	324289	• Strap, cable, 0.06-4.00, black	10
10	900481	• Adhesive, pipe	AR
AR: As Required (Nach Bedarf)			

Grüner feuerbeständiger Schlauch für großen Rahmen mit 55 Gallonen

Siehe Abb. 11 und nachstehende Ersatzteilliste.




Abb. 11 Grüner feuerbeständiger Schlauch für großen Rahmen mit 55 Gallonen

Pos.	P/N	Beschreibung	Anz.
—	1082262	Module, hose, XD2, large frame, G-port	1
1	1082097	• Tubing, 6 mm, flame resistant, green polyethylene	6.1 ft
2	1082263	• Connector, male, 3/8, hose R 1/4 BSPT, barb	1
3	1045605	• Hose, air, 3/8 ID x 5/8 OD, 300 psi	8 ft
4	324289	• Strap, cable, 0.06-4, black	10
5	1045647	• Connector, female, barbed, 3/8 T, 9/16-18, brass	1
6	972852	• Connector, male, 3/4 hose, 3/4 NPT, barb	1
7	124795	• Fitting, hose, 3/4 barb x 1 ¹ / ₁₆	1
8	124792	• Hose, 0.75 ID, 200 psi	4.3 ft
9	1043385	• Clamp, hose, 0.31 OD, cushion	AR
10	900481	• Adhesive, pipe	AR
AR: As Required (Nach Bedarf)			

Schwarzer Schlauch für großen Rahmen mit 55 Gallonen

Siehe Abb. 12 und nachstehende Ersatzteilliste.




Abb. 12 Schwarzer Schlauch für großen Rahmen mit 55 Gallonen

Pos.	P/N	Beschreibung	Anz.
—	1071078	Module Interconnect hose, large frame, 55-gallon, black	1
1	972658	• Ell, male, 37, $\frac{9}{16}$ -18 x $\frac{3}{8}$	1
2	1045647	• Connector, female, barbed, $\frac{3}{8}$ t, $\frac{9}{16}$ -18, brass	2
3	1045321	• Clamp, hose, $\frac{5}{8}$ crimp, double ear	2
4	1045605	• Hose, air, $\frac{3}{8}$ I.D. x $\frac{5}{8}$ O.D., 300 psi	8.2 ft
5	1045608	• Clamp, hose, $\frac{5}{8}$ O.D., cushion	1
6	124795	• Fitting, hose, $\frac{3}{4}$ barbed x $1\frac{1}{16}$	2
7	1004377	• Clamp, hose, 1.125, crimp, double ear	2
8	329829	• Connector, female, $\frac{1}{4}$ hose, $\frac{7}{16}$ -20 barbed	2
9	1004375	• Clamp, hose, $\frac{9}{16}$, crimp, double ear	2
10	805652	• Hose, air $\frac{1}{4}$ I.D.	5.4 ft
11	124792	• Hose, 0.75 I.D., 200 psi	4.8 ft
12	324289	• Strap, cable, 0.06-4.00, black	10
13	900481	• Adhesive, pipe	AR
AR: As Required (Nach Bedarf)			

[illegible]

Feuerbeständiger Schlauch mit Druckentlastung für großen Rahmen mit 55 Gallonen

Siehe Abb. 13 und 14 und nachstehende Ersatzteilliste.




Abb. 13 Schwarzer Schlauch für großen Rahmen mit 55 Gallonen




Abb. 14 Schwarzer Schlauch für großen Rahmen mit 55 Gallonen (Forts.)

Pos.	P/N	Beschreibung	Anz.
—	1071079	Module Interconnect hose, large frame, with depressurization, 55-Gallon Fire Resistant	1
1	972658	• Ell, male, 37, $\frac{9}{16}$ -18 x $\frac{3}{8}$	1
2	1045647	• Connector, female, barbed, $\frac{3}{8}$ t, $\frac{9}{16}$ -18, brass	2
3	1045606	• Hose, $\frac{3}{8}$ I.D., fire resistant, blue, Push-Lok	8.2 ft
4	1045608	• Clamp, hose, $\frac{5}{8}$ O.D., cushion	1
5	124795	• Fitting, hose, $\frac{3}{4}$ barbed x $1\frac{1}{16}$	2
6	329829	• Connector, female, $\frac{1}{4}$ hose, $\frac{7}{16}$ -20 barbed	4
7	1010773	• Hose, $\frac{1}{4}$ I.D., fire resistant, blue, Push-Lok	24.7 ft
8	145240	• Hose, 0.75 I.D., fire resist, blue	4.8 ft
9	282785	• Clamp, $1\frac{1}{2}$ I.D.	1
10	329830	• Connector, female, $\frac{1}{4}$ hose, $\frac{1}{2}$ -20 barbed	2
11	324289	• Strap, cable, 0.06-4.00, black	10
12	981647	• Screw, socket, $\frac{1}{4}$ -20 x 2.5	2
13	983141	• Washer, lock, e, internal, $\frac{1}{4}$	2
14	1045607	• Clamp, hose, 0.50 O.D., cushion	2
15	900481	• Adhesive, pipe	AR
AR: As Required (Nach Bedarf)			

Schwarzer Schlauch mit Druckentlastung für großen Rahmen mit 55 Gallonen

Siehe Abb. 15 und 16 und nachstehende Ersatzteilliste.




Abb. 15 Schwarzer Schlauch für großen Rahmen mit 55 Gallonen mit Druckentlastung




Abb. 16 Schwarzer Schlauch für großen Rahmen mit 55 Gallonen mit Druckentlastung (Forts.)

Pos.	P/N	Beschreibung	Anz.
—	1071080	Module interconnect hose, large frame, with depressurization, 55-gallon black	1
1	972658	• Ell, male, 37, $\frac{9}{16}$ -18 x $\frac{3}{8}$	1
2	1045647	• Connector, female, barbed, $\frac{3}{8}$ t, $\frac{9}{16}$ -18, brass	2
3	1045321	• Clamp, hose, $\frac{5}{8}$ crimp, double ear	2
4	1045605	• Hose, air, $\frac{3}{8}$ I.D. x $\frac{5}{8}$ O.D., 300 psi	8.2 ft
5	1045608	• Clamp, hose, $\frac{5}{8}$ O.D., cushion	1
6	124795	• Fitting, hose, $\frac{3}{4}$ barbed x $1\frac{1}{16}$	2
7	1004377	• Clamp, hose, 1.125, crimp, double ear	2
8	329829	• Connector, female, $\frac{1}{4}$ hose, $\frac{7}{16}$ -20 barbed	4
9	1004375	• Clamp, hose, $\frac{9}{16}$, crimp, double ear	6
10	805652	• Hose, air $\frac{1}{4}$ I.D.	24.7 ft
11	124792	• Hose, 0.75 I.D., 200 psi	4.8 ft
12	282785	• Clamp, $1\frac{1}{2}$ ID	1
13	329830	• Connector ,female, $\frac{1}{4}$ hose, $\frac{1}{2}$ -20 barbed	2
14	324289	• Strap, cable, 0.06-4.00, black	10
15	981647	• Screw, socket, $\frac{1}{4}$ -20 x 2.5	2
16	983141	• Washer, lock, e, internal, $\frac{1}{4}$	2
17	1045607	• Clamp, hose, 0.50 OD, cushion	2
18	900481	• Adhesive, pipe	AR

AR: As Required (Nach Bedarf)

Schlauch für VE mit kleinem Rahmen

Siehe Abb. 17 und nachstehende Ersatzteilliste.




Abb. 17 Schlauch für Rhino VE mit kleinem Rahmen

Pos.	P/N	Beschreibung	Anz.
—	1072964	Module hose, small frame, VE	1
1	805652	• Hose, air, 1/4 ID	3 ft
2	1073450	• Connector, male 1/4 hose x 1/8 NPT, barbed	1
3	324046	• Hanger, hose	1
4	1073256	• Coupler, disconnect, barb, push lock, 1/4	1
5	972119	• Elbow, male, 1/4 tube x 1/8 NPT	1
6	900571	• Tube, Polyethylene, 1/4	12 ft
7	124792	• Hose, 0.75 I.D., 200 psi	5 ft
8	324289	• Strap, cable, 0.06-4.00, black	5
9	124795	• Fitting, hose, 3/4 barbed x 1 1/16	1
10	972852	• Connector, male 3/4 hose x 3/4 NPT, barbed	1
11	900481	• Adhesive, pipe	AR
AR: As Required (Nach Bedarf)			

CE-Schlauch für VE mit kleinem Rahmen

Siehe Abb. 18 und nachstehende Ersatzteilliste.




Abb. 18 CE-Schlauch für Rhino VE mit kleinem Rahmen

Pos.	P/N	Beschreibung	Anz.
—	1097597	Module hose, small frame, VE	1
1	805652	• Hose, air, 1/4 ID	4 ft
2	1073450	• Connector, male 1/4 hose x 1/8 NPT, barbed	1
3	324046	• Hanger, hose	1
4	1073256	• Coupler, disconnect, barb, push lock, 1/4	1
5	972119	• Elbow, male, 1/4 tube x 1/8 NPT	1
6	900571	• Tube, Polyethylene, 1/4	12 ft
7	124792	• Hose, 0.75 I.D., 200 psi	5 ft
8	324289	• Strap, cable, 0.06-4.00, black	5
9	124795	• Fitting, hose, 3/4 barbed x 1 ¹ / ₁₆	1
10	972852	• Connector, male 3/4 hose x 3/4 NPT, barbed	1
11	900481	• Adhesive, pipe	AR
AR: As Required (Nach Bedarf)			

Schlauch für VE mit großem Rahmen

Siehe Abb. 19 und nachstehende Ersatzteilliste.




Abb. 19 CE-Schlauch für Rhino VE mit großem Rahmen

Pos.	P/N	Beschreibung	Anz.
—	1072966	Module hose, large frame, VE	1
1	1045605	• Hose, air, 3/8 ID x 5/8 OD, 300 psi	5.5 ft
2	972893	• Connector, male 3/8 hose x 1/4 NPT, barbed	1
3	324046	• Hanger, hose	1
4	1076422	• Coupler, disconnect, barb, push lock, 3/8	1
5	972119	• Elbow, male, 1/4 tube x 1/8 NPT	1
6	900571	• Tube, Polyethylene, 1/4	12 ft
7	124792	• Hose, 0.75 I.D., 200 psi	5 ft
8	324289	• Strap, cable, 0.06-4.00, black	5
9	124795	• Fitting, hose, 3/4 barbed x 1 1/16	1
10	972852	• Connector, male 3/4 hose x 3/4 NPT, barbed	1
11	900481	• Adhesive, pipe	AR
AR: As Required (Nach Bedarf)			

CE-Schlauch für VE mit großem Rahmen

Siehe Abb. 20 und nachstehende Ersatzteilliste.




Abb. 20 CE-Schlauch für Rhino VE mit großem Rahmen

Pos.	P/N	Beschreibung	Anz.
—	1097596	Module hose, large frame, VE	, CE1
1	1045605	• Hose, air, 3/8 ID x 5/8 OD, 300 psi	5.5 ft
2	972893	• Connector, male 3/8 hose x 1/4 NPT, barbed	1
3	324046	• Hanger, hose	1
4	1076422	• Coupler, disconnect, barb, push lock, 3/8	1
5	972119	• Elbow, male, 1/4 tube x 1/8 NPT	1
6	900571	• Tube, Polyethylene, 1/4	12 ft
7	124792	• Hose, 0.75 I.D., 200 psi	5 ft
8	324289	• Strap, cable, 0.06-4.00, black	5
9	124795	• Fitting, hose, 3/4 barbed x 1 1/16	1
10	972852	• Connector, male 3/4 hose x 3/4 NPT, barbed	1
11	900481	• Adhesive, pipe	AR
AR: As Required (Nach Bedarf)			

Notizen:

[illegible]

Ausgabe 12/12

Datum des Original-Copyrights: 2007

- Übersetzung des Originals -

Nordson, das Nordson Logo und Rhino sind eingetragene Warenzeichen der Nordson Corporation.
Alle anderen Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.