

## Kennenlernen

Siehe Abb. 1. Das Schlauchhaltemodul stützt die Kabel und Schläuche zwischen Steuerplatte und Pumpe, damit sie die Aufwärts- und Abwärtsbewegung der Hubwerkbaugruppe nicht behindern.

## SD2/XD2 Schlauchhaltemodul

Siehe Abb. 1 und nachstehende Ersatzteilliste.




Abb. 1 Typische Rhino SD2/XD2 Installation

| Pos. | P/N     | Benennung                                     | Anzahl | Hinweis |
|------|---------|-----------------------------------------------|--------|---------|
| —    | 1043662 | Module, pole, hose hanging                    | 1      |         |
| 1    | 1044506 | • Conduit, ridged, 1/2-in. steel, 42-in.      | 1      |         |
| 2    | 1043384 | • D-ring, stainless steel                     | 1      |         |
| 3    | 1043385 | • Clamp, hose, 0.31 OD, cushion               | 2      |         |
| 4    | 983410  | • Washer, flat, M6                            | 4      |         |
| 5    | 983141  | • Washer, lock 1/4                            | 2      |         |
| 6    | 1043413 | • Clamp, 1/2-in. pipe                         | 3      |         |
| 7    | 981557  | • Screw, socket, 1/4-20 x 1.75                | 6      |         |
| 8    | 1044507 | • Fitting, coupler, electric conduit, 1/2-in. | 1      |         |

## VE Schlauchhaltemodul

Siehe Abb. 2 und nachstehende Ersatzteilliste.




Abb. 2 Typische Rhino VE Installation Schlauchhaltemodul

| Pos. | P/N     | P/N     | Benennung                                        | Anzahl |
|------|---------|---------|--------------------------------------------------|--------|
| —    | 1097304 |         | Module, pole, hose hanging, small frame          | 1      |
| —    |         | 1602216 | Module, extended pole, hose hanging, large frame | 1      |
| 1    | 1602154 | 1602213 | • Pole, hose hanging, SD2 VE                     | 1      |
| 2    | 1043384 | 1043384 | • D-ring, stainless steel                        | 1      |
| 3    | 1043385 | 1043385 | • Clamp, hose, 0.31 OD, cushion                  | 2      |
| 4    | 983410  | 983410  | • Washer, flat, M6                               | 4      |
| 5    | 983141  | 983141  | • Washer, lock 1/4                               | 2      |
| 6    | 1043413 | 1043413 | • Clamp, 1/2-in. pipe                            | 3      |
| 7    | 981557  | 981557  | • Screw, socket, 1/4-20 x 1.75                   | 2      |
| 8    | 1044507 | 1044507 | • Fitting, coupler, electric conduit, 1/2-in.    | 1      |
| 9    | 981441  | 981441  | • Screw, socket, 1 / 4/-20 x 2                   | 4      |
| 10   | 1097446 | 1097446 | • Bracket, tube                                  | 1      |

Ausgabe 12/12

Datum des Original-Copyrights: 2007

- Übersetzung des Originaldokuments -

Nordson, das Nordson Logo und Rhino sind eingetragene Warenzeichen der Nordson Corporation. Alle anderen Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.