

描述

详见图1。Rhino SD2/XD2和VE互连胶管模块是为在配有5、30和55加仑从动盘的小型 and 大型散料卸载装置泵座上使用而设计的。此外，其还可用于配有降压选项的散料卸载装置。每个模块由以下三个部分组成：胶管、连接器以及用于将散料卸载装置控制模块的气动控制部件连接至泵和从动盘的必要硬件。模块中使用的胶管可以为表层覆有耐火纺织纤维的胶管或黑色胶管。

零件

要订购零件，请与诺信公司客户服务中心或您当地的诺信公司代表联系。互连胶管模块零件表可根据泵座尺寸进行划分：

- Rhino SD2/XD2零件表（第2页起）。
- Rhino VE零件表（第18页起）。




图 1 典型互连胶管模块

小型泵座耐火胶管

请参见图2和以下零件表。




图 2 小型泵座耐火互连胶管模块

项目	P/N	描述	数量
—	1071082	Module Interconnect hose, small frame, fire resistant	1
1	1045604	• Ell, male, 37, 1/2-20 x 3/8 NPT	1
2	329830	• Connector, female, 1/4 hose, 1/2-20 barbed	2
3	1010773	• Hose, 1/4 ID, fire resistant, blue, Push-Lok	10.9 ft
4	1045607	• Clamp, hose, 0.50 OD, cushion	1
5	124795	• Fitting, hose, 3/4 barbed x 1 1/16	2
6	145240	• Hose, 0.75 I.D., fire resistant, blue	3.5 ft
7	329829	• Connector, female, 1/4 hose, 7/16-20 barbed	2
8	324289	• Strap, cable, 0.06-4.00, black	6
9	900481	• Adhesive, pipe	AR
AR: As Required: 按需要			

小型泵座黑色胶管

请参见图3和以下零件表。




图 3 小型泵座黑色胶管

项目	P/N	描述	数量
—	1071072	Module Interconnect hose, small frame, black	1
1	1045604	• Ell, male, 37, $\frac{1}{2}$ -20 x $\frac{3}{8}$ NPT	1
2	329830	• Connector, female, $\frac{1}{4}$ hose, $\frac{1}{2}$ -20 barbed	2
3	1004375	• Clamp, hose, $\frac{9}{16}$, crimp, double ear	4
4	805652	• Hose, air $\frac{1}{4}$ I.D.	10.9 ft
5	1045607	• Clamp, hose, 0.50 O.D., cushion	1
6	124795	• Fitting, hose, $\frac{3}{4}$ barbed x $1\frac{1}{16}$	2
7	1004377	• Clamp, hose, 1.125, crimp, double ear	2
8	124792	• Hose, 0.75 I.D., 200 psi	3.5 ft
9	329829	• Connector, female, $\frac{1}{4}$ hose, $\frac{7}{16}$ -20 barbed	2
10	324289	• Strap, cable, 0.06-4.00, black	6
11	900481	• Adhesive, pipe	AR
AR: As Required: 按需要			

5/30加仑大型泵座耐火胶管

请参见图4和以下零件表。




图 4 5/30加仑大型泵座耐火胶管

项目	P/N	描述	数量
—	1071073	Module Interconnect hose, large frame, 5/30, fire resistant	1
1	1045604	• Ell, male, 37, 1/2-20 x 3/8 NPT	1
2	329830	• Connector, female, 1/4 hose, 1/2-20 barbed	2
3	1010773	• Hose, 1/4 ID, fire resistant, blue, Push-Lok	13.5 ft
4	1045607	• Clamp, hose, 0.50 OD, cushion	1
5	124795	• Fitting, hose, 3/4 barbed x 1 1/16	2
6	329829	• Connector, female, 1/4 hose, 7/16-20 barbed	2
7	145240	• Hose, 0.75 I.D., fire resistant, blue	4.8 ft
8	324289	• Strap, cable, 0.06-4.00, black	10
9	900481	• Adhesive, pipe	AR
AR: As Required: 按需要			

5/30加仑大型泵座黑色胶管

请参见图5和以下零件表。




图 5 5/30加仑大型泵座黑色胶管

项目	P/N	描述	数量
—	1071074	Module Interconnect hose, large frame, 5/30 black	1
1	1045604	• Ell, male, 37, 1/2-20 x 3/8 NPT	1
2	329830	• Connector, female, 1/4 hose, 1/2-20 barbed	2
3	1004375	• Clamp, hose, 9/16, crimp, double ear	4
4	805652	• Hose, air 1/4 I.D.	13.5 ft
5	1045607	• Clamp, hose, 0.50 O.D., cushion	1
6	124795	• Fitting, hose, 3/4 barb x 1 1/16	2
7	1004377	• Clamp, hose, 1.125, crimp, double ear	2
8	329829	• Connector, female, 1/4 hose, 7/16-20 barbed	2
9	124792	• Hose, 0.75 I.D., 200 psi	4.8 ft
10	324289	• Strap, cable, 0.06-4.00, black	10
11	900481	• Adhesive, pipe	AR
AR: As Required: 按需要			

配有降压选项的 5/30加仑大型泵座耐火胶管

请参见图6和图7，以及第7页上的零件表。




图 6 配有降压选项的5/30加仑大型泵座耐火胶管




图 7 配有降压选项的5/30加仑大型泵座耐火胶管 (续)

项目	P/N	描述	数量
—	1071075	Module Interconnect hose, large frame, with depressurization, 5/30, fire resistant	1
1	1045604	• Ell,male, 37, $\frac{1}{2}$ -20 x $\frac{3}{8}$ NPT	1
2	329830	• Connector, female, $\frac{1}{4}$ hose, $\frac{1}{2}$ -20 barbed	4
3	1010773	• Hose, $\frac{1}{4}$ I.D., fire resistant, blue, Push-Lok	32.9 ft
4	1045607	• Clamp, hose, 0.50 O.D., cushion	3
5	124795	• Fitting, hose, $\frac{3}{4}$ barbed x $\frac{1}{16}$	2
6	329829	• Connector, female, $\frac{1}{4}$ hose, $\frac{7}{16}$ -20 barbed	4
7	145240	• Hose, 0.75 I.D., fire resist, blue	4.8 ft
8	282785	• Clamp, $\frac{1}{2}$ I.D.	1
9	324289	• Strap, cable, 0.06-4.00, black	10
10	981647	• Screw, socket, $\frac{1}{4}$ -20 x 2.5	2
11	983141	• Washer, lock, e, internal, $\frac{1}{4}$	2
12	900481	• Adhesive, pipe	AR
AR: As Required: 按需要			

配有降压选项的 5/30加仑大型泵座黑色胶管

请参见图8和图9，以及下方零件表。




图 8 配有降压选项的5/30加仑大型泵座黑色胶管




图 9 配有降压选项的5/30加仑大型泵座黑色胶管（续）

项目	P/N	描述	数量
—	1071076	Module Interconnect hose, large frame, with depressurization, 5/30, black	1
1	1045604	• Ell,male, 37, $\frac{1}{2}$ -20 x $\frac{3}{8}$ NPT	1
2	329830	• Connector, female, $\frac{1}{4}$ hose, $\frac{1}{2}$ -20 barbed	4
3	1004375	• Clamp, hose, $\frac{9}{16}$, crimp, double ear	8
4	805652	• Hose, air $\frac{1}{4}$ I.D.	32.9 ft
5	1045607	• Clamp, hose, 0.50 O.D., cushion	3
6	124795	• Fitting, hose, $\frac{3}{4}$ barbed x $1\frac{1}{16}$	2
7	1004377	• Clamp, hose, 1.125, crimp, double ear	2
8	329829	• Connector, female, $\frac{1}{4}$ hose, $\frac{7}{16}$ -20 barbed	4
9	124792	• Hose, 0.75 I.D., 200 PSI	4.8 ft
10	282785	• Clamp, $1\frac{1}{2}$ I.D.	1
11	324289	• Strap, cable, 0.06-4.00, black	10
12	981647	• Screw, socket, $\frac{1}{4}$ -20 x 2.5	2
13	983141	• Washer, lock, e, internal, $\frac{1}{4}$	2
14	900481	• Adhesive, pipe	AR

AR: As Required: 按需要

55加仑大型泵座 耐火胶管

请参见图10和以下零件表。




图 10 55加仑大型泵座耐火胶管

项目	P/N	描述	数量
—	1071077	Module Interconnect hose, large frame, 55-gallon, fire resistant	1
1	972658	• Ell, male, 37, $\frac{9}{16}$ -18 x $\frac{3}{8}$	1
2	1045647	• Connector, female, barbed, $\frac{3}{8}$ t, $\frac{9}{16}$ -18, brass	2
3	1045606	• Hose, $\frac{3}{8}$ I.D., fire resistant, blue, Push-Lok	8.2 ft
4	1045608	• Clamp, hose, $\frac{5}{8}$ O.D, cushion	1
5	124795	• Fitting, hose, $\frac{3}{4}$ barbed x $1\frac{1}{16}$	2
6	329829	• Connector, female, $\frac{1}{4}$ hose, $\frac{7}{16}$ -20 barbed	2
7	1010773	• Hose, $\frac{1}{4}$ I.D., fire resistant, blue, Push-Lok	5.4 ft
8	145240	• Hose, 0.75 I.D., fire resist, blue	4.8 ft
9	324289	• Strap, cable, 0.06-4.00, black	10
10	900481	• Adhesive, pipe	AR
AR: As Required: 按需要			

55加仑大型泵座 绿色耐火胶管

请参见图11和下方零件表。




图 11 55加仑大型泵座绿色耐火胶管

项目	P/N	描述	数量
—	1082262	Module, hose, XD2, large frame, G-port	1
1	1082097	• Tubing, 6 mm, flame resistant, green polyethylene	6.1 ft
2	1082263	• Connector, male, 3/8, hose R 1/4 BSPT, barb	1
3	1045605	• Hose, air, 3/8 ID x 5/8 OD, 300 psi	8 ft
4	324289	• Strap, cable, 0.06-4, black	10
5	1045647	• Connector, female, barbed, 3/8 T, 9/16-18, brass	1
6	972852	• Connector, male, 3/4 hose, 3/4 NPT, barb	1
7	124795	• Fitting, hose, 3/4 barb x 1 1/16	1
8	124792	• Hose, 0.75 ID, 200 psi	4.3 ft
9	1043385	• Clamp, hose, 0.31 OD, cushion	AR
10	900481	• Adhesive, pipe	AR
AR: As Required: 按需要			

55加仑大型泵座黑色胶管

请参见图12和以下零件表。




图 12 55加仑大型泵座黑色胶管

项目	P/N	描述	数量
—	1071078	Module Interconnect hose, large frame, 55-gallon, black	1
1	972658	• Ell, male, 37, $\frac{9}{16}$ -18 x $\frac{3}{8}$	1
2	1045647	• Connector, female, barbed, $\frac{3}{8}$ t, $\frac{9}{16}$ -18, brass	2
3	1045321	• Clamp, hose, $\frac{5}{8}$ crimp, double ear	2
4	1045605	• Hose, air, $\frac{3}{8}$ I.D. x $\frac{5}{8}$ O.D., 300 psi	8.2 ft
5	1045608	• Clamp, hose, $\frac{5}{8}$ O.D., cushion	1
6	124795	• Fitting, hose, $\frac{3}{4}$ barbed x $1\frac{1}{16}$	2
7	1004377	• Clamp, hose, 1.125, crimp, double ear	2
8	329829	• Connector, female, $\frac{1}{4}$ hose, $\frac{7}{16}$ -20 barbed	2
9	1004375	• Clamp, hose, $\frac{9}{16}$, crimp, double ear	2
10	805652	• Hose, air $\frac{1}{4}$ I.D.	5.4 ft
11	124792	• Hose, 0.75 I.D., 200 psi	4.8 ft
12	324289	• Strap, cable, 0.06-4.00, black	10
13	900481	• Adhesive, pipe	AR
AR: As Required: 按需要			

注意：

[illegible]

配有降压选项的55加仑大型泵座耐火胶管

请参见图13和图14，以及下方零件表。




图 13 55加仑大型泵座黑色胶管




图 14 55加仑大型泵座黑色胶管 (续)

项目	P/N	描述	数量
—	1071079	Module Interconnect hose, large frame, with depressurization, 55-Gallon Fire Resistant	1
1	972658	• Ell, male, 37, $\frac{9}{16}$ -18 x $\frac{3}{8}$	1
2	1045647	• Connector, female, barbed, $\frac{3}{8}$ t, $\frac{9}{16}$ -18, brass	2
3	1045606	• Hose, $\frac{3}{8}$ I.D., fire resistant, blue, Push-Lok	8.2 ft
4	1045608	• Clamp, hose, $\frac{5}{8}$ O.D., cushion	1
5	124795	• Fitting, hose, $\frac{3}{4}$ barbed x $\frac{1}{16}$	2
6	329829	• Connector, female, $\frac{1}{4}$ hose, $\frac{7}{16}$ -20 barbed	4
7	1010773	• Hose, $\frac{1}{4}$ I.D., fire resistant, blue, Push-Lok	24.7 ft
8	145240	• Hose, 0.75 I.D., fire resist, blue	4.8 ft
9	282785	• Clamp, $1\frac{1}{2}$ I.D.	1
10	329830	• Connector, female, $\frac{1}{4}$ hose, $\frac{1}{2}$ -20 barbed	2
11	324289	• Strap, cable, 0.06-4.00, black	10
12	981647	• Screw, socket, $\frac{1}{4}$ -20 x 2.5	2
13	983141	• Washer, lock, e, internal, $\frac{1}{4}$	2
14	1045607	• Clamp, hose, 0.50 O.D., cushion	2
15	900481	• Adhesive, pipe	AR
AR: As Required: 按需要			

配有降压选项的55加仑大型泵座黑色胶管

请参见图15和图16，以及下方零件表。




图 15 配有降压选项的55加仑大型泵座黑色胶管




图 16 配有降压选项的55加仑大型泵座黑色胶管 (续)

项目	P/N	描述	数量
—	1071080	Module interconnect hose, large frame, with depressurization, 55-gallon black	1
1	972658	• Ell, male, 37, $\frac{9}{16}$ -18 x $\frac{3}{8}$	1
2	1045647	• Connector, female, barbed, $\frac{3}{8}$ t, $\frac{9}{16}$ -18, brass	2
3	1045321	• Clamp, hose, $\frac{5}{8}$ crimp, double ear	2
4	1045605	• Hose, air, $\frac{3}{8}$ I.D. x $\frac{5}{8}$ O.D., 300 psi	8.2 ft
5	1045608	• Clamp, hose, $\frac{5}{8}$ O.D., cushion	1
6	124795	• Fitting, hose, $\frac{3}{4}$ barbed x $1\frac{1}{16}$	2
7	1004377	• Clamp, hose, 1.125, crimp, double ear	2
8	329829	• Connector, female, $\frac{1}{4}$ hose, $\frac{7}{16}$ -20 barbed	4
9	1004375	• Clamp, hose, $\frac{9}{16}$, crimp, double ear	6
10	805652	• Hose, air $\frac{1}{4}$ I.D.	24.7 ft
11	124792	• Hose, 0.75 I.D., 200 psi	4.8 ft
12	282785	• Clamp, $1\frac{1}{2}$ ID	1
13	329830	• Connector, female, $\frac{1}{4}$ hose, $\frac{1}{2}$ -20 barbed	2
14	324289	• Strap, cable, 0.06-4.00, black	10
15	981647	• Screw, socket, $\frac{1}{4}$ -20 x 2.5	2
16	983141	• Washer, lock, e, internal, $\frac{1}{4}$	2
17	1045607	• Clamp, hose, 0.50 OD, cushion	2
18	900481	• Adhesive, pipe	AR

AR: As Required: 按需要

VE小型泵座胶管

请参见图17和以下零件表。




图 17 Rhino VE小型泵座胶管

项目	P/N	描述	数量
—	1072964	Module hose, small frame, VE	1
1	805652	• Hose, air, 1/4 ID	3 ft
2	1073450	• Connector, male 1/4 hose x 1/8 NPT, barbed	1
3	324046	• Hanger, hose	1
4	1073256	• Coupler, disconnect, barb, push lock, 1/4	1
5	972119	• Elbow, male, 1/4 tube x 1/8 NPT	1
6	900571	• Tube, Polyethylene, 1/4	12 ft
7	124792	• Hose, 0.75 I.D., 200 psi	5 ft
8	324289	• Strap, cable, 0.06-4.00, black	5
9	124795	• Fitting, hose, 3/4 barbed x 1 ¹ / ₁₆	1
10	972852	• Connector, male 3/4 hose x 3/4 NPT, barbed	1
11	900481	• Adhesive, pipe	AR

AR: As Required: 按需要

VE小型泵座CE胶管

请参见图18和以下零件表。




图 18 Rhino VE小型泵座CE胶管

项目	P/N	描述	数量
—	1097597	Module hose, small frame, VE	1
1	805652	• Hose, air, 1/4 ID	4 ft
2	1073450	• Connector, male 1/4 hose x 1/8 NPT, barbed	1
3	324046	• Hanger, hose	1
4	1073256	• Coupler, disconnect, barb, push lock, 1/4	1
5	972119	• Elbow, male, 1/4 tube x 1/8 NPT	1
6	900571	• Tube, Polyethylene, 1/4	12 ft
7	124792	• Hose, 0.75 I.D., 200 psi	5 ft
8	324289	• Strap, cable, 0.06-4.00, black	5
9	124795	• Fitting, hose, 3/4 barbed x 1 ¹ / ₁₆	1
10	972852	• Connector, male 3/4 hose x 3/4 NPT, barbed	1
11	900481	• Adhesive, pipe	AR

AR: As Required: 按需要

VE大型泵座胶管

请参见图19和以下零件表。




图 19 Rhino VE大型泵座CE胶管

项目	P/N	描述	数量
—	1072966	Module hose, large frame, VE	1
1	1045605	• Hose, air, 3/8 ID x 5/8 OD, 300 psi	5.5 ft
2	972893	• Connector, male 3/8 hose x 1/4 NPT, barbed	1
3	324046	• Hanger, hose	1
4	1076422	• Coupler, disconnect, barb, push lock, 3/8	1
5	972119	• Elbow, male, 1/4 tube x 1/8 NPT	1
6	900571	• Tube, Polyethylene, 1/4	12 ft
7	124792	• Hose, 0.75 I.D., 200 psi	5 ft
8	324289	• Strap, cable, 0.06-4.00, black	5
9	124795	• Fitting, hose, 3/4 barbed x 1 ¹ / ₁₆	1
10	972852	• Connector, male 3/4 hose x 3/4 NPT, barbed	1
11	900481	• Adhesive, pipe	AR

AR: As Required: 按需要

VE大型泵座CE胶管

请参见图20和以下零件表。




图 20 Rhino VE大型泵座CE胶管

项目	P/N	描述	数量
—	1097596	Module hose, large frame, VE	, CE1
1	1045605	• Hose, air, 3/8 ID x 5/8 OD, 300 psi	5.5 ft
2	972893	• Connector, male 3/8 hose x 1/4 NPT, barbed	1
3	324046	• Hanger, hose	1
4	1076422	• Coupler, disconnect, barb, push lock, 3/8	1
5	972119	• Elbow, male, 1/4 tube x 1/8 NPT	1
6	900571	• Tube, Polyethylene, 1/4	12 ft
7	124792	• Hose, 0.75 I.D., 200 psi	5 ft
8	324289	• Strap, cable, 0.06-4.00, black	5
9	124795	• Fitting, hose, 3/4 barbed x 1 ¹ / ₁₆	1
10	972852	• Connector, male 3/4 hose x 3/4 NPT, barbed	1
11	900481	• Adhesive, pipe	AR

AR: As Required: 按需要

注意：

[illegible]

出版12/12

原始著作权日期 2007。Nordson、Nordson标志和Rhino是诺信公司的注册
商标。其它所有商标归其厂家所有。

- 原始文档译文 -