

## Insuflação do módulo do cabo do suporte do filtro



**ATENÇÃO:** Apenas permita que pessoal qualificado realize as seguintes tarefas. Siga as indicações de segurança contidas neste documento e em toda a documentação relacionada.

Consulte a figura 1. Uma conexão de módulo I/O de DeviceNet proporciona sinais de comunicação para dois canais. O canal 1 proporciona o sinal de comunicação para o pressóstato. O canal 2 proporciona o sinal de comunicação para o filtro.

**NOTA:** Embora o Rhino SD/XD possa não estar configurado com um pressóstato, a bifurcação (2) do módulo do cabo do suporte do filtro tem de ser usada para separar os canais 1 e 2 do módulo I/O de DeviceNet.

1. Se o descarregador de alta capacidade Rhino SD/XD estiver configurado com um pressóstato, desligue o cabo (3) do pressóstato da conexão do módulo I/O de DeviceNet (1).
2. Instale a bifurcação (2) para a entrada da conexão (1) do módulo I/O de DeviceNet.

*(continua na página seguinte...)*





Figura 1 Instalação da bifurcação (está ilustrada a configuração do pressóstato)

3. Consulte a figura 2. Ligue o cabo do filtro (6) à bifurcação (1) etiquetada com 2 e à conexão do suporte do filtro.

**NOTA:** Omita o passo 4 se o descarregador Rhino SD/XD não estiver configurado com um pressóstato.

4. Se for usado, ligue o cabo do pressóstato (8) à bifurcação (1) etiquetada com 1.
5. Coloque as etiquetas (2, 3, 5) nas braçadeiras de cabos (4) como ilustrado. Coloque as braçadeiras de cabos nos cabos.
6. Coloque as braçadeiras de cabos (7) conforme seja necessário.

## Peças

Consulte a figura 2 e a lista de peças seguinte.

**NOTA:** Item 8 faz parte do módulo do pressóstato. Consulte informações para encomendar na folha de instruções *Pressóstatos Rhino SD/XD para aplicações PLC/PCI DeviceNet*.




Figura 2 Instalação do módulo do suporte do filtro (está ilustrada a configuração do pressóstato)

Item	Peça	Descrição	Qtd	Nota
—	1046802	Module, filter cable	1	
1	1045886	• Cable, Y, 4-pin, Micro DC, 18 AWG, 0.3 m	1	
2	1046729	• Label, I/O mod, AIR PRESSURE/FILTER	1	
3	1046728	• Label, cable, FILTER	4	
4	939110	• Strap, cable, 0.875 diameter	6	
5	1046800	• Label, cable, AIR PRESSURE SWITCH	2	
6	1046801	• Cable, 4-pin, Micro DC, 18 AWG, 6 m, male/female	1	
7	324289	• Strap, cable	6	