

Instalar el soporte del filtro Módulo del cable



AVISO: Encomendar las siguientes tareas únicamente a personal especializado. Seguir las instrucciones de seguridad que se indican en este documento y el resto de la documentación seleccionada

Ver la figura 1. Una conexión del módulo E/S DeviceNet proporciona las señales de comunicación para dos canales. El canal 1 proporciona la señal de la comunicación para el presostato. El canal 2 proporciona la señal de comunicación para el filtro.

NOTA: A pesar de que Rhino SD/XD puede no estar configurado con un presostato, el cable del soporte de filtro separador Y de módulo (2) debe utilizarse para separar en los canales 1 y 2 del módulo E/S DeviceNet.

1. Si el descargador de gran volumen Rhino SD/XD está configurado con un presostato, desconectar el cable del presostato (3) de la conexión del módulo E/S DeviceNet (1).
2. Instalar el separador Y (2) en la entrada de conexión del módulo E/S DeviceNet (1).

(continúa en la página siguiente...)




Figura 1 Instalación del separador Y (se muestra la configuración del presostato)

- Ver la figura 2. Conectado el cable del filtro (6) al separador Y (1) etiquetado y conexión de soporte del filtro.

NOTA: Omitir el paso 4 si el descargador Rhino SD/XD no está configurado con un presostato.

- En caso de aplicarlo, conectar el cable del presostato (8) al separador Y (1) etiquetado 1.
- Instalar los cables (2, 3, 5) en las abrazaderas (4), tal y como se muestra. Instalar las abrazaderas en los cables.
- Instalar las abrazaderas (7) tal y como se requiere.

Piezas

Ver la figura 2 y la siguiente lista de piezas.

NOTA: El ítem 8 es parte del módulo del presostato. Ver los presostatos *Rhino SD/XD* para la hoja de instrucciones de las aplicaciones PLC/PCI DeviceNet para solicitar información.




Figura 2 Instalación del módulo de soporte del filtro (se muestra la configuración del presostato)

Ítem	Pieza	Descripción	Cant.	Nota
—	1046802	Module, filter cable	1	
1	1045886	• Cable, Y, 4–pin, Micro DC, 18 AWG, 0.3 m	1	
2	1046729	• Label, I/O mod, AIR PRESSURE/FILTER	1	
3	1046728	• Label, cable, FILTER	4	
4	939110	• Strap, cable, 0.875 diameter	6	
5	1046800	• Label, cable, AIR PRESSURE SWITCH	2	
6	1046801	• Cable, 4–pin, Micro DC, 18 AWG, 6 m, male/female	1	
7	324289	• Strap, cable	6	

Edición 4/06

Fecha de copyright original 2006. Nordson, el logotipo de Nordson y Rhino son marcas comerciales registradas de Nordson Corporation. El resto de marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

- Traducción del original -