

Filterkabelmodul installieren



ACHTUNG: Alle nachstehend aufgeführten Arbeiten nur von qualifiziertem Personal ausführen lassen. Sicherheitshinweise hier und in der gesamten Dokumentation befolgen.

Siehe Abbildung 1. Ein DeviceNet I/O-Modulanschluss liefert Kommunikationssignale für zwei Kanäle. Kanal 1 liefert das Kommunikationssignal für den Druckschalter. Kanal 2 liefert das Kommunikationssignal für den Filter.

HINWEIS: Obwohl der Rhino SD/XD möglicherweise nicht mit einem Druckschalter ausgestattet ist, muss der Y-Verteiler (2) des Filterkabelmoduls zur Trennung der DeviceNet I/O-Modulkanäle 1 und 2 verwendet werden.

1. Wenn der Rhino SD/XD Fassentleerer mit einem Druckschalter ausgestattet ist, das Druckschalterkabel (3) vom DeviceNet I/O-Modulanschluss (1) trennen.
2. Den Y-Verteiler (2) am Eingang des DeviceNet I/O-Modulanschlusses (1) installieren.

(Fortsetzung auf der nächsten Seite...)




Abb. 1 Y-Verteiler installieren (Abbildung zeigt Druckschalterkonfiguration)

- Siehe Abbildung 2. Filterkabel (6) am Y-Verteiler (1) mit der Kennzeichnung 2 und am Filteranschluss anschließen.

HINWEIS: Schritt 4 überspringen, wenn der Rhino SD/XD Fassentleerer nicht mit einem Druckschalter ausgestattet ist.

- Sofern verwendet, Druckschalterkabel (8) am Y-Verteiler (1) mit der Kennzeichnung 1 anschließen.
- Aufkleber (2, 3, 5) wie abgebildet an den Kabelschellen (4) anbringen. Kabelschellen an den Kabeln anbringen.
- Nach Bedarf Kabelbinder (7) anbringen.

Ersatzteile

Siehe Abb. 2 und nachstehende Ersatzteilliste.

HINWEIS: Position 8 ist Teil des Druckschaltermoduls. Bestellinformationen siehe Benutzerhinweise *Rhino SD/XD Druckschalter für PLC/PCI- und DeviceNet-Anwendungen*.




Abb. 2 Filtermodul installieren (Abbildung zeigt Druckschalterkonfiguration)

Position	P/N	Benennung	Anzahl
—	1046802	Module, filter cable	1
1	1045886	• Cable, Y, 4-pin, Micro DC, 18 AWG, 0.3 m	1
2	1046729	• Label, I/O mod, AIR PRESSURE/FILTER	1
3	1046728	• Label, cable, FILTER	4
4	939110	• Strap, cable, 0.875 diameter	6
5	1046800	• Label, cable, AIR PRESSURE SWITCH	2
6	1046801	• Cable, 4-pin, Micro DC, 18 AWG, 6 m, male/female	1
7	324289	• Strap, cable	6

Ausgabe 4/06

Datum der Original-Urheberrechte: 2006. Nordson, das Nordson Logo und Rhino sind eingetragene Warenzeichen der Nordson Corporation.

Alle anderen Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.

- Übersetzung des Originals -