

## Rhino<sup>®</sup> AB 下部チェックの交換



警告：次の作業は、有資格者のみが実行して下さい。本書およびその他すべての関連文書に記載されている安全指示に従って下さい。


### 下部チェックの交換

図 1 を参照。

1. ボルト (8) を溶剤チャンバー (1) から取外す。
2. サイフォンハウジング (6) を圧ハウジング (2) から切り離す。必要に応じてソフトで清潔な木製ハンマーを用いる。
3. ボールガイド (4)、ガイドピン (3) とボール (5) を取外す。

注記：時間を経て、サイフォンボールおよびサイフォンシートは互いに摩耗し合い、ボールおよびサイフォンハウジングは交換されない限り互いに適合し合います。サイフォンシートは、シートが摩耗あるいは損傷しない限りハウジング内へぴったりと押されるため、交換時にはサイフォンハウジングと一緒に交換すること。

4. 新しいボール (5)、ボールガイド (4) とガイドピン (3) をサイフォンハウジング (6) のシート内に取付ける。
5. Oリング (9) を圧ハウジング (2) から取外し、新しいOリングと交換する。  
注記：シリンダーが分解中に共に外れることがあります。キットには、シリンダーの両末端用のOリングが含まれています。
6. サイフォンハウジング (6) を圧ハウジング (2) 上に再取付けする。
7. ボルト (8) およびワッシャー (7) で、サイフォンハウジング (6) を溶剤チャンバー (1) に固定する。



10014905

図 1 下部チェックの交換

- |            |               |         |
|------------|---------------|---------|
| 1. 溶剤チャンバー | 4. ボールガイド     | 7. 座金   |
| 2. 圧ハウジング  | 5. ボール        | 8. ねじ   |
| 3. ガイドピン   | 6. サイフォンハウジング | 9. Oリング |

## パーツ

パーツは、Nordson Industrial Coating Systemsサポートセンター：  
(800) 433-9319、もしくは最寄のノードソン代理店までご注文下さい。

### 図解パーツリストの使用

項目 (Item) コラムの番号は、以下の各パーツリストの同じ図解パーツを指します。コードNS (Not Shown - 図なし) は、リストのパーツが図表示されていないことを指します。ダッシュ (-) は、そのパーツ番号が図内のすべてのパーツに当てはまることを指します。

P/Nコラム内の番号は、Nordson社パーツ番号です。このコラム内の連続ダッシュ (- - - - -) は、パーツの単独注文ができないことを指します。

説明 (Description) コラムは、パーツの名称およびそのサイズ、必要に応じて他の特徴を示します。字下げは、アッセンブリ、サブアッセンブリならびにパーツ間の関係を示します。

- アセンブリを注文する場合、アイテム1および2が含まれます。
- アイテム1を注文する場合、アイテム2が含まれます。
- アイテム2を注文すると、アイテム2のみが納品されます。


数量 (Quantity) コラムの番号は、ユニット、アッセンブリ、あるいはサブアッセンブリの数量 (その他) を示します。コードAR (As Required) は、パーツ番号をひとつのバルク項目として注文する場合、あるいは製品バージョンまたはモデルに応じたアセンブリーとして注文する場合に使用されます。

注記欄の文字は各パーツリストの末尾の注記を指します。注記には使用法や注文などの重要な情報が含まれます。注記には特に注意を払ってください。

項目	P/N	説明	数量	注記
-	0000000	アッセンブリ	1	
1	000000	• サブアッセンブリ	2	A
2	000000	•• パーツ	1	

## Rhino® AB 下部チェック交換キット

図2および以下のパーツリストを参照。



10014905

10014555

図 2 下部チェックの交換

注記：追加パーツは見易さのため単独表示。

項目	P/N	説明	数量	注記
-	1613089	KIT, lower check, Rhino, AB	1	
1	1612695	• O-RING, Viton, 1.484 ID x 0.139 W, brown	1	
2	941440	• O-RING, hot paint, 2.50 x 2.688 x 0.094	2	
3	247632	• GUIDE, ball, 25B	1	
4	246227	• PIN, guide, 4:1	1	
5	900002	• BALL, 440 stainless steel, 1.125, 100	1	
6	-----	• HOUSING, pressure, Rhino, AB	1	
7	-----	• WASHER, flat, M, reg, M8, steel, zinc, per ISO 7089	3	
8	-----	• SCREW, socket, M8 x 150, zinc, Class 12.9, per ISO 4762	3	
9	940141	• O-RING, Viton™, 0.489 ID x 0.070 W, brown	1	

2018年6月発行

当初の著作権の日付、2018年。Rhino, NordsonおよびNordsonのロゴは、Nordson Corporationの登録商標です。

その他のすべての商標はそれぞれの所有者に属します。

- オリジナル翻訳 -

① <http://www.nordson.com/en/global-directory>