


Světelná věž pro signalizaci hladiny v kontejneru Rhino[®] SD3/XD3

Popis

Viz obrázek 1.

Světelná věž přečerpávače Rhino[®] SD3/XD3 signalizuje, že je kontejner téměř nebo zcela prázdný. Pozici pro signalizaci *nízké hladiny* si zákazník nastavuje sám.



10016801

Obrázek 1 Světelná věž pro signalizaci hladiny v kontejneru

Montážní pokyny




VAROVÁNÍ: Všechny následující činnosti smí provádět jen kvalifikovaný personál. Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené zde a v ostatních souvisejících dokumentech.

Viz obrázek 2.

1. Pomocí dvou šroubů (2) namontujte indikátor světelné věže (1) na montážní držák (6) pneumatického řídicího modulu.
2. Pomocí stavěcího šroubu namontujte snímač *nízké* hladiny (4) ke spojovací tyči (3).

POZNÁMKA: Snímač *nízké* hladiny (4) může být umístěn v libovolné výšce na spojovací tyči podle preferencí zákazníka.

POZNÁMKA: Snímač *prázdného* kontejneru (5) je standardním prvkem všech přečerpávačů Rhino.



10016501


Obrázek 2 Světelná věž na 5galonovém přečerpávači

Připojení potrubí


Viz obrázky 3 a 4. Pro následující připojení použijte 4mm trubici.

1. Odpojte trubici od signalizačního otvoru (N) snímače prázdného kontejneru. Do signalizačního otvoru snímače prázdného kontejneru namontujte armaturu tvaru Y. Trubici znovu připojte k armatuře tvaru Y (N1).
2. Armaturu tvaru Y (N2) připojte k otvoru na světelnou věž k signalizaci prázdného kontejneru (H).
3. Odpojte přívodní trubici od přívodního otvoru pro snímač hladiny (P) a znovu jej připojte k otvoru trojcestného kolena (D).
4. Přívod do snímače hladiny (P) připojte k otvoru 1 trojcestného kolena (F).
5. Otvor pro světelnou věž k signalizaci nízké hladiny (G) připojte k otvoru 2 pro sestavu vzduchového ventilu (B).
6. Otvor 2 trojcestného kolena (E) připojte k otvoru 1 pro snímač nízké hladiny (J).
7. Trubici z vedení pro zdvih pístu (Q) připojte k otvoru 3 sestavy vzduchového ventilu (C).
8. Otvor 1 sestavy vzduchového ventilu (A) připojte k otvoru 2 pro snímač nízké hladiny (K).


POHLED NA SVĚTELNOU VĚŽ ZESPODU



SNÍMAČ NÍZKÉ HLADINY



SNÍMAČ PRÁZDNÉHO KONTEJNERU




10016801

1606903

Obrázek 3 Připojení trubíc světelné věže

- | | | |
|--|---|--|
| A. Otvor 1 pro sestavu vzduchového ventilu | E. Otvor 2 trojcestného kolena | J. Otvor 1 pro snímač nízké hladiny |
| B. Otvor 2 pro sestavu vzduchového ventilu | F. Otvor 1 trojcestného kolena | K. Otvor 2 pro snímač nízké hladiny |
| C. Otvor 3 pro sestavu vzduchového ventilu | G. Otvor pro světelnou věž pro signalizaci nízké hladiny | L. Otvor 1 pro snímač prázdného kontejneru |
| D. Otvor 3 trojcestného kolena | H. Otvor pro světelnou věž pro signalizaci prázdného kontejneru | M. Otvor 2 pro snímač prázdného kontejneru |



10014972

Obrázek 4 Připojení trubic světelné věže

N. Armatura tvaru Y pro snímač prázdného kontejneru

P. Přívod do snímače hladiny


Q. Vedení pro zdvih pístu

Náhradní díly

Chcete-li objednat díly, kontaktujte středisko zákaznické podpory společnosti Nordson na čísle (800) 433-9319 nebo se obraťte na místního zástupce společnosti Nordson.

Modul světelné věže pro signalizaci hladiny v kontejneru Rhino SD3/XD3

Viz obr. 5 a následující seznam dílů.



10016801

Obrázek 5 Vedení trubic světelné věže / snímače

6 Světelná věž pro signalizaci hladiny v kontejneru Rhino® SD3/XD3

Položka	P/N	Popis	Počet	Poznámka
—	-----	MODULE, light tower, pneumatic, 120 V	1	
1	-----	• SCREW, socket, M6 x 12, zinc, Class 12.9, per ISO 4762	4	
2	-----	• ELBOW, male, plug-in, 4-mm tube x 4-mm stem	2	
3	-----	• ELBOW, male, 4-mm tube x R 1/8	3	
4	-----	• ELBOW, triple, 4-mm tube x R 1/8	1	
5	-----	• VENT, breather, sintered, R 1/8	1	
6	-----	• INDICATOR, light tower, L/E, 120 V	1	
7	-----	• BRACKET, light tower, Rhino	1	
8	-----	• SCREW, socket head, M8 x 1.25 x 16, zinc, Class 12.9, per ISO 4762	2	
9	-----	• ASSEMBLY, valve, air, 3/2, 1/8	1	
10	-----	• SCREW, socket, M3 x 25, zinc, Class 12.9, per ISO 4762	2	
NS	-----	• FITTING, Y plug-in, 4-mm tube	1	
NS	900481	• ADHESIVE, pipe/thread/hydraulic sealant	1	
NS	900464	• ADHESIVE, Loctite® Threadlocker Blue 242®, removable, 50 m	1	
NS: Bez zobrazení				

Vydání 6/18

Původní copyright 2018. Rhino, Nordson a logo Nordson jsou registrované ochranné známky společnosti Nordson Corporation.

Ostatní ochranné známky jsou vlastnictvím jejich příslušných majitelů.

- Překlad původního dokumentu -