



# Module porte-tuyau pour commandes pneumatiques Rhino® SD3/XD3

## Description

Voir la figure 1. Le module porte-tuyau Rhino® SD3/XD3 pour les commandes pneumatiques supporte les tuyaux et/ou tube entre le module de commande et la pompe pour éviter qu'ils n'interfèrent avec le mouvement montant et descendant du coulisseau.



10014972



10015086


Figure 1 Module porte-tuyau

## Pièces de rechange

Pour commander des pièces, appeler le centre d'assistance Nordson Industrial Coating Systems au (800) 433-9319 ou le représentant local de Nordson.

### Module porte-tuyau pour vide-fûts de 5 Gal (20 l)

Voir la figure 2 et la liste de pièces ci-après.




10017607

Figure 2 Module porte-tuyau pour vide-fûts de 5 Gal (20 l)

| Élément | P/N     | Description                                                     | Quantité | Note |
|---------|---------|-----------------------------------------------------------------|----------|------|
| —       | 1613342 | MODULE, pole, hose, pneumatic, SD3/XD3, 5-gal                   | 1        |      |
| 1       | -----   | • CLAMP, 21.3 mm - 1/2-in. pipe                                 | 3        |      |
| 2       | -----   | • WASHER, flat, M, narrow, M6, steel, zinc, per ISO 7089        | 4        |      |
| 3       | -----   | • SCREW, socket, 1/4 - 20 x 1.75, zinc, Grade 8, per ANSI B18.3 | 6        |      |
| 4       | -----   | • FITTING, electrical conduit, rigid, 1/2 in.                   | 1        |      |
| 5       | -----   | • WASHER, lock, E, int, 1/4, steel, zinc, per ANSI B27.1        | 2        |      |
| 6       | -----   | • D-RING, stainless steel, 5/16 in. X 2 3/4 in.                 | 1        |      |
| 7       | -----   | • CLAMP, hose, 0.31 outside diameter, cushion                   | 2        |      |
| 8       | -----   | • CONDUIT, rigid, electrical, 1/2 in., steel, 42-in. long       | 1        |      |

**Module porte-tuyau pour vide-fûts de 55 Gal (200 l)**

Voir la figure 3 et la liste de pièces ci-après.



10017287

Figure 3 Module porte-tuyau pour vide-fûts de 55 Gal (200 l)

| Élément | P/N     | Description                                                     | Quantité | Note |
|---------|---------|-----------------------------------------------------------------|----------|------|
| —       | 1612886 | MODULE, pole, hose, pneumatic, SD3/XD3, 55-gal                  | 1        |      |
| 1       | -----   | • SCREW, socket, 1/4 - 20 x 2.5, zinc, Grade 8, per ANSI B18.3  | 2        |      |
| 2       | -----   | • WASHER, lock, internal, 1/4, steel, zinc, per ANSI B27.1      | 4        |      |
| 3       | -----   | • CLAMP, hose, 0.31 outside diameter, cushion                   | 4        |      |
| 4       | 282785  | • CLAMPS, 1 1/2 inside diameter                                 | 1        |      |
| 5       | -----   | • D-RING, stainless steel, 5/16 in. X 2 3/4 in.                 | 2        |      |
| 6       | -----   | • SCREW, socket, 1/4 - 20 x 1.75, zinc, Grade 8, per ANSI B18.3 | 6        |      |
| 7       | -----   | • CLAMP, 21.3 mm - 1/2-in. pipe                                 | 3        |      |
| 8       | -----   | • CONDUIT, rigid, electrical, 1/2 in., steel, 42-in. long       | 1        |      |
| 9       | -----   | • BRACKET, pole, hose, hanging, SD3/XD3                         | 1        |      |
| 10      | -----   | • WASHER, flat, M, narrow, M6, steel, zinc, per ISO 7089        | 4        |      |
| 11      | -----   | • FITTING, electrical conduit, rigid, 1/2 in.                   | 1        |      |

Page laissée blanche intentionnellement

Édition 6/18

Date du copyright original 2018. Rhino, Nordson et le logo Nordson sont des marques déposées de Nordson Corporation.

Toutes les autres marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

**- Traduction du document original -**