



# Modul držáku hadic pro pneumatické ovládací prvky Rhino<sup>®</sup> SD3/XD3

## Popis

Viz obrázek 1. Modul držáku hadic Rhino<sup>®</sup> SD3/XD3 pro pneumatické ovládací prvky nese hadice a/nebo trubice mezi řídicím modulem a čerpadlem, aby nedošlo k blokování pohybu sestavy pístu nahoru nebo dolů.




Obrázek 1 Modul držáku hadic

## Náhradní díly

Chcete-li objednat náhradní díly, zavolejte středisko zákaznické podpory Nordson Industrial Coating na čísle (800) 433-9319 nebo se obraťte na místního zástupce společnosti Nordson.

### Modul držáku hadic pro 5galonový přečerpávač

Viz obr. 2 a následující seznam dílů.




10017607

Obrázek 2 Modul držáku hadic pro 5galonový přečerpávač

| Položka | P/N     | Popis                                                         | Počet | Poznámka |
|---------|---------|---------------------------------------------------------------|-------|----------|
| —       | 1613342 | MODULE, pole, hose, pneumatic, SD3/XD3, 5-gal                 | 1     |          |
| 1       | -----   | • CLAMP, 21.3 mm – ½-in. pipe                                 | 3     |          |
| 2       | -----   | • WASHER, flat, M, narrow, M6, steel, zinc, per ISO 7089      | 4     |          |
| 3       | -----   | • SCREW, socket, ¼ – 20 x 1.75, zinc, Grade 8, per ANSI B18.3 | 6     |          |
| 4       | -----   | • FITTING, electrical conduit, rigid, ½ in.                   | 1     |          |
| 5       | -----   | • WASHER, lock, E, int, ¼, steel, zinc, per ANSI B27.1        | 2     |          |
| 6       | -----   | • D-RING, stainless steel, 5/16 in. X 2 ¾ in.                 | 1     |          |
| 7       | -----   | • CLAMP, hose, 0.31 outside diameter, cushion                 | 2     |          |
| 8       | -----   | • CONDUIT, rigid, electrical, ½ in., steel, 42-in. long       | 1     |          |

**Modul držáku hadic pro 55galonový přečerpávač**

Viz obr. 3 a následující seznam dílů.



10017287

Obrázek 3 Modul držáku hadic pro 55galonový přečerpávač

| Položka | P/N     | Popis                                                         | Počet | Poznámka |
|---------|---------|---------------------------------------------------------------|-------|----------|
| —       | 1612886 | MODULE, pole, hose, pneumatic, SD3/XD3, 55-gal                | 1     |          |
| 1       | -----   | • SCREW, socket, ¼ – 20 x 2.5, zinc, Grade 8, per ANSI B18.3  | 2     |          |
| 2       | -----   | • WASHER, lock, internal, ¼, steel, zinc, per ANSI B27.1      | 4     |          |
| 3       | -----   | • CLAMP, hose, 0.31 outside diameter, cushion                 | 4     |          |
| 4       | 282785  | • CLAMPS, 1 ½ inside diameter                                 | 1     |          |
| 5       | -----   | • D-RING, stainless steel, 5/16 in. X 2 ¾ in.                 | 2     |          |
| 6       | -----   | • SCREW, socket, ¼ – 20 x 1.75, zinc, Grade 8, per ANSI B18.3 | 6     |          |
| 7       | -----   | • CLAMP, 21.3 mm – ½-in. pipe                                 | 3     |          |
| 8       | -----   | • CONDUIT, rigid, electrical, ½ in., steel, 42-in. long       | 1     |          |
| 9       | -----   | • BRACKET, pole, hose, hanging, SD3/XD3                       | 1     |          |
| 10      | -----   | • WASHER, flat, M, narrow, M6, steel, zinc, per ISO 7089      | 4     |          |
| 11      | -----   | • FITTING, electrical conduit, rigid, ½ in.                   | 1     |          |

Tato stránka byla záměrně ponechána prázdná.

Vydání 6/18

Původní copyright 2018. Rhino, Nordson a logo Nordson jsou registrované ochranné známky společnosti Nordson Corporation.

Ostatní ochranné známky jsou vlastnictvím jejich příslušných majitelů.

**- Překlad původního dokumentu -**