


# Rhino<sup>®</sup> SD3/XD3 液用セクション ポンプ吐出マニフォールド

## 説明

図 1 を参照。

Rhino<sup>®</sup> SD3/XD3 液用セクションポンプ吐出マニフォールドにはボールチェックバルブ付きとなしの、2種のバージョンがあります。ボールチェックバルブ付きのマニフォールドは典型的に、アンローダーが操作中に他のアンローダーからの戻り圧を識別できないデュアルアンローダーシステムで使用されます。ボールチェックバルブなしでポンプ吐出マニフォールドは、接着剤流出口ホース、ブリーダーバルブアッセンブリならびにボールチェックバルブマニフォールド内に含まれるその他のオプション機能用の取付け個所として貢献します。



10016448/10016486

図 1 液用セクションポンプ アウトレットマニフォールド

## 仕様


最大原料圧	6000 psi (413バール)
開始圧 (チェックバルブにのみ該当)	20 psi (1.4バール)
大型フレーム流出ポート サイズ	1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -in. SAE、サイズ 20 Oリング ハブ、1 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> -12 UNF-2B ねじ山
小型フレーム流出ポート サイズ	3 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> -in. SAE、サイズ 12 Oリング ハブ、1 <sup>1</sup> / <sub>16</sub> -12 UNF-2B ねじ山

## パーツ

注文 パーツを注文するには、Nordson サポートセンター、電話 (800) 433-9319 あるいは現地の Nordson サービス担当者までご連絡ください。

### ボールチェックバルブ付きポンプ吐出マニフォールド

図 2 および以下のパーツリストを参照。



10016448

図 2 ボールチェックバルブ付きポンプ吐出マニフォールド

## 標準バージョン

項目	P/N	P/N	P/N	P/N	説明	数量	注記
-	1611506	-	-	-	MODULE, check valve, large flow, bleed	1	
-	-	1611507	-	-	MODULE, check valve, large flow, depressurization	1	
-	-	-	1611508	-	MODULE, check valve, small flow, bleed	1	
-	-	-	-	1611509	MODULE, check valve, small flow, depressurization	1	
1	303706	303706	303706	303706	• O-RING, -920, Viton®, 1.475 ID, 0.118 W	2	A
2	1039067	1039067	1039067	1039067	• SEAT, ball, check valve, Rhino SD	1	
3	1041272	1041272	1041272	1041272	• O-RING, -131, Viton, 1.674 ID, 0.103 W	1	A
4	900006	900006	900006	900006	• BALL, 440 stainless steel, 1.500, 100	1	
5	-----	-	-----	-	• PLUG, pipe, socket, flush, R ¼	1	B
6	-----	-----	-----	-----	• BODY, check valve, 10 degrees offset, SD2	1	
7	987066	987066	987066	987066	• SPRING, compression, 2.000 x 1.225 OD x 0.125	1	
8	1101360	1101360	1101360	1101360	• PLUG, SAE, 1-5/8-12 straight thread, check valve	1	A
9	-	-	1081041	1081041	• REDUCER, 1 1/16-12 F x 1 5/8-12 m, steel, Viton	1	A
10	-----	-----	-----	-----	• SCREW, socket, M12 x 1.75 x 130, zinc, Class 12.9, per ISO 4762	4	C
NS	900344	900344	900344	900344	• LUBRICANT, Never Seez®, 8 oz	1	
NS	156289	156289	156289	156289	• LUBRICANT, Mobil SHC™ 634	1	
NS	900481	-	900481	-	• ADHESIVE, pipe/thread/hydraulic sealant	1	
注記 A: 取付け前に Mobil SHC 634 を塗布する。 B: 取付け前に接着剤を塗布する。 C: 取付け前に Never Seezを塗布する。 NS: Not Shown (図解なし)							


## ボールチェックバルブ付きポンプ吐出マニフォールド (続き)

## ステンレス鋼 バージョン

項目	P/N	P/N	P/N	P/N	説明	数量	注記
-	1611510	-	-	-	MODULE, check valve, large flow, stainless steel, bleed	1	
-	-	1611511	-	-	MODULE, check valve, large flow, stainless steel, depressurization	1	
-	-	-	1611512	-	MODULE, check valve, small flow, stainless steel, bleed	1	
-	-	-	-	1611513	MODULE, check valve, small flow, stainless steel, depressurization	1	
1	303706	303706	303706	303706	• O-RING, -920, Viton, 1.475 ID, 0.118 W	2	A
2	1057807	1057807	1057807	1057807	• SEAT, ball, check valve, Rhino SD, stainless steel	1	
3	1041272	1041272	1041272	1041272	• O-RING, -131, Viton, 1.674 ID, 0.103 W	1	A
4	900006	900006	900006	900006	• BALL, 440 stainless steel, 1.500, 100	1	
	-----	-----	-----	-----	• PLUG, pipe, socket, flush. R ¼, stainless steel	1	B
6	-----	-----	-----	-----	• BODY, check valve, 10 degrees offset, XD3, stainless steel	1	
7	987066	987066	987066	987066	• SPRING, compression, 2.000 x 1.225 OD x 0.125	1	
8	1101346	1101346	1101346	1101346	• PLUG, SAE, 1-5/8-12 straight thread, check valve, stainless steel	1	A
9	-	-	1613337	1613337	• REDUCER, 1 1/16-12 F x 1 5/8-12 m, Viton, stainless steel	1	A
10	-----	-----	-----	-----	• SCREW, socket, M12 x 1.75 x 130, zinc, Class 12.9, per ISO 4762	4	C
NS	900344	900344	900344	900344	• LUBRICANT, Never Seez, 8 oz	1	
NS	156289	156289	156289	156289	• LUBRICANT, Mobil SHC 634	1	
NS	900481	-	900481	-	• ADHESIVE, pipe/thread/hydraulic sealant	1	
注記	A: 取付け前に Mobil SHC 634 を塗布する。 B: 取付け前に接着剤を塗布する。 C: 取付け前に Never Seezを塗布する。 NS: Not Shown (図解なし)						

## ポンプ吐出マニフォールド

図 2 および以下のパーツリストを参照。



10016486

図 3 ポンプ吐出マニフォールド

### 標準バージョン

項目	P/N	P/N	P/N	P/N	説明	数量	注記
-	1611598	-	-	-	MODULE, large flow pump outlet bleeder	1	
-	-	1611597	-	-	MODULE, large flow pump outlet depressurization	1	
-	-	-	1611596	-	MODULE, small flow pump outlet, bleeder	1	
-	-	-	-	1611595	MODULE, small flow pump outlet, depressurization	1	
1	303706	303706	303706	303706	• O-RING, -920, Viton, 1.475 ID, 0.118 W	1	A
2	-----	-----	-----	-----	• ADAPTER, pump outlet	1	
3	1041272	1041272	1041272	1041272	• O-RING, -131, Viton, 1.674 ID, 0.103 W	1	A
4	-----	-	-----	-	• PLUG, pipe, socket, flush, R ¼	1	B
5	-----	-----	-----	-----	• BODY, check valve, 10 degrees offset, SD2	1	
6	973477	973477	973477	973477	• PLUG, O-ring, straight thread, 1 ¼ tube, zinc	1	A
7	-	-	1081041	1080141	• REDUCER, 1 1/16-12 F x 1 5/8-12 m, Viton, steel	1	A
8	-----	-----	-----	-----	• SCREW, socket, M12 x 1.75 x 130, zinc, Class 12.9, per ISO 4762	4	C
NS	900344	900344	900344	900344	• LUBRICANT, Never Seez, 8 oz	1	
NS	156289	156289	156289	156289	• LUBRICANT, Mobil SHC 634	1	
NS	900481	-	900481	-	• ADHESIVE, pipe/thread/hydraulic sealant	1	

注記 A: 取付け前にMobil SHC 634 を塗布する。

B: 取付け前に接着剤を塗布する。

C: 取付け前にNever Seezを塗布する。

NS: Not Shown (図解なし)

## 6 Rhino® SD3/XD3 液用セクションポンプ吐出マニフォールド

### ステンレス鋼 バージョン

項目	P/N	P/N	P/N	P/N	説明	数量	注記
-	1611602	-	-	-	MODULE, large flow pump outlet bleeder, stainless steel	1	
-	-	1611601	-	-	MODULE, large flow pump outlet depressurization, stainless steel	1	
-	-	-	1611600	-	MODULE, small flow pump outlet, bleeder, stainless steel	1	
-	-	-	-	1611599	MODULE, small flow pump outlet, depressurization, stainless steel	1	
1	303706	303706	303706	303706	• O-RING, -920, Viton, 1.475 ID, 0.118 W	1	A
2	-----	-----	-----	-----	• ADAPTER, pump outlet, stainless steel	1	
3	1041272	1041272	1041272	1041272	• O-RING, -131, Viton, 1.674 ID, 0.103 W	1	A
4	-----	-	-----	-	• PLUG, pipe, socket, flush, R ¼, stainless steel	1	B
5	-----	-----	-----	-----	• BODY, check valve, 10 degrees offset, XD3, stainless steel	1	
6	1057808	1057808	1057808	1057808	• PLUG, O-ring, straight thread, 1 ¼ tube, stainless steel	1	A
7	-	-	1613337	1613337	• REDUCER, 1 1/16-12 F x 1 5/8-12 m, stainless steel, Viton	1	A
8	-----	-----	-----	-----	• SCREW, socket, M12 x 1.75 x 130, zinc, Class 12.9, per ISO 4762	4	C
NS	900344	900344	900344	900344	• LUBRICANT, Never Seez, 8 oz	1	
NS	156289	156289	156289	156289	• LUBRICANT, Mobil SHC 634	1	
NS	900481	-	900481	-	• ADHESIVE, pipe/thread/hydraulic sealant	1	
注記	A: 取付け前にOリングに Mobil SHC 634 を塗布する。 B: 取付け前にNever Seezを塗布する。 C: 取付け前にNever Seezを塗布する。 NS: Not Shown (図解なし)						

2018年6月発行

当初の著作権の日付、2017年。Rhino, NordsonおよびNordsonのロゴは、Nordson Corporationの登録商標です。

その他のすべての商標はそれぞれの所有者に属します。

- オリジナル翻訳 -

① <http://www.nordson.com/en/global-directory>