


Rozdělovač výtlačku hydraulické části čerpadla Rhino® SD3/XD3

Popis

Viz obrázek 1.

Rozdělovač výtlačku hydraulické části čerpadla Rhino® SD3/XD3 se dodává ve dvou provedeních: se zpětným kulovým ventilem, nebo bez něj. Rozdělovač výtlačku čerpadla se zpětným kulovým ventilem se nejčastěji používá v systémech se dvěma přečerpávacími, v nichž přečerpávač za provozu nesnímá zpětný tlak z druhého přečerpávače. Rozdělovač výtlačku čerpadla bez zpětného kulového ventilu slouží jako místo pro montáž výstupní hadice materiálu, sestavy vypouštěcího ventilu a dalších volitelných funkcí, které se nacházejí v rozdělovači zpětného kulového ventilu.



10016448/10016486

Obrázek 1 Rozdělovač výtlačku hydraulické části čerpadla

Technické parametry


Maximální tlak materiálu	6 000 psi (413 bar)
Otvírací tlak (platí jen pro zpětný ventil)	20 psi (1,4 bar)
Velikost výstupního otvoru s velkým rámem	1 1/4 palce SAE, podložka O-kroužku velikosti 20, závit 1 5/8-12 UNF-2B
Velikost výstupního otvoru s malým rámem	3/4 palce SAE, podložka O-kroužku velikosti 12, závit 1 1/16-12 UNF-2B

Náhradní díly

Chcete-li objednat díly, kontaktujte středisko zákaznické podpory společnosti Nordson na čísle (800) 433-9319 nebo se obraťte na místního zástupce společnosti Nordson.

Rozdělovač výtlačku čerpadla se zpětným kulovým ventilem

Viz obr. 2 a následující seznamy dílů.



10016448

Obrázek 2 Rozdělovač výtlačku čerpadla se zpětným kulovým ventilem

Standardní verze


Položka	P/N	P/N	P/N	P/N	Popis	Počet	Poznámka
—	1611506	—	—	—	MODULE, check valve, large flow, bleed	1	
—	—	1611507	—	—	MODULE, check valve, large flow, depressurization	1	
—	—	—	1611508	—	MODULE, check valve, small flow, bleed	1	
—	—	—	—	1611509	MODULE, check valve, small flow, depressurization	1	
1	303706	303706	303706	303706	• O-RING, -920, Viton®, 1.475 ID, 0.118 W	2	A
2	1039067	1039067	1039067	1039067	• SEAT, ball, check valve, Rhino SD	1	
3	1041272	1041272	1041272	1041272	• O-RING, -131, Viton, 1.674 ID, 0.103 W	1	A
4	900006	900006	900006	900006	• BALL, 440 stainless steel, 1.500, 100	1	
5	-----	—	-----	—	• PLUG, pipe, socket, flush, R ¼	1	B
6	-----	-----	-----	-----	• BODY, check valve, 10 degrees offset, SD2	1	
7	987066	987066	987066	987066	• SPRING, compression, 2.000 x 1.225 OD x 0.125	1	
8	1101360	1101360	1101360	1101360	• PLUG, SAE, 1-5/8-12 straight thread, check valve	1	A
9	—	—	1081041	1081041	• REDUCER, 1 1/16-12 F x 1 5/8-12 m, steel, Viton	1	A
10	-----	-----	-----	-----	• SCREW, socket, M12 x 1.75 x 130, zinc, Class 12.9, per ISO 4762	4	C
NS	900344	900344	900344	900344	• LUBRICANT, Never Seez®, 8 oz	1	
NS	156289	156289	156289	156289	• LUBRICANT, Mobil SHC™ 634	1	
NS	900481	—	900481	—	• ADHESIVE, pipe/thread/hydraulic sealant	1	
POZNÁMKA A: Před instalací naneste Mobil SHC 634. B: Před instalací naneste těsnivo. C: Před instalací naneste Never Seez. NS: Bez zobrazení							

Rozdělovač výtlačku čerpadla se zpětným kulovým ventilem (pokr.)**Provedení z nerezů**

Položka	P/N	P/N	P/N	P/N	Popis	Počet	Poznámka
—	1611510	—	—	—	MODULE, check valve, large flow, stainless steel, bleed	1	
—	—	1611511	—	—	MODULE, check valve, large flow, stainless steel, depressurization	1	
—	—	—	1611512	—	MODULE, check valve, small flow, stainless steel, bleed	1	
—	—	—	—	1611513	MODULE, check valve, small flow, stainless steel, depressurization	1	
1	303706	303706	303706	303706	• O-RING, -920, Viton, 1.475 ID, 0.118 W	2	A
2	1057807	1057807	1057807	1057807	• SEAT, ball, check valve, Rhino SD, stainless steel	1	
3	1041272	1041272	1041272	1041272	• O-RING, -131, Viton, 1.674 ID, 0.103 W	1	A
4	900006	900006	900006	900006	• BALL, 440 stainless steel, 1.500, 100	1	
	-----		-----		• PLUG, pipe, socket, flush. R ¼, stainless steel	1	B
6	-----	-----	-----	-----	• BODY, check valve, 10 degrees offset, XD3, stainless steel	1	
7	987066	987066	987066	987066	• SPRING, compression, 2.000 x 1.225 OD x 0.125	1	
8	1101346	1101346	1101346	1101346	• PLUG, SAE, 1-5/8-12 straight thread, check valve, stainless steel	1	A
9	—	—	1613337	1613337	• REDUCER, 1 1/16-12 F x 1 5/8-12 m, Viton, stainless steel	1	A
10	-----	-----	-----	-----	• SCREW, socket, M12 x 1.75 x 130, zinc, Class 12.9, per ISO 4762	4	C
NS	900344	900344	900344	900344	• LUBRICANT, Never Seez, 8 oz	1	
NS	156289	156289	156289	156289	• LUBRICANT, Mobil SHC 634	1	
NS	900481	—	900481	—	• ADHESIVE, pipe/thread/hydraulic sealant	1	
POZNÁMKA A: Před instalací naneste Mobil SHC 634. B: Před instalací naneste těsnivo. C: Před instalací naneste Never Seez. NS: Bez zobrazení							

Rozdělovač výtlačku čerpadla

Viz obr. 2 a následující seznamy dílů.



10016486

Obrázek 3 Rozdělovač výtlačku čerpadla

Standardní verze

Položka	P/N	P/N	P/N	P/N	Popis	Počet	Pozn.
—	1611598	—	—	—	MODULE, large flow pump outlet bleeder	1	
—	—	1611597	—	—	MODULE, large flow pump outlet depressurization	1	
—	—	—	1611596	—	MODULE, small flow pump outlet, bleeder	1	
—	—	—	—	1611595	MODULE, small flow pump outlet, depressurization	1	
1	303706	303706	303706	303706	• O-RING, -920, Viton, 1.475 ID, 0.118 W	1	A
2	-----	-----	-----	-----	• ADAPTER, pump outlet	1	
3	1041272	1041272	1041272	1041272	• O-RING, -131, Viton, 1.674 ID, 0.103 W	1	A
4	-----	—	-----	—	• PLUG, pipe, socket, flush, R ¼	1	B
5	-----	-----	-----	-----	• BODY, check valve, 10 degrees offset, SD2	1	
6	973477	973477	973477	973477	• PLUG, O-ring, straight thread, 1 ¼ tube, zinc	1	A
7	—	—	1081041	1080141	• REDUCER, 1 1/16-12 F x 1 5/8-12 m, Viton, steel	1	A
8	-----	-----	-----	-----	• SCREW, socket, M12 x 1.75 x 130, zinc, Class 12.9, per ISO 4762	4	C
NS	900344	900344	900344	900344	• LUBRICANT, Never Seez, 8 oz	1	
NS	156289	156289	156289	156289	• LUBRICANT, Mobil SHC 634	1	
NS	900481	—	900481	—	• ADHESIVE, pipe/thread/hydraulic sealant	1	

POZNÁMKA A: Před instalací naneste Mobil SHC 634.

B: Před instalací naneste těsnivo.

C: Před instalací naneste Never Seez.

NS: Bez zobrazení

Provedení z nerezů

Položka	P/N	P/N	P/N	P/N	Popis	Počet	Poznámka
—	1611602	—	—	—	MODULE, large flow pump outlet bleeder, stainless steel	1	
—	—	1611601	—	—	MODULE, large flow pump outlet depressurization, stainless steel	1	
—	—	—	1611600	—	MODULE, small flow pump outlet, bleeder, stainless steel	1	
—	—	—	—	1611599	MODULE, small flow pump outlet, depressurization, stainless steel	1	
1	303706	303706	303706	303706	• O-RING, -920, Viton, 1.475 ID, 0.118 W	1	A
2	-----	-----	-----	-----	• ADAPTER, pump outlet, stainless steel	1	
3	1041272	1041272	1041272	1041272	• O-RING, -131, Viton, 1.674 ID, 0.103 W	1	A
4	-----	—	-----	—	• PLUG, pipe, socket, flush, R ¼, stainless steel	1	B
5	-----	-----	-----	-----	• BODY, check valve, 10 degrees offset, XD3, stainless steel	1	
6	1057808	1057808	1057808	1057808	• PLUG, O-ring, straight thread, 1 ¼ tube, stainless steel	1	A
7	—	—	1613337	1613337	• REDUCER, 1 1/16-12 F x 1 5/8-12 m, stainless steel, Viton	1	A
8	-----	-----	-----	-----	• SCREW, socket, M12 x 1.75 x 130, zinc, Class 12.9, per ISO 4762	4	C
NS	900344	900344	900344	900344	• LUBRICANT, Never Seez, 8 oz	1	
NS	156289	156289	156289	156289	• LUBRICANT, Mobil SHC 634	1	
NS	900481	—	900481	—	• ADHESIVE, pipe/thread/hydraulic sealant	1	
POZNÁMKA A: Před montáží naneste na O-kroužky mazivo Mobil SHC 634. B: Před instalací naneste Never Seez. C: Před instalací naneste Never Seez. NS: Bez zobrazení							

Vydání 6/18

Původní copyright 2017. Nordson, logo Nordson a Rhino jsou registrované ochranné známky společnosti Nordson Corporation.

Ostatní ochranné známky jsou vlastnictvím jejich příslušných majitelů.

- Překlad původního dokumentu -