


Collettore di uscita della pompa della sezione idraulica Rhino® SD3/XD3

Descrizione

Vedi figura 1.

Il collettore di uscita della pompa della sezione idraulica Rhino® SD3/XD3 esiste in due versioni: con o senza valvola di ritegno a sfera. Il collettore di uscita della pompa con la valvola di ritegno a sfera viene solitamente usato nei sistemi a doppio scaricatore, nei quali lo scaricatore non può rilevare la contropressione dall'altro scaricatore durante il funzionamento. Senza la valvola di ritegno a sfera, il collettore di uscita della pompa serve come posizione di montaggio per il tubo di uscita del materiale, il gruppo valvola di scarico e altre funzioni opzionali contenute nel collettore con valvola di ritegno a sfera.



10016448/10016486

Figura 1 Collettore di uscita della pompa della sezione idraulica

Dati tecnici


Massima pressione del materiale	413 bar (6000 psi)
Pressione di apertura (applicabile solo a valvola di ritegno)	1,4 bar (20 psi)
Dimensioni foro di uscita telaio grande:	1 ¹ / ₄ -in. SAE, mozzo o-ring da 20, filetto 1 ⁵ / ₈ -12 UNF-2B
Dimensioni foro di uscita telaio piccolo:	3/ ₄ -in. SAE, mozzo o-ring da 12, filetto 1 ¹ / ₁₆ -12 UNF-2B

Pezzi

Per ordinare i pezzi rivolgersi al Centro Assistenza Clienti Nordson Finishing o al rappresentante locale Nordson.

Collettore di uscita della pompa con valvola di ritegno a sfera

Vedi la figura 2 e consultare le liste dei pezzi seguenti.



10016448

Figura 2 Collettore di uscita della pompa con valvola di ritegno a sfera

Versione standard

N°	P/N	P/N	P/N	P/N	Descrizione	Quant.	Nota
—	1611506	—	—	—	MODULE, check valve, large flow, bleed	1	
—	—	1611507	—	—	MODULE, check valve, large flow, depressurization	1	
—	—	—	1611508	—	MODULE, check valve, small flow, bleed	1	
—	—	—	—	1611509	MODULE, check valve, small flow, depressurization	1	
1	303706	303706	303706	303706	• O-RING, -920, Viton®, 1.475 ID, 0.118 W	2	A
2	1039067	1039067	1039067	1039067	• SEAT, ball, check valve, Rhino SD	1	
3	1041272	1041272	1041272	1041272	• O-RING, -131, Viton, 1.674 ID, 0.103 W	1	A
4	900006	900006	900006	900006	• BALL, 440 stainless steel, 1.500, 100	1	
5	-----	—	-----	—	• PLUG, pipe, socket, flush, R ¼	1	B
6	-----	-----	-----	-----	• BODY, check valve, 10 degrees offset, SD2	1	
7	987066	987066	987066	987066	• SPRING, compression, 2.000 x 1.225 OD x 0.125	1	
8	1101360	1101360	1101360	1101360	• PLUG, SAE, 1-5/8-12 straight thread, check valve	1	A
9	—	—	1081041	1081041	• REDUCER, 1 1/16-12 F x 1 ½-12 m, steel, Viton	1	A
10	-----	-----	-----	-----	• SCREW, socket, M12 x 1.75 x 130, zinc, Class 12.9, per ISO 4762	4	C
NS	900344	900344	900344	900344	• LUBRICANT, Never Seez®, 8 oz	1	
NS	156289	156289	156289	156289	• LUBRICANT, Mobil SHC™ 634	1	
NS	900481	—	900481	—	• ADHESIVE, pipe/thread/hydraulic sealant	1	
NOTA A: Prima d'installare applicare Mobil SHC 634. B: Prima d'installare applicare adesivo. C: Prima d'installare applicare Never Seez. NS: Non visibile							


Collettore di uscita della pompa con valvola di ritegno a sfera (segue)

Versione acciaio inox

N°	P/N	P/N	P/N	P/N	Descrizione	Quant.	Nota
—	1611510	—	—	—	MODULE, check valve, large flow, stainless steel, bleed	1	
—	—	1611511	—	—	MODULE, check valve, large flow, stainless steel, depressurization	1	
—	—	—	1611512	—	MODULE, check valve, small flow, stainless steel, bleed	1	
—	—	—	—	1611513	MODULE, check valve, small flow, stainless steel, depressurization	1	
1	303706	303706	303706	303706	• O-RING, -920, Viton, 1.475 ID, 0.118 W	2	A
2	1057807	1057807	1057807	1057807	• SEAT, ball, check valve, Rhino SD, stainless steel	1	
3	1041272	1041272	1041272	1041272	• O-RING, -131, Viton, 1.674 ID, 0.103 W	1	A
4	900006	900006	900006	900006	• BALL, 440 stainless steel, 1.500, 100	1	
	-----		-----		• PLUG, pipe, socket, flush. R ¼, stainless steel	1	B
6	-----	-----	-----	-----	• BODY, check valve, 10 degrees offset, XD3, stainless steel	1	
7	987066	987066	987066	987066	• SPRING, compression, 2.000 x 1.225 OD x 0.125	1	
8	1101346	1101346	1101346	1101346	• PLUG, SAE, 1-5/8-12 straight thread, check valve, stainless steel	1	A
9	—	—	1613337	1613337	• REDUCER, 1 1/16-12 F x 1 ½-12 m, Viton, stainless steel	1	A
10	-----	-----	-----	-----	• SCREW, socket, M12 x 1.75 x 130, zinc, Class 12.9, per ISO 4762	4	C
NS	900344	900344	900344	900344	• LUBRICANT, Never Seez, 8 oz	1	
NS	156289	156289	156289	156289	• LUBRICANT, Mobil SHC 634	1	
NS	900481	—	900481	—	• ADHESIVE, pipe/thread/hydraulic sealant	1	
NOTA A: Prima d'installare applicare Mobil SHC 634. B: Prima d'installare applicare adesivo. C: Prima d'installare applicare Never Seez. NS: Non visibile							

Collettore di uscita della pompa

Vedi la figura 2 e consultare le liste dei pezzi seguenti.



10016486

Figura 3 Collettore di uscita della pompa

Versione standard

N°	P/N	P/N	P/N	P/N	Descrizione	Quant.	Nota
—	1611598	—	—	—	MODULE, large flow pump outlet bleeder	1	
—	—	1611597	—	—	MODULE, large flow pump outlet depressurization	1	
—	—	—	1611596	—	MODULE, small flow pump outlet, bleeder	1	
—	—	—	—	1611595	MODULE, small flow pump outlet, depressurization	1	
1	303706	303706	303706	303706	• O-RING, -920, Viton, 1.475 ID, 0.118 W	1	A
2	-----	-----	-----	-----	• ADAPTER, pump outlet	1	
3	1041272	1041272	1041272	1041272	• O-RING, -131, Viton, 1.674 ID, 0.103 W	1	A
4	-----	—	-----	—	• PLUG, pipe, socket, flush, R ¼	1	B
5	-----	-----	-----	-----	• BODY, check valve, 10 degrees offset, SD2	1	
6	973477	973477	973477	973477	• PLUG, O-ring, straight thread, 1 ¼ tube, zinc	1	A
7	—	—	1081041	1080141	• REDUCER, 1 1/16-12 F x 1 ½-12 m, Viton, steel	1	A
8	-----	-----	-----	-----	• SCREW, socket, M12 x 1.75 x 130, zinc, Class 12.9, per ISO 4762	4	C
NS	900344	900344	900344	900344	• LUBRICANT, Never Seez, 8 oz	1	
NS	156289	156289	156289	156289	• LUBRICANT, Mobil SHC 634	1	
NS	900481	—	900481	—	• ADHESIVE, pipe/thread/hydraulic sealant	1	

NOTA A: Prima d'installare applicare Mobil SHC 634.

B: Prima d'installare applicare adesivo.

C: Prima d'installare applicare Never Seez.

NS: Non visibile

Versione acciaio inox

N°	P/N	P/N	P/N	P/N	Descrizione	Quant.	Nota
—	1611602	—	—	—	MODULE, large flow pump outlet bleeder, stainless steel	1	
—	—	1611601	—	—	MODULE, large flow pump outlet depressurization, stainless steel	1	
—	—	—	1611600	—	MODULE, small flow pump outlet, bleeder, stainless steel	1	
—	—	—	—	1611599	MODULE, small flow pump outlet, depressurization, stainless steel	1	
1	303706	303706	303706	303706	• O-RING, -920, Viton, 1.475 ID, 0.118 W	1	A
2	-----	-----	-----	-----	• ADAPTER, pump outlet, stainless steel	1	
3	1041272	1041272	1041272	1041272	• O-RING, -131, Viton, 1.674 ID, 0.103 W	1	A
4	-----	—	-----	—	• PLUG, pipe, socket, flush, R 1/4, stainless steel	1	B
5	-----	-----	-----	-----	• BODY, check valve, 10 degrees offset, XD3, stainless steel	1	
6	1057808	1057808	1057808	1057808	• PLUG, O-ring, straight thread, 1 1/4 tube, stainless steel	1	A
7	—	—	1613337	1613337	• REDUCER, 1 1/16-12 F x 1 1/2-12 m, stainless steel, Viton	1	A
8	-----	-----	-----	-----	• SCREW, socket, M12 x 1.75 x 130, zinc, Class 12.9, per ISO 4762	4	C
NS	900344	900344	900344	900344	• LUBRICANT, Never Seez, 8 oz	1	
NS	156289	156289	156289	156289	• LUBRICANT, Mobil SHC 634	1	
NS	900481	—	900481	—	• ADHESIVE, pipe/thread/hydraulic sealant	1	
NOTA A: Prima d'installare applicare Mobil SHC 634 sugli o-ring. B: Prima d'installare applicare Never Seez. C: Prima d'installare applicare Never Seez. NS: Non visibile							

Edizione 6/18

Data del copyright originale 2017. Nordson, il logo Nordson e Rhino sono marchi registrati di Nordson Corporation.

Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

- Traduzione del documento originale -