

说明

详见图1。 Rhino SD2/XD2 圆桶定心蹄铁专用于将胶料圆桶与散料卸载装置从动盘 (6) 对齐。

安装

如图 1 所示，安装圆桶定心蹄铁。 拧紧螺钉 (2)。




图 1 圆桶定心蹄铁

零件

请参见图1和以下零件表。

项目	P/N	说明	数量
—	1077097	Module, centering shoes, 30- and 55- gallon drums	1
1	1076812	• Plate, centering, shoe, 55-gallon NAP	6
2	1077072	• Flat socket screw, $\frac{5}{8}$ -11 x $2\frac{1}{2}$	4
3	1076588	• Shoe, centering, 55-gallon NAP	2
4	345946	• Washer, flat, 0.656 x 2.25 x 0.16	4
5	1037239	• Nut, $\frac{5}{8}$ -11	4

2009 年 6 月出版
原始著作权日期 2009。Nordson、Nordson标志和Rhino是诺信公司的注册商标。
其它所有商标归其厂家所有。
- 原始文档译文 -