

Encore[®] Lansförlängare

Inledning

Detta instruktionsblad beskriver Encore 150-, 300-, och 600-mm lansförlängare. Dessa förlängare kan användas både på Encore och Encore LT manuella pulverstrålpistoler.

Installation

1. Tag av avböjningshylsan (om en sådan används), munstycksmuttern och munstycket från spraypistolen.
2. Tag bort transportskyddet från lansens främre ände och transportpappret från lanshusets insida.
3. Drag ut elektroddelen ur lanshuset. Tag av transportskyddet från änden.
4. Installera lanselektroddelen på änden av spraypistolens elektroddel.
5. Trä lanshuset över elektroden och fram över spraypistolens ände. Drag åt huset på pistolen.
6. Tag av lansens munstyckshylsa från lanshusets ände, sätt på munstycket på lanshuset och fäst det med lansens munstyckshylsa.
7. Montera avböjningshylsan (om en sådan används) på änden av elektroden. Var försiktig så att inte elektroden böjs.




Bild 1 Installation av lans

Reservdelar

150-mm Lansförlängare




Bild 2 Reservdelar för 150-mm lansförlängare

Detalj	P/N	Beskrivning	Antal	Not
-	1093604	EXTENSION, lance, 150 mm, Encore	1	
1	1093606	• HOUSING, 150 mm Encore lance, packaged	1	
2	1093611	• KIT, electrode sleeve, Encore lance	1	
2A	1082930	• • O-RING, silicone, 3 mm ID x 1 mm wide	1	
3	1093608	• ELECTRODE, lance, 150 mm, Encore, packaged	1	
3A	1098004	• • O-RING, -003, silicone, Duro 70	1	
4	1092220	• SLEEVE, electrode, lance, Encore	1	
5	1092209	• SHROUD, nozzle, lance, Encore	1	
6	940212	• O-RING, silicone, 0.938 x 1.063 x 0.063	2	


300-mm Lansförlängare

Bild 3 Reservdelar för 300-mm lansförlängare

Detalj	P/N	Beskrivning	Antal	Not
-	1093605	EXTENSION, lance, 300 mm, Encore	1	
1	1093607	• HOUSING, 300 mm Encore lance, packaged	1	
2	1093611	• KIT, electrode sleeve, Encore lance	1	
2A	1082930	• • O-RING, silicone, 3 mm ID x 1 mm wide	1	
3	1093610	• ELECTRODE, lance, 300 mm, Encore, packaged	1	
3A	1098004	• • O-RING, -003, silicone, Duro 70	1	
4	1092220	• SLEEVE, electrode, lance, Encore	1	
5	1092209	• SHROUD, nozzle, lance, Encore	1	
6	940212	• O-RING, silicone, 0.938 x 1.063 x 0.063	2	
7	1092222	• SLEEVE, extension, lance, Encore	1	

600-mm Lansförlängare




Bild 4 Reservdelar för 600-mm lansförlängare

Detalj	P/N	Beskrivning	Antal	Not
-	1600663	EXTENSION, lance, 600 mm, Encore	1	
1	1600662	• HOUSING, 600 mm Encore lance, packaged	1	
2	1093611	• KIT, electrode sleeve, Encore lance	1	
2A	1082930	• • O-RING, silicone, 3 mm ID x 1 mm wide	1	
3	1600671	• ELECTRODE, lance, 600 mm, Encore, packaged	1	
3A	1098004	• • O-RING, -003, silicone, Duro 70	1	
4	1092220	• SLEEVE, electrode, lance, Encore	1	
5	1092209	• SHROUD, nozzle, lance, Encore	1	
6	940212	• O-RING, silicone, 0.938 x 1.063 x 0.063	2	
7	1092222	• SLEEVE, extension, lance, Encore	3	

Utgåva 10/2011

Original copyright date 2008. Encore, Nordson och Nordson logo Nordson Corporation.